

Trayless USB 3.0 eSATA harde-schijfbehuizing voor 3,5 inch SATA III HDD met UASP voor SATA 6 Gbps - zwart

Productcode: S3510BMU33ET



Met de S3510BMU33ET verwijderbare harde-schijfbehuizing kunt u een 3,5 inch SATA harde schijf via een beschikbaar USB 3.0 of eSATA poort aansluiten. Het trayless design vereenvoudigt hot-swappen.

Voor snelle en efficiënte datatransmissie, bij aansluiting via eSATA, ondersteunt de behuizing de volle SATA III transmissiesnelheden -- tot 6 Gbps. Voor universele compatibiliteit kan de behuizing worden aangesloten via USB 3.0 met een transmissiesnelheid tot 5 Gbps plus ondersteuning van UASP, dat 70% sneller is dan conventionele USB 3.0, wanneer hij wordt gecombineerd met een UASP-hostcontroller, zodat u uw SATA III harde schijven maximaal kunt benutten. Voor meer informatie zie onze UASP-testresultaten.

De HDD-behuizing is een veelzijdige oplossing voor het vergroten van de opslag-/back-upcapaciteit van uw computer, met ondersteuning van harde schijven tot 4 TB, en voor het gemakkelijk hot-swappen van schijven. Voor maximale duurzaamheid en betrouwbaarheid bestaat de behuizing bovendien uit een hoogwaardige aluminium constructie.

Om de compatibiliteit met uw computersysteem te garanderen, ondersteunt de S3510BMU33ET alle toonaangevende besturingssystemen, inclusief: Microsoft Windows® (8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003), Apple® OSX (10.9/10.8/10.7/10.6), Linux en Google Chrome OS™.

De S3510BMU33ET wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

UASP wordt ondersteund in Windows 8, Mac (OSX 10.8 of hoger) en Linux. Uit tests blijkt dat UASP 70% sneller leest en 40% sneller schrijft dan traditionele USB 3.0 bij volle capaciteit.

Bij dezelfde volle capaciteit bleek uit de tests dat UASP ook 80% minder processorvermogen nodig heeft.

De testresultaten werden verkregen met een Intel® Ivy Bridge-systeem, een voor UASP geschikte StarTech.com-behuizing en een SATA III solid-state drive.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit

### Toepassingen

- Haal data terug van een oude SATA-schijf of verander de ongebruikte schijf in extra externe opslagruimte
- Hot-swap schijven met behulp van één behuizing in plaats van het swappen van afzonderlijke behuizingen
- Upgrade van een USB 2.0-schijfbehuizing naar het snellere USB 3.0
- Deel snel en veilig grote bestanden tussen computers onderling zonder een netwerk

### Eigenschappen

- UASP-compatibel
- Compatibel met SATA gereviseerde I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)-schijven
- eSATA of USB-hostverbinding
- Trayless aluminium behuizing
- Compatibel met USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gbps/480 Mbps/12 Mbps)
- Plug-and-play en hot-swappable

---

#### Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Interface	USB 3.0 eSATA USB 3.0 & eSATA
Aantal stations	1
Schijfgrootte	3.5in

Schijftype	SATA
Schijfinstallatie	Verwijderbaar
Aantal interne 3,5 inch bays	1
Chipsetcode	ASMedia - ASM1053 - 6G

---

#### Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbit/s
Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP ondersteuning	Ja
Type en snelheid	SATA III (6 Gbps)
Hot-swappable	Ja

---

#### Connector(en)

Schijfaansluitingen	SATA data & voeding combinatie (7+15-polig)
Hostaansluitingen	USB Type-B (9-polig) USB 3.0 eSATA (7-polig, data)

---

#### Software

Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
--------------------	---

---

#### Indicatoren

LED-indicatoren	Power/Activiteit
-----------------	------------------

---

#### Voeding

Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	110V-240V AC
Ingangsstroom	0.8A
Uitgangsspanning	12V DC
Uitgangsstroom	2A



Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	M
Vermogensopname	24

---

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	5°C to 40°C (41°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	5°C to 40°C (41°F to 104°F)
Vochtigheid	20%RV ~ 80%RV

---

Fysieke eigenschappen

Lengte product	7.9 in [20 cm]
Breedte product	1.7 in [43 mm]
Hoogte product	5.4 in [13.8 cm]
Gewicht product	28.9 oz [820 g]

---

Verpakkingsinformatie

Package Length	8.9 in [22.5 cm]
Package Width	7.1 in [18 cm]
Package Height	4.5 in [11.5 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	3.1 lb [1.4 kg]

---

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	schijfbehuizing
	USB 3.0-kabel
	eSATA-kabel
	Handleiding
	Universele voedingsadapter (US/UK/EU)

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

