

Enclosure per dischi rigidi esterni SATA III 3,5" USB 3.0 con UASP color argento- HDD esterno portatile

ID prodotto: S3510SMU33



L'enclosure per dischi rigidi USB 3.0 S3510SMU33 consente di collegare un disco rigido SATA da 3,5" mediante una porta USB disponibile.

Grazie al supporto di UASP, l'enclosure funziona con una velocità fino al 70% maggiore rispetto alla tradizionale USB 3.0 se combinata con un controller host con supporto di UASP consentendo di utilizzare completamente il potenziale dei dischi rigidi SATA III.

L'enclosure HDD offre una soluzione versatile per incrementare le capacità di archiviazione/backup del computer grazie al supporto per dischi rigidi SATA I/II/III con capacità fino a 4 TB. Inoltre, l'enclosure presenta una struttura in alluminio di alta qualità e un elegante design color argento che si adatta perfettamente a qualsiasi applicazione.

Per garantire la massima compatibilità con il sistema informatico utilizzato, il prodotto S3510SMU33 supporta tutti i principali sistemi operativi, tra cui Windows, OSX, Linux e Google Chrome.

L'enclosure HDD USB 3.0 S3510SMU33 è coperta dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e del supporto tecnico a vita gratuito.

UASP è supportato da Windows 8, Mac OSX (10.8 o superiore) e Linux. Nei test UASP presenta prestazioni fino al 70% più rapide nella lettura e fino al 40% più rapide nella scrittura rispetto alle massime prestazioni di una USB 3.0 tradizionale.

Durante i test con lo stesso picco, UASP presenta inoltre una riduzione dell'80% delle risorse del processore necessarie.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Per sfruttare le funzionalità dei nuovi laptop e desktop con connettività USB 3.0 (UASP)
- Per passare da enclosure per dischi rigidi a USB 2.0 a enclosure con il più rapido USB 3.0
- Per creare una soluzione di archiviazione esterna rapida e portatile per laptop, netbook e computer desktop
- Consente di aggiungere maggiore capacità di archiviazione a qualsiasi sistema dotato di USB
- Per la condivisione di file di grandi dimensioni tra computer in maniera rapida e sicura senza ricorrere all'utilizzo di una rete
- Permette di recuperare dati da unità SATA meno recenti o di trasformare quelle inutilizzate in spazio di archiviazione esterno aggiuntivo
- Trasforma un disco rigido SATA in una soluzione di archiviazione esterna e portatile

Caratteristiche

- Interfaccia host conforme allo standard USB 3.0 SuperSpeed, con velocità di trasferimento dei dati fino a 5 Gbps
- Enclosure in alluminio leggero e resistente
- Indicatore di batteria/attività LED
- Compatibile con unità SATA revisione I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
- Compatibile con funzioni plug-and-play e hot-swap
- Retrocompatibile con l'interfaccia host USB 2.0 ad alta velocità, con velocità di trasferimento fino a 480 Mbps
- Conforme alle specifiche di trasporto del protocollo UASP (USB Attached SCSI Protocol)

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Ventola/e	No
Interfaccia	USB 3.0
Numero di unità	1

Dimensioni unità	3.5in
Tipo unità	SATA
Installazione unità	Fisso
ID chipset	ASMedia - ASM1153E

Prestazioni

Tipo e velocità	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Supporto UASP	Sì
Tipo e velocità	SATA III (6 Gbps)
RAID	No
Capacità max unità	Nessun valore massimo attualmente noto; testato con dischi rigidi fino a 14 TB a 7200 RPM

Connettore/i

Connettori unità	Presca SATA dati e alimentazione (7+15 pin)
Connettori host	USB Type-B (9 pin) USB 3.0

Software

Compatibilità con sistemi operativi	OS independent; No software or drivers required
-------------------------------------	---

Note/requisiti speciali

Requisiti di sistema e cavi	Porta USB disponibile
-----------------------------	-----------------------

Indicatori

Indicatori LED	Alimentazione e attività
----------------	--------------------------

Alimentazione

Adattatore di alimentazione incluso	Adattatore CA incluso
Tensione ingresso	100 - 240 AC
Corrente ingresso	0.6 A
Tensione di uscita	12V DC



Corrente di uscita	2 A
Tipo punta centrale	Positivo
Consumo energetico	24

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione	-10°C to 65°C (14°F to 149°F)
Umidità	Umidità di funzionamento: 10% ~ 90% RH Umidità di conservazione: 5% ~ 95% RH

Caratteristiche fisiche

Colore	Argento
Tipo enclosure	Alluminio e plastica
Lunghezza prodotto	7.5 in [19.2 cm]
Larghezza prodotto	1.2 in [31.4 mm]
Altezza prodotto	4.5 in [11.5 cm]
Peso prodotto	11.3 oz [321 g]

Informazioni confezione

Package Length	8.7 in [22 cm]
Package Width	5.3 in [13.5 cm]
Package Height	4.2 in [10.6 cm]
Peso spedizione (confezione)	28.1 oz [797 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	Box esterno per HDD SATA III USB 3.0 3,5"
--------------------------	---



Manuale prodotto

Kit viti

Cavo USB 3.0

Adattatore di alimentazione universale (NA/JP/UK/EU/ANZ)

Supporto per HDD

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

