

HDD Behuizing voor 3.5in SATA Schijven, USB 3.0

Productcode: S3510SMU33



Met de S3510SMU33 USB 3.0 harde-schijfbehuizing kunt een 3,5 inch SATA harde schijf aansluiten via een beschikbare USB-poort.

Dankzij de UASP-ondersteuning werkt deze behuizing tot 70% sneller dan conventionele USB 3.0, wanneer hij wordt gecombineerd met een voor UASP geschikte hostcontroller om de mogelijkheden van uw SATA III harde schijven volledig te benutten.

De HDD-behuizing is een veelzijdige oplossing voor het verhogen van de opslag-/back-up-capaciteit van uw computer, met ondersteuning van SATA I/II/III harde schijven voor een capaciteit tot 4 TB. Verder is de behuizing gemaakt van hoogwaardig aluminium en heeft een stijlvol zilveren design dat in elke applicatie er geweldig uitziet.


Om de compatibiliteit met uw computersysteem te garanderen, ondersteunt de S3510SMU33 alle toonaangevende besturingssystemen, inclusief: Windows, OSX, Linux en Google Chrome.

UASP wordt ondersteund in Windows 8, Mac OSX (10.8 of hoger) en Linux. Uit tests blijkt dat UASP 70% sneller leest en 40% sneller schrijft dan traditionele USB 3.0 bij volle capaciteit.

Bij dezelfde volle capaciteit bleek uit de tests dat UASP ook 80% minder processorvermogen nodig heeft.

De testresultaten werden verkregen met een Intel® Ivy Bridge-systeem, een voor UASP geschikte StarTech.com-behuizing en een SATA III solid-state drive.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Profiteer van nieuwe laptops en desktops via een USB 3.0 (UASP)-verbinding
- Verander een SATA harde schijf met veel capaciteit in een draagbaar, externe opslagapparaat
- Snelle en draagbare externe opslag voor laptops, netbooks of pc's
- Upgrade van een USB 2.0-schijfbehuizing naar het snellere USB 3.0
- Voeg extra opslag toe aan bijna elk voor USB geschikt computersysteem
- Deel snel en veilig grote bestanden tussen computers onderling zonder een netwerk
- Haal data terug van een oude SATA-schijf of verander de ongebruikte schijf in extra externe opslagruimte

Eigenschappen

- **HOGERE SNELHEDEN:** De USB 3.2 Gen 1 externe harde schijf behuizing biedt u meer bandbreedte en snelheid met bestand transfer snelheden tot 5 Gbps
- **HOGERE PRODUCTIVITEIT:** Met de 3,5 inch SATA externe harde schijf behuizing kunt u genieten van de hogere prestaties en data transfer snelheden van de nieuwste SSD's (solid-state drives) en HDD's (harde schijven)
- **STIJLVOL ONTWERP:** De HDD-behuizing voor 3,5 inch SATA-schijven is gemaakt van duurzaam aluminium; Geventileerde lade met geruisloze ventilator zorgt voor maximale passieve warmteafvoer; Inclusief verticale steun om ruimte op het bureau te besparen
- **MAXIMALE COMPATIBILITEIT:** Deze behuizing voor harde schijven zonder ventilator wordt geleverd met een USB-A naar USB-B kabel, die backwards compatibiliteit biedt met bestaande USB-poorten of hardware
- **DE KEUZE VAN DE IT-PRO:** deze 3,5 inch SATA externe harde schijf behuizing werd ontworpen en gemaakt voor IT-professionals en geniet van gratis levenslange 24/5 meertalige technische ondersteuning

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Ventilator(en)	Nee
Interface	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
Aantal stations	1
Schijfgrootte	3.5in
Schijftype	SATA
Schijfinstallatie	Vast
Chipsetcode	ASMedia - ASM1153E

Prestaties

Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP ondersteuning	Ja
Type en snelheid	SATA III (6 Gbps)
RAID	Nee
Max. schijfcapaciteit	Momenteel geen maximum bekend; getest met harde schijven tot 14 TB 7200 tpm.

Connector(en)

Schijfaansluitingen	1 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig)
Hostaansluitingen	1 - USB 3.2 Type-B (9 pin, Gen 1, 5Gbps)

Software

Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
--------------------	---

Speciale opmerkingen / vereisten

Systeem- en kabelvereisten	Vrije USB-poort
----------------------------	-----------------

Indicatoren

LED-indicatoren	1 - Voeding & activiteit
-----------------	--------------------------

Voeding

Voedingsbron	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	100 - 240 AC
Ingangsstroom	0.6 A
Uitgangsspanning	12V DC
Uitgangsstroom	2 A
Polariteit pin midden	Positief
Vermogensopname	24

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 65°C (14°F to 149°F)
Vochtigheid	Vochtigheid tijdens gebruik: 10% ~ 90% RV Vochtigheid tijdens opslag: 5% ~ 95% RV

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zilver
Type behuizing	Aluminium en kunststof
Lengte product	7.5 in [19.2 cm]
Breedte product	1.2 in [3.1 cm]
Hoogte product	4.5 in [11.5 cm]
Gewicht product	11.3 oz [321.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	8.8 in [22.4 cm]
Package Width	5.4 in [13.6 cm]
Package Height	4.2 in [10.6 cm]

	Verzendgewicht (verpakt)	1.8 lb [0.8 kg]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - 3,5 inch USB 3.0 SATA III HDD-behuizing
		1 - Set schroeven
		1 - Universele voedingsadapter (N-A/JP, VK, EU, ANZ)
		1 - USB 3.0-kabel
		1 - HDD Stand
		1 - Producthandleiding
Garantiebepalingen	Warranty	2 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.