

Gabinete Externo USB 3.0 UASP sin Charola para Discos Duros de 3.5" SATA III - Blanco

ID del Producto: S3510WMU33T



El gabinete para discos duros extraíbles, modelo S3510WMU33T, permite conectar un disco duro SATA de 3.5" en un puerto USB 3.0 disponible, con un diseño sin charola que facilita el intercambio en caliente (hot-swap).

Para compatibilidad universal, es posible conectar la caja a través de USB 3.0, con soporte para UASP. Cuando se conecta a un puerto anfitrión compatible con UASP, este gabinete incrementa su velocidad en 70% en relación al estándar USB 3.0 convencional, lo cual facilita aprovechar todo el potencial de velocidad de los discos duros SATA III. Para obtener más detalles, véase a continuación los resultados de las pruebas UASP.

El gabinete HDD es una versátil solución para aumentar las capacidades de almacenamiento/copia de seguridad de una computadora, con soporte para discos duros de gran capacidad y la posibilidad de fácil intercambio en caliente entre unidades. Además, para máxima durabilidad y confiabilidad, el gabinete está fabricado con aluminio de alta calidad.

Para garantizar la compatibilidad con su sistema informático, la unidad S3510WMU33T soporta los sistemas operativos más comunes, incluyendo: Microsoft Windows® (8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003), Apple® OSX (10.9/10.8/10.7/10.6), Linux y Google Chrome OS™.


El modelo S3510WMU33T está respaldado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Soporte para UASP en Windows 8, Mac OSX (10.8 o superior) y Linux. En las pruebas realizadas, UASP obtuvo un rendimiento con una velocidad de lectura 70% más rápida y una velocidad de escritura 40% más rápida, en comparación con el rendimiento máximo de USB 3.0 convencional.

Al mismo pico de velocidad, las pruebas de UASP también muestran un 80% de reducción en el uso de los recursos del procesador.

Los resultados de las pruebas se obtuvieron al utilizar un sistema Ivy Bridge de Intel®, un gabinete StarTech.com con UASP disponible, así como una unidad SATA III de estado sólido (SSD).

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Recupere datos de una unidad SATA de generación anterior, o convierta una unidad no utilizada en espacio adicional de almacenamiento
- Haga copias de respaldo y proteja archivos importantes en un gabinete externo portátil
- Intercambie en caliente unidades de disco utilizando un solo gabinete, en lugar de tener que utilizar otros gabinetes adicionales

Características

- Compatible con UASP
- Soporta Plug and Play y con Hot-Swap
- Caja de aluminio sin bandeja
- Compatible con USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gbps/480 Mbps/12 Mbps)
- Instalación sin herramientas
- Compatible con SATA, versiones I/II/III (1.5/3.0/6.0Gbps)

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Interfaz	USB 3.2 Gen 1(5Gbps)
Cantidad de Unidades	1

Tamaño de la Unidad	3.5in
Unidades Compatibles	SATA
Instalación de la Unidad	Extraíble
Cantidad de bahías internas de 3,5 pulgadas	1
ID del Conjunto de Chips	ASMedia - ASM1051E

Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	5 Gbps
Tipo y Velocidad	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Compatibilidad con UASP	Sí
Tipo y Velocidad	SATA III (6 Gbps)
Capacidad Máxima de la Unidad	Actualmente se ha sometido a pruebas de discos duros de hasta 4 TB 7200 RPM
Soporta Hot Swap	Sí

Conector(es)

Conectores de la Unidad	1 - Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15 pines)
Conectores del Host	1 - USB 3.2 Tipo B (9 pines, Gen 1, 5Gbps)

Software

Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
-------------------	-------------------------------------------------

Indicadores

Indicadores LED	1 - Encendido/Actividad
-----------------	-------------------------

Requisitos de Energía

Adaptador de Corriente Incluido	Adaptador de alimentación de CA incluido
---------------------------------	------------------------------------------

Tensión de Entrada	110V-240V AC
Corriente de Entrada	0.8A
Tensión de Salida	12V DC
Alimentación de Salida	2A
Polaridad Central	Positivo
Consumo de Energía	24

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Temperatura de Almacenamiento	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Humedad	20% a 80% RH (humedad relativa)

Características Físicas

Color	Blanco
Longitud del Producto	8.1 in [20.6 cm]
Ancho del Producto	5.7 in [14.5 cm]
Altura del Producto	1.5 in [3.8 cm]
Peso del Producto	32.8 oz [930 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	9.4 in [24 cm]
Ancho de la Caja	10.0 in [25.5 cm]
Altura de la Caja	3.1 in [80 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	2.4 lb [1.1 kg]

Contenido de la
Caja

Incluido en la Caja	1 - Gabinete USB 3.0
	1 - Cable USB 3.0
	1 - Adaptador Universal (USA/RU/EU)
	1 - Manual del Usuario

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.