

## Gabinete Externo USB 3.0 a eSATA para Discos Duros SATA de 3.5 Pulgadas - sin Charola - eSATA / USB 3.0 UASP

ID del Producto: S351BMU33ET



Este gabinete eSATA para discos duros SATA de 3.5 pulgadas es perfecta para quienes necesitan acceder de forma rápida y sencilla a datos y archivos importantes. Es ideal si necesita acceder fácilmente a sus datos o si necesita realizar copias de seguridad, archivar o recuperar datos y contenido multimedia.

### Opciones múltiples de conectividad

El gabinete para disco duro externo es compatible con USB 3.0, también conocido como USB 3.2 Gen 1, y eSATA, lo que le permite acceder a sus datos a través de su interfaz preferida. Para un rendimiento rápido y transferencias de datos eficientes, cuando se conecta a través de eSATA, el gabinete admite velocidades de transferencia SATA III completas, de hasta 6 Gbps.

Para una compatibilidad universal, el gabinete se puede conectar a través de USB 3.0 con velocidades de transferencia de hasta 5 Gbps, además de ser compatible con UASP. La carcasa para disco duro le permite conectar un disco duro SATA III (6 Gbps), pero también es compatible con SATA I y II.

### Facilidad de uso

El gabinete para disco duro le permite intercambiar unidades según sea necesario gracias a su diseño sin bandeja. Es fácil de configurar y utilizar, con su funcionalidad plug-and-play. También está equipada con una luz LED que indica el estado de alimentación y actividad.

### Diseño compacto que funciona perfectamente con su Mac o PC

Con un estilo elegante y compacto, este gabinete para disco duro es el complemento perfecto para su Mac o PC. Ocupa un espacio mínimo y cuenta con un diseño sin ventilador que la mantiene silenciosa para que pueda concentrarse en lo importante.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

- Recupere datos de una unidad SATA de generación anterior, o convierta una unidad no utilizada en espacio adicional de almacenamiento
- Sustitución en caliente de unidades mediante una sola caja, en lugar de utilizar dos cajas independientes
- Permite actualizar una caja para disco duro USB 2.0 en uno más rápido con conexión USB 3.0
- Permite compartir archivos grandes entre ordenadores en forma rápida y segura sin necesidad de usar una red
- Solución perfecta para profesionales creativos, oficinas de empresas o del gobierno, personal de centros médicos, ejecutivos de ventas, profesores, así como investigadores científicos que requieren acceso a datos y ficheros importantes

## Características

- Intercambie de forma fácil unidades, como sea necesario, gracias al diseño sin bandeja
- Acceda de forma rápida a sus archivos importantes, gracias a este gabinete extraíble de unidad de DD SATA de 3.5"
- Acceda a sus archivos a través de la interfaz que prefiera, gracias a la compatibilidad con USB 3.0 y eSATA
- Compatibilidad con 4Kn
- Compatible con SATA I, II y III (hasta 6Gbps)

---

Hardware

Política de Garantía

2 Years

Ventilador(es)	No
Interfaz	USB 3.0 & eSATA
Tipo de Bus	USB 3.0 & eSATA
Cantidad de Unidades	1
Tamaño de la Unidad	3.5in
Unidades Compatibles	SATA
Instalación de la Unidad	Extraíble
Cantidad de bahías internas de 3,5 pulgadas	1
ID del Conjunto de Chips	ASMedia - ASM1153E ASMedia - ASM1456

---

#### Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	6 Gbps
Tipo y Velocidad	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Compatibilidad con UASP	Sí
TRIM Support	Sí
4Kn Support	Sí
S.M.A.R.T. Support	Sí
Tipo y Velocidad	SATA III (6 Gbps)
Capacidad Máxima de la Unidad	Probado con discos duros de hasta 10TB y 7200 RPM
Soporta Hot Swap	Sí
Índice de Inserción	50.000 ciclos

---

#### Conector(es)

Conectores de la	1 - Combinación de alimentación y datos por SATA
------------------	--

Unidad	(7+15 pines)
Conectores del Host	1 - USB 3.2 Tipo B (9 pines, Gen 1, 5Gbps)
	1 - eSATA (7 pines, datos)

---

Software

Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
-------------------	---

---

Observaciones /  
Requisitos

Nota	Windows 7 y versiones anteriores no son compatibles con TRIM en dispositivos USB a SATA.
------	--

---

Indicadores

Indicadores LED	1 - Encendido/Actividad
-----------------	-------------------------

---

Requisitos de  
Energía

Fuente de alimentación	Adaptador de alimentación de CA incluido
Tensión de Entrada	100 - 240 AC
Corriente de Entrada	0.8A
Tensión de Salida	12V DC
Alimentación de Salida	2000mA
Polaridad Central	Positivo
Tipo de Enchufe	M
Consumo de Energía	24

---

Requisitos  
Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 55°C (-4°F to 131°F)
Humedad	5% a 65%

---

Características  
Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Acero
Longitud del Producto	8.3 in [21.0 cm]
Ancho del Producto	5.3 in [13.4 cm]
Altura del Producto	1.5 in [3.8 cm]
Peso del Producto	18.4 oz [520.0 g]

---

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	6.3 in [15.9 cm]
Ancho de la Caja	9.6 in [24.4 cm]
Altura de la Caja	4.1 in [10.3 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	2.3 lb [1.0 kg]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Caja de unidad de disco
	1 - Pie de Apoyo para el Gabinete
	1 - Cable USB 3.0
	1 - Cable eSATA
	1 - Adaptador de alimentación (Norteamérica)
	1 - Guía rápida de inicio

---

Información Acerca de la Garantía

Warranty	2 Años
----------	--------

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.