

## Caja USB 3.0 eSATA para Discos Duros SATA de 3,5 Pulgadas - Hot Swap de Intercambio en Caliente - de Metal

ID del Producto: S351BMU33ETG



Esta caja eSATA para unidades de DD SATA de 3,5" resulta perfecta para personal de oficinas, instalaciones del gobierno, centros médicos o cualquier otro que requiera rápido y fácil acceso a sus ficheros y datos importantes. Solución ideal si necesita acceder fácilmente a sus datos o necesita hacer copias de seguridad, archivar o recuperar datos y contenido multimedia.

### Varias opciones de conectividad

La caja de unidad de disco duro externo es compatible con USB 3.0 (también conocido como USB 3.1 Gen 1), así como eSATA, lo cual permite el acceso a sus datos a través de la interfaz que prefiera. Para un rápido rendimiento y transferencias de datos eficaces, cuando se conecta a través de eSATA, la caja para disco duro admite velocidades máximas de transferencia de SATA III: hasta 6Gbps.

Para compatibilidad universal, la caja se puede conectar a través de USB 3.0, con velocidades de transferencia de hasta 5Gbps, además de compatibilidad con UASP. La caja para DD le permite conectar un disco duro SATA III (6Gbps), pero también es compatible con SATA I y II.

### Fácil de utilizar

La caja de unidad de disco duro le permite el intercambio de unidades como sea necesario, gracias al diseño sin bandeja. La caja se configura y se utiliza de forma sencilla, gracias a la funcionalidad plug-and-play. También incluye un indicador LED que muestra el encendido y la actividad.

### Diseño compacto que armoniza maravillosamente con su Mac u ordenador

El diseño elegante y compacto de esta caja de unidad de disco duro resulta perfecto para armonizar con su ordenador Mac o Windows. Ocupa un espacio mínimo y funciona de forma silenciosa, sin ventilador, a fin de permitir que el usuario se concentre en lo realmente importante.

El modelo S351BMU33ETG está avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

### Aplicaciones

- Recupere datos de una unidad SATA de generación anterior, o convierta una unidad no utilizada en espacio adicional de almacenamiento
- Sustitución en caliente de unidades mediante una sola caja, en lugar de utilizar dos cajas independientes
- Permite compartir archivos grandes entre ordenadores en forma rápida y segura sin necesidad de usar una red
- Solución perfecta para profesionales creativos, oficinas de empresas o del gobierno, personal de centros médicos, ejecutivos de ventas, profesores, así como investigadores científicos que requieren acceso a datos y ficheros importantes

### Características

- Intercambie de forma fácil unidades, como sea necesario, gracias al diseño sin bandeja
- Acceda rápidamente a sus ficheros importantes
- Acceda a sus ficheros a través de la interfaz que prefiera, gracias a la compatibilidad con USB 3.0 y eSATA
- Compatibilidad con 4Kn
- Compatible con SATA I, II y III (hasta 6Gbps)
- Compatibilidad con SMART
- Compatibilidad con TRIM
- Fácil configuración, gracias a la funcionalidad plug-and-play
- Índice de inserción de 50.000 ciclos
- Mantenga su escritorio/mesa organizado, gracias al diseño elegante de color negro metálico

Política de Garantía	2 Years
Ventilador(es)	No
Interfaz	USB 3.0 & eSATA
Tipo de Bus	USB 3.0 & eSATA
Cantidad de Unidades	1
Tamaño de la Unidad	3.5in
Unidades Compatibles	SATA
Instalación de la Unidad	Extraíble
Cantidad de bahías internas de 3,5 pulgadas	1
ID del Conjunto de Chips	ASMedia - ASM1153E ASMedia - ASM1456

---

#### Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	6 Gbps
Tipo y Velocidad	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Compatibilidad con UASP	Sí
TRIM Support	Sí
4Kn Support	Sí
S.M.A.R.T. Support	Sí
Tipo y Velocidad	SATA III (6 Gbps)
Capacidad Máxima de la Unidad	Probado con discos duros de hasta 10TB y 7200 RPM
Soporta Hot Swap	Sí
Índice de Inserción	50.000 ciclos

---

Conector(es)		
Conectores de la Unidad		Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15 pines)
Conectores del Host		USB Type-B (9 pines) USB 3.0 eSATA (7 pines, datos)

---

Software		
Compatibilidad OS		OS independent; No software or drivers required

---

Indicadores		
Indicadores LED		Encendido/Actividad

---

Requisitos de Energía		
Adaptador de Corriente Incluido		Adaptador de alimentación de CA incluido
Tensión de Entrada		100 - 240 AC
Corriente de Entrada		0.8 A
Tensión de Salida		12V DC
Alimentación de Salida		2000 mA
Polaridad Central		Positivo
Tipo de Enchufe		M
Consumo de Energía		24W

---

Requisitos Ambientales		
Temperatura Operativa		0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Temperatura de Almacenamiento		-20°C to 55°C (-4°F to 131°F)
Humedad		5% a 65%

---

Características Físicas		
Longitud del Producto		8.3 in [21.0 cm]



Ancho del Producto	5.3 in [13.5 cm]
Altura del Producto	1.4 in [35.0 mm]
Peso del Producto	18.4 oz [522.0 g]

---

Información  
de la Caja

Longitud de la Caja	9.4 in [24.0 cm]
Ancho de la Caja	6.0 in [15.3 cm]
Altura de la Caja	3.9 in [100.0 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	2.4 lb [1.1 kg]

---

Contenido de  
la Caja

Incluido en la Caja	Caja disco duro
	Pie de Apoyo para el Gabinete
	Cable USB 3.0
	Cable eSATA
	adaptador universal de alimentación (NA /JP, UE, RU, ANZ)
	Guía rápida de inicio

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

