Boîtier pour disque dur SATA de 3,5" - eSATA / USB 3.0 - Sans tiroir

Nº de produit: S351BMU33ETG

Ce boîtier eSATA pour disques durs SATA de 3,5 pouces est idéal pour les employés de bureau, le personnel administratif, le personnel médical et toute autre personne nécessitant un accès rapide et simple aux données et aux fichiers importants. Il est idéal si vous avez besoin d'un accès facile à vos données ou que vous avez besoin de sauvegarder, archiver ou récupérer des données et du contenu multimédia.

Plusieurs options de connectivité

Le boîtier de disque dur externe prend en charge les technologies USB 3.0, également connue sous le nom d'USB 3.1 Gen 1, et eSATA, qui vous permettent d'accéder à vos données via votre interface préférée. Pour des performances rapides et des transferts de données efficaces, le boîtier prend en charge des vitesses de transfert SATA III jusqu'à 6 Gb/s lorsqu'il est connecté via eSATA.

Pour une compatibilité universelle, le boîtier peut être connecté via USB 3.0 avec des vitesses de transfert allant jusqu'à 5 Gb/s, plus la prise en charge du protocole UASP. Le boîtier de disque dur vous permet de connecter un disque dur SATA III (6 Gb/s), mais il est également compatible avec SATA I et II.

Simplicité d'utilisation

Le boîtier de disque dur vous permet d'échanger des disques selon vos besoins, grâce au design sans tiroir. Le boîtier est simple à configurer et facile à utiliser grâce à sa fonction plug-and-play. Il est également équipé d'un voyant LED qui indique son fonctionnement et son activité.

Le design compact fonctionne très bien avec votre Mac ou votre PC

Grâce à un style profilé et compact, ce boîtier de disque dur est un compagnon de bureau idéal pour votre Mac ou votre PC. Il occupe un espace minimal et dispose d'un design sans ventilateur qui permet au boîtier de rester silencieux afin de pouvoir vous concentrer sur l'essentiel.

Le modèle S351BMU33ETG bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

• Récupérez les données d'un ancien disque SATA ou transformez le disque inutilisé en un espace de stockage externe supplémentaire

• Passez d'un disque à l'autre grâce à un seul boîtier sans avoir à échanger des boîtiers différents

• Permet de partager rapidement et en toute sécurité d’importants fichiers entre plusieurs ordinateurs, sans réseau.

• Idéal pour les professionnels de la création, les employés de bureau, le personnel administratif, le personnel médical, les directeurs commerciaux, les enseignants et les chercheurs qui ont besoin d'accéder aux données et aux fichiers importants

Spécifications techniques

• Échangez facilement les disques selon vos besoins grâce au design sans tiroir

• Accédez rapidement aux fichiers importants

• Accédez à vos fichiers via votre interface préférée grâce à la prise en charge des technologies USB 3.0 et eSATA

• Prise en charge des disques 4Kn

• Prend en charge SATA I, II et III (jusqu'à 6 Gb/s)

• Compatibilité SMART

• Prise en charge de TRIM

• Configuration simple grâce à l'installation plug-and-play

- Fréquence d'insertion de 50 000 cycles
- Conservez l'aspect organisé de votre bureau grâce à un design profilé en métal noir

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Ventilateur(s)	Non
Interface	USB 3.0 & eSATA
Type de bus	USB 3.0 & eSATA
Nombre de disques	1
Taille du disque	3.5in
Disques compatibles	SATA
Installation du disque	Amovible
Nombre de baies 3,5 pouces internes	1
ID du chipset	ASMedia - ASM1153E ASMedia - ASM1456

Performance

Vitesse max. de transfert de données	6 Gbit/s
Type et débit	USB 3.0 - 5 Gb/s
Prise en charge UASP	Oui
Support TRIM	Oui
4Kn Support	Oui
S.M.A.R.T. Support	Oui
Type et débit	SATA III (6 Gbps)
Capacité max. de disque	Actuellement testé avec des disques durs de 10 To maximum à 7 200 tr/min

	Capacité échange à chaud	Oui
	Cycle d’insertion	50 000 cycles
Connecteur(s)		
	Connecteurs de disque	1 - Données et alimentation SATA combinées (7 + 15 broches)
	Connecteurs hôte	1 - USB 3.2 Type-B (9 broches, Gen 1, 5Gbps)
		1 - eSATA (7 broches , données)
Logiciel		
	Compatibilité système d’exploitation	OS independent; No software or drivers required
Indicateurs		
	Indicateurs lumineux	1 - Alimentation/Activité
Alimentation		
	Source d'alimentation	Adaptateur secteur inclus
	Tension d'entrée	100 - 240 AC
	Courant d'entrée	0.8 A
	Tension de sortie	12V DC
	Courant de sortie	2000 mA
	Center Tip Polarity	Positif
	Type de prise	M
	Consommation électrique	24W
Conditions environnementales		
	Température de fonctionnement	0ºC to 50°C (32°F to 122°F)
	Température de stockage	-20°C to 55°C (-4°F to 131°F)
	Humidité	5 % à 65 %

Caractéristiques physiques		
	Longueur du produit	8.3 in [21.0 cm]
	Largeur du produit	5.3 in [13.5 cm]
	Hauteur du produit	1.4 in [3.5 cm]
	Poids du produit	1.2 lb [0.5 kg]
Informations d'emballage		
	Quantité par paquet	1
	Longueur du Paquet	9.4 in [24.0 cm]
	Package Width	6.0 in [15.3 cm]
	Package Height	3.9 in [10.0 cm]
	Poids brut	2.4 lb [1.1 kg]
Contenu du paquet		
	Inclus dans le paquet	1 - Boîtier de disque dur
		1 - Socle de boîtier
		1 - Câble USB 3.0
		1 - Câble eSATA
		1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / JP / EU / GB / ANZ)
		1 - Guide de démarrage rapide

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis