

## Box Esterno per disco rigido SATA da 3,5" eSATA / USB 3.0

ID prodotto: S351BMU33ETG



Questo box esterno eSATA per unità HDD SATA da 3,5" è la soluzione perfetta per i dipendenti di uffici, enti governativi, strutture sanitarie e altri ambienti che devono accedere a file e dati importanti in modo semplice e veloce. Oltre a offrire un accesso semplificato, la soluzione è perfetta per eseguire il backup, l'archiviazione o il ripristino di dati e contenuti multimediali.

### Numerose opzioni di connettività

Il box esterno per unità disco supporta la tecnologia USB 3.0 (nota anche come USB 3.1 Gen 1), ed eSATA, che consente di accedere ai dati attraverso l'interfaccia preferita dall'utente. In caso di connessione tramite eSATA, il box esterno fornisce velocità di trasferimento SATA III complete (fino a 6 Gbps), garantendo prestazioni rapide e un trasferimento efficiente dei dati.

Caratterizzato da una compatibilità universale, consente il collegamento tramite la tecnologia USB 3.0, che offre velocità di trasferimento fino a 5 Gbps, e supporta la funzionalità UASP. Il box esterno per HDD può essere collegato alle unità SATA III (6 Gbps), ma è anche compatibile con i supporti SATA I e II.

### Semplice da utilizzare

Il box esterno per unità disco è dotato di un design trayless che consente di collegare e scollegare facilmente le unità in base alle esigenze. Grazie alla funzionalità plug-and-play, è semplice da configurare e utilizzare. Integra inoltre un indicatore LED di alimentazione e attività.

### Design compatto, ideale per Mac e PC

Con uno stile elegante e compatto, il box esterno per unità disco è il complemento perfetto per tutti i Mac e PC. Occupa uno spazio minimo e funziona senza ventola, garantendo un ambiente silenzioso che favorisce la concentrazione sulle attività più importanti.

Il prodotto S351BMU33ETG è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico

gratuito a vita.

## Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

- Permette di recuperare dati da unità SATA meno recenti o di trasformare quelle inutilizzate in spazio di archiviazione esterno aggiuntivo
- Consente di passare da un'unità all'altra utilizzando un solo box esterno invece di utilizzare box esterni separati
- Per la condivisione di file di grandi dimensioni tra computer in maniera rapida e sicura senza ricorrere all'utilizzo di una rete
- Perfetto per i professionisti della creatività, i dipendenti di uffici, enti governativi e strutture sanitarie, i dirigenti del reparto vendite, gli insegnanti e i ricercatori scientifici che devono accedere a dati e file importanti

## Caratteristiche

- Design trayless che consente di collegare e scollegare facilmente le unità in base alle esigenze
- Accesso rapido ai file più importanti
- Accesso ai file tramite l'interfaccia preferita dall'utente, grazie al supporto delle tecnologie USB 3.0 ed eSATA
- Supporto 4Kn
- Supporta le unità SATA I, II e III (fino a 6 Gbps)
- Supporto SMART
- Supporto TRIM
- Funzionalità plug-and-play per una facile configurazione

- Cicli di inserimento/estrazione: 50.000
- Design nero ed elegante in metallo per una scrivania sempre organizzata

---

#### Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Ventola/e	No
Interfaccia	USB 3.0 & eSATA
Tipo bus	USB 3.0 & eSATA
Numero di unità	1
Dimensioni unità	3.5in
Tipo unità	SATA
Installazione unità	Rimovibile
Numero alloggiamenti interni da 3,5"	1
ID chipset	ASMedia - ASM1153E ASMedia - ASM1456

---

#### Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	6 Gbps
Tipo e velocità	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Supporto UASP	Sì
TRIM Support	Sì
4Kn Support	Sì
S.M.A.R.T. Support	Sì
Tipo e velocità	SATA III (6 Gbps)
Capacità max unità	Testato con dischi rigidi fino a 10 TB a 7200 RPM
Funzionalità hot swap	Sì

	Cicli di inserimento	50.000 cicli
<hr/>		
Connettore/i		
	Connettori unità	1 - Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin)
	Connettori host	1 - USB 3.2 Type-B (9 pin, Gen 1, 5Gbps) 1 - eSATA (7 pin, dati)
<hr/>		
Software		
	Compatibilità con sistemi operativi	OS independent; No software or drivers required
<hr/>		
Indicatori		
	Indicatori LED	1 - Alimentazione/Attività
<hr/>		
Alimentazione		
	Fonte di Alimentazione	Adattatore CA incluso
	Tensione ingresso	100 - 240 AC
	Corrente ingresso	0.8 A
	Tensione di uscita	12V DC
	Corrente di uscita	2000 mA
	Tipo punta centrale	Positivo
	Tipo presa	M
	Consumo energetico	24W
<hr/>		
Ambientale		
	Temperatura d'esercizio	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	Temperatura di conservazione	-20°C to 55°C (-4°F to 131°F)
	Umidità	da 5% a 65%
<hr/>		
Caratteristiche fisiche		
	Lunghezza prodotto	8.3 in [21.0 cm]

Larghezza prodotto	5.3 in [13.5 cm]
Altezza prodotto	1.4 in [3.5 cm]
Peso prodotto	1.2 lb [0.5 kg]

---

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	9.4 in [24.0 cm]
Larghezza del Pacco	6.0 in [15.3 cm]
Altezza del Pacco	3.9 in [10.0 cm]
Peso spedizione (confezione)	2.4 lb [1.1 kg]

---

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - enclosure per disco rigido
	1 - Supporto enclosure
	1 - Cavo USB 3.0
	1 - Cavo eSATA
	1 - adattatore di alimentazione universale (NA/JP, EU, UK, ANZ)
	1 - guida di avvio rapido

---

Informazioni sulla garanzia

Warranty	2 Anni
----------	--------

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.