

3.5" SATA harde schijf behuizing - eSATA / USB 3.0 - trayless

Productcode: S351BMU33ETG



Deze eSATA behuizing voor 3,5 inch SATA HDD's is perfect voor kantoor-, overheids-, medisch en ander personeel die snel en eenvoudig toegang moeten hebben tot belangrijke data en bestanden. Het is de ideale oplossing als u eenvoudig toegang moet hebben tot data of data en multimedia content moet back-uppen, archiveren of herstellen.

Meerdere connectiviteitsopties

Deze externe harde-schijfbehuizing ondersteunt USB 3.0, ook bekend als USB 3.1 Gen 1, en eSATA, waardoor u via uw favoriete interface toegang hebt tot uw data. Voor snelle en efficiënte dataoverdracht, bij aansluiting via eSATA, ondersteunt de behuizing de volle SATA III overdrachtsnelheden -- tot 6Gbps.

Voor universele compatibiliteit kan de behuizing via USB 3.0 worden aangesloten met overdrachtsnelheden tot 5 Gbps, plus ondersteuning van UASP. Met de HDD behuizing kunt u verbinding maken met een SATA III (6 Gbps) harde schijf, maar hij is ook compatibel met SATA I en II.

Gebruiksgemak

Met de harde-schijfbehuizing kunt u eenvoudig schijven plaatsen en verwijderen, dankzij het trayless design. En door de plug & play functie kan de behuizing gemakkelijk worden geïnstalleerd en gebruikt. Deze behuizing is ook voorzien van een LED voor voeding en activiteit.

Compact design past perfect bij uw Mac of pc

Door het slanke, compacte design is deze harde-schijfbehuizing een perfecte bureauaccessoire voor uw Mac of pc. De behuizing neemt minimale ruimte in beslag en is niet voorzien van een ventilator, zodat extra geluid wordt vermeden en u zich kunt concentreren op wat belangrijk is.

De S351BMU33ETG wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische

ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Haal data terug van een oude SATA-schijf of verander de ongebruikte schijf in extra externe opslagruimte
- Hot-swap schijven met behulp van één behuizing in plaats van het swappen van afzonderlijke behuizingen
- Deel snel en veilig grote bestanden tussen computers onderling zonder een netwerk
- Perfect voor creatieve professionals, kantoor-, overheids- en medisch personeel, verkoopmanagers, docenten en onderzoekers die toegang moeten hebben tot belangrijke data en bestanden

Eigenschappen

- Plaats en verwijder eenvoudig schijven dankzij het trayless design
- Snel toegang tot belangrijke bestanden
- Krijg toegang tot uw bestanden via de interface van uw voorkeur, met ondersteuning van USB 3.0 en eSATA
- 4Kn ondersteuning
- Ondersteunt SATA I, II en III (tot 6 Gbps)
- SMART ondersteuning
- TRIM ondersteuning
- Eenvoudig te installeren door plug & play
- Geschikt voor 50.000 in- en uitneemcycli

- Geef uw bureau een professionele uitstraling, met een gestroomlijnd, zwart metalen design

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Ventilator(en)	Nee
Interface	USB 3.0 & eSATA
Bus type	USB 3.0 & eSATA
Aantal stations	1
Schijfgrootte	3.5in
Schijftype	SATA
Schijfinstallatie	Verwijderbaar
Aantal interne 3,5 inch bays	1
Chipsetcode	ASMedia - ASM1153E ASMedia - ASM1456

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	6 Gbit/s
Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP ondersteuning	Ja
TRIM Support	Ja
4Kn Support	Ja
S.M.A.R.T. Support	Ja
Type en snelheid	SATA III (6 Gbps)
Max. schijfcapaciteit	Momenteel getest met harde schijven tot 10 TB 7200 RPM
Hot-swappable	Ja

	Aantal plaatsingen	50.000 cycli
Connector(en)	Schijfaansluitingen	1 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig)
	Hostaansluitingen	1 - USB 3.2 Type-B (9 pin, Gen 1, 5Gbps)
		1 - eSATA (7-polig, data)
Software	Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
Indicatoren	LED-indicatoren	1 - Aan/Activiteit
Voeding	Voedingsbron	Inclusief wisselstroomadapter
	Ingangsspanning	100 - 240 AC
	Ingangsstroom	0.8 A
	Uitgangsspanning	12V DC
	Uitgangsstroom	2000 mA
	Polariteit pin midden	Positief
	Stekkertype	M
	Vermogensopname	24W
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 55°C (-4°F to 131°F)
	Vochtigheid	5% tot 65%
Fysieke eigenschappen	Lengte product	8.3 in [21.0 cm]
	Breedte product	5.3 in [13.5 cm]

Hoogte product	1.4 in [3.5 cm]
Gewicht product	1.2 lb [0.5 kg]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	9.4 in [24.0 cm]
Package Width	6.0 in [15.3 cm]
Package Height	3.9 in [10.0 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	2.4 lb [1.1 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - Harde Schijf Behuizing
	1 - Standaard
	1 - USB 3.0-kabel
	1 - eSATA-kabel
	1 - universele voedingsadapter (NA/JP, EU, VK, ANZ)
	1 - verkorte handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.