

3,5" SATA-hårddiskabinett - eSATA / USB 3.0 - fackfri

Produkt ID: S351BMU33ETG



Detta eSATA-hölje för 3,5-tums SATA-hårddiskar är perfekt för kontor, myndigheter och läkarcentraler med behov av snabb och enkel åtkomst till data och filer. Perfekt om du behöver enkel åtkomst till data eller behöver säkerhetskopiera, arkivera eller återställa data och multimediafiler.

Flera anslutningsalternativ

Höljet för extern hårddisk stöder USB 3.0, kallas även USB 3.1 Gen 1, och eSATA, för åtkomst till dina data via ditt föredragna gränssnitt. Höljet stöder full SATA III-överföring (upp till 6Gbps) för snabb och effektiv dataöverföring vid anslutning via eSATA

För universell kompatibilitet kan höljet anslutas via USB 3.0 med överföringshastigheter på upp till 5Gbps, plus stöd för UASP. HDD-höljet gör att du kan ansluta en SATA III (6Gbps) hårddisk och även SATA I och II.

Lättanvänt

Tack vare höljets fackfria design kan du byta enheter så ofta du vill. Plug-and-play gör att höljet är lätt att installera och använda LED-lampa för ström och drift

Kompakt design som passar perfekt med din Mac eller PC

Den kompakta och snygga designen gör detta HD-hölje till det perfekta tillbehöret för din Mac eller PC. Kompakthet och tyst gång utan fläkt hjälper dig att fokusera på ditt arbete.

S351BMU33ETG täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Hämta data från en gammal SATA-enhet eller gör om den oanvända enheten till extra externt lagringsutrymme
- Hot-swappa enheter med ett enda kabinet istället för att byta mellan olika kabinet
- Dela snabbt och säkert stora filer mellan datorer utan nätverksanslutning
- Perfekt för IT-proffs, kontor, myndigheter och sjukhuspersonal, säljare, affärsmänniskor, lärare och forskare som behöver åtkomst till viktiga data och filer.

Funktioner

- Byt hårddiskar snabbt och enkelt tack vare den fackfria designen
- Snabb åtkomst till viktiga filer
- Få snabb åtkomst via ditt föredragna gränssnitt med stöd för USB 3.0 och eSATA
- Stöder 4Kn
- Stöder SATA I, II och III (upp till 6 Gbps)
- Stödjer SMART
- Stöder TRIM
- Lätt att installera med plug-and-play
- Insättningsklass: 50 000 cykler
- Gör att ditt skrivbord ser elegant och organiserat ut

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Fläkt(ar)	Nej
Gränssnitt	USB 3.0 & eSATA
Busstyp	USB 3.0 & eSATA
Antal enheter	1
Enhetsstorlek	3.5in

Enhetstyp	SATA
Enhetsinstallation	Löstagbar
Antal interna 3,5 tums fack	1
Chipset-ID	ASMedia - ASM1153E ASMedia - ASM1456

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	6 Gbps
Typ och hastighet	USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP-stöd	Ja
TRIM Support	Ja
4Kn Support	Ja
S.M.A.R.T. Support	Ja
Typ och hastighet	SATA III (6 Gbps)
Maximal enhetskapacitet	Testas för närvarande med hårddiskar på upp till 10TB 7200 RPM
Hot swap-förmåga	Ja
Inlänkingshastighet	50,000 cykler

Kontakt(er)

Enhetskontakter	SATA data- & ström-kombo (7+15-stifts)
Värdkontakter	USB Type-B (9-stifts) USB 3.0 eSATA (7-stifts, data)

Mjukvara

OS-kompatibilitet	OS independent; No software or drivers required
-------------------	---

Indikatorer



	LED-indikatorer	Ström/aktivitet
<hr/>		
Ström		
	Power Source	AC-adapter medföljer
	Inspänning	100 - 240 AC
	Inström	0.8 A
	Utspänning	12V DC
	Utström	2000 mA
	Polaritet på mittpol	Positiv
	Kontakttyp	M
	Strömförbrukning	24W
<hr/>		
Miljö		
	Drifttemperatur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	Förvaringstemperatur	-20°C to 55°C (-4°F to 131°F)
	Luftfuktighet	5 % till 65 %
<hr/>		
Utseende		
	Produktlängd	8.3 in [21.0 cm]
	Produktbredd	5.3 in [13.5 cm]
	Produkt höjd	1.4 in [35.0 mm]
	Produktvikt	18.4 oz [522.0 g]
<hr/>		
Förpackning		
	Package Length	9.4 in [24.0 cm]
	Package Width	6.0 in [15.3 cm]
	Package Height	3.9 in [100.0 mm]
	Fraktvikt (förpackning)	2.4 lb [1.1 kg]
<hr/>		
Vad det är i lådan		
	Ingår i paketet	Hårddiskskabinett



Kabinettstativ

USB 3.0-kabel

eSATA-kabel

universell strömadapter (NA/JP, EU, UK, ANZ)

snabbstartsguide

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

