

Caja USB 3.1 (10 Gbps) para disco SATA III de 3,5 pulgadas

ID del Producto: S351BU313



Ahora es posible disfrutar de un almacenamiento de datos externo que ofrece la velocidad y la capacidad que desea. Esta caja de una unidad para discos duros SATA de 3,5" le ofrece el rendimiento a alta velocidad de USB 3.1 Gen 2 (10Gbps), con capacidad de gran volumen.

USB 3.1 Gen 2 ofrece mayor ancho de banda y velocidad, con tasas de transferencia de archivos de hasta 10Gbps: el doble que la velocidad que ofrece la tecnología USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1). Permite aprovechar al máximo el alto rendimiento de los modelos más recientes de unidades SSD y discos duros, lo cual evita los cuellos de botella en las transferencias de datos.

El diseño compacto y minimalista hace de esta caja el accesorio de escritorio perfecto para su Mac o PC. Está fabricada con aluminio duradero, sin ventiladores, lo cual garantiza un funcionamiento silencioso. También incluye un soporte vertical diseñado para que la caja ocupe el más mínimo espacio en su área de trabajo.

Esta versátil caja incluye un cable USB Tipo A a B, lo cual ofrece retrocompatibilidad con puertos o hardware USB existentes. También es compatible con UASP, para mayor rendimiento.

El modelo S351BU313 está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Aproveche al máximo los nuevos modelos de ordenadores portátiles y de sobremesa gracias a la tecnología de conectividad USB 3.1 Gen 2 (10Gbps)

- Transforme una unidad de disco duro SATA de gran capacidad en almacenamiento externo portátil
- Cree una solución rápida de almacenamiento externo para ordenadores de sobremesa, portátiles o netbooks
- Actualice su caja de unidad USB 3.0 a la tecnología más rápida que ofrece USB 3.1 Gen 2
- Agregue almacenamiento adicional de datos a casi cualquier sistema informático equipado con USB
- Permite realizar copias de respaldo en un dispositivo de almacenamiento externo
- Permite compartir ficheros grandes entre ordenadores en forma rápida y segura sin conexión a una red
- Convierta una unidad SATA no utilizada en espacio externo adicional de almacenamiento

Características

- Cree almacenamiento externo de gran capacidad para un DD SATA de 3,5" con el rendimiento a alta velocidad de USB 3.1 Gen 2
- Compatible con SATA I, II y III (probado con hasta 6 Gbps)
- Compatibilidad con UASP para un rendimiento óptimo
- Diseño sin ventiladores con funcionamiento silencioso
- Duradera caja de aluminio que incluye soporte vertical
- Bandeja con agujeros de ventilación que facilitan la disipación del calor
- Soporta Hot swap
- Cable USB-A a B retrocompatible con USB 3.0, 2.0 y 1.x

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Ventilador(es)	No
Interfaz	USB 3.1 Gen 2
Tipo de Bus	USB 3.1 Gen 2
Cantidad de Unidades	1



Tamaño de la Unidad	3.5in
Unidades Compatibles	SATA
Instalación de la Unidad	Fijo
ID del Conjunto de Chips	ASMedia - ASM1351

Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	10 Gbps
Tipo y Velocidad	USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
Compatibilidad con UASP	Sí
TRIM Support	Sí
4Kn Support	Sí
Tipo y Velocidad	SATA III (6 Gbps)
MTBF	234.284 horas

Conector(es)

Conectores de la Unidad	Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15 pines)
Conectores del Host	USB 3.1 USB Type-B (9 pines, Gen 2, 10Gbps)

Software

Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
-------------------	---

Observaciones / Requisitos

Nota	Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.
------	--

Indicadores

Indicadores LED	Alimentación y actividad
-----------------	--------------------------

Requisitos de Energía



Adaptador de Corriente Incluido	Adaptador de alimentación de CA incluido
Tensión de Entrada	100 - 240 AC
Corriente de Entrada	0.6A
Tensión de Salida	12V DC
Alimentación de Salida	2000mA
Polaridad Central	Positivo
Tipo de Enchufe	M
Consumo de Energía	24

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 65°C (14°F to 149°F)
Humedad	Humedad de funcionamiento: 10% ~ 90% RH (humedad relativa) Humedad de almacenamiento: 5% ~ 95% RH (humedad relativa)

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Aluminio y Plástico
Longitud del Producto	7.5 in [19.2 cm]
Ancho del Producto	4.5 in [11.5 cm]
Altura del Producto	1.2 in [31.4 mm]
Peso del Producto	11.5 oz [325 g]

Información de la Caja

Longitud de la Caja	8.7 in [22 cm]
---------------------	----------------



Ancho de la Caja	5.3 in [13.5 cm]
Altura de la Caja	4.2 in [10.6 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	26.1 oz [738 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	Caja de disco duro USB 3.1 a DD SATA
	Cable USB 3.0 A a B - 102cm
	Adaptador universal de alimentación (NA / RU / UE / AUS) - 152cm (cable)
	Kit de Tornillos
	Soporte de disco duro HDD
	Guía Rápida de Instalación

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

