

Gabinete USB 3.1 Gen 2 para Unidad de Disco Duro de 3.5 Pulgadas SATA UASP - Gabinete USB sin Ventilador para Unidad de Disco Externa

ID del Producto: S351BU313



Ahora, consiga la velocidad y la capacidad que desea en el almacenamiento externo de datos. Esta carcasa de una sola unidad para discos duros SATA de 3.5" le ofrece un rendimiento USB 3.1 Gen 2 (10 Gbps) de alta velocidad con una gran capacidad de disco.

USB 3.1 Gen 2 le ofrece un mayor ancho de banda y velocidad con tasas de transferencia de archivos de hasta 10 Gbps - el doble de velocidad que la tecnología USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1). Le permite aprovechar el alto rendimiento de los últimos SSD y discos duros, a la vez que alivia los cuellos de botella en sus transferencias de datos.

El diseño limpio y sencillo hace de esta carcasa el compañero de escritorio perfecto para su Mac o PC. Esta fabricado en aluminio duradero con un diseño sin ventilador que garantiza un funcionamiento silencioso. También viene con un soporte vertical para que ocupe un espacio mínimo en su área de trabajo.

Este versátil gabinete viene con un cable USB tipo A a B, lo que proporciona retrocompatibilidad con puertos o hardware USB. También ofrece compatibilidad con UASP para mejorar el rendimiento.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad





Aplicaciones

- Aproveche los nuevas laptops y computadoras de escritorio con conectividad USB 3.1 Gen 2 (10 Gbps)
- Convierta un disco duro SATA de alta capacidad en almacenamiento externo portátil
- Cree una solución de almacenamiento externo rápida para computadoras de escritorio, laptops o netbooks
- Actualice de un gabinete de unidad USB 3.0 a uno USB 3.1 Gen 2 más rápido
- Añada almacenamiento de datos adicional a casi cualquier sistema informático con USB
- Haga una copia de seguridad de los datos importantes en un dispositivo de almacenamiento externo
- Comparta archivos grandes entre ordenadores de forma rápida y segura sin necesidad de una red
- Reutilice una unidad SATA no utilizada en un espacio de almacenamiento externo adicional

Características

- **VELOCIDADES MÁS RÁPIDAS:** El gabinete para disco duro externo USB 3.2 Gen 2 le ofrece un mayor ancho de banda y velocidad con tasas de transferencia de archivos de hasta 10 Gbps (el doble de velocidad que la tecnología USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1))
- **AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD:** El gabinete le permite aprovechar el alto rendimiento de las últimas unidades SSD (unidades de estado sólido) y HDD (discos duros), al tiempo que alivia los cuellos de botella en sus transferencias de datos
- **DISEÑO ESTILIZADO:** Fabricado en aluminio duradero con un diseño sin ventilador que garantiza un funcionamiento silencioso - Diseño de bandeja ventilada para una máxima disipación pasiva del calor - Incluye un soporte vertical para ahorrar espacio
- **MÁXIMA COMPATIBILIDAD:** Este gabinete para discos duros sin ventilador viene con un cable USB de A a B, lo que proporciona retrocompatibilidad con hardware o puertos USB
- **LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE TI:** Diseñado y fabricada para los profesionales de TI, este gabinete para discos duros de 3.5 pulgadas está respaldado por 2 años, incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Ventilador(es)	No
Interfaz	USB 3.2 Gen 2
Tipo de Bus	USB 3.2 Gen 2
Cantidad de Unidades	1
Tamaño de la Unidad	3.5in
Unidades Compatibles	SATA
Instalación de la Unidad	Fijo
ID del Conjunto de Chips	ASMedia - ASM235CM

Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	10 Gbps
Tipo y Velocidad	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
Compatibilidad con UASP	Sí
TRIM Support	Sí
4Kn Support	Sí
Tipo y Velocidad	SATA III (6 Gbps)
MTBF	234.284 horas

Conector(es)

Conectores de la Unidad	1 - Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15 pines)
Conectores del Host	1 - USB 3.2 Tipo B (9 pines, Gen 2, 10 Gbps)

Software

Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
-------------------	---

Observaciones /

Requisitos	Nota	Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.
------------	------	--

Indicadores	Indicadores LED	1 - Alimentación y actividad
-------------	-----------------	------------------------------

Requisitos de Energía	Adaptador de Corriente Incluido	Adaptador de alimentación de CA incluido
	Tensión de Entrada	100 - 240 AC
	Corriente de Entrada	0.6A
	Tensión de Salida	12V DC
	Alimentación de Salida	2000mA
	Polaridad Central	Positivo
	Tipo de Enchufe	M
	Consumo de Energía	24

Requisitos Ambientales	Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 65°C (14°F to 149°F)
	Humedad	Humedad de funcionamiento: 10% ~ 90% RH (humedad relativa) Humedad de almacenamiento: 5% ~ 95% RH (humedad relativa)

Características Físicas	Color	Negro
	Tipo de Gabinete	Aluminio y Plástico
	Longitud del Producto	7.5 in [19.2 cm]
	Ancho del Producto	4.5 in [11.5 cm]

Altura del Producto	1.2 in [3.1 cm]
Peso del Producto	11.5 oz [325 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	8.7 in [22 cm]
Ancho de la Caja	5.3 in [13.5 cm]
Altura de la Caja	4.2 in [10.6 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	26.1 oz [738 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Gabinete de disco duro USB 3.1 a DD SATA
	1 - Cable USB 3.0 A a B - 102cm
	1 - Adaptador universal de alimentación (NA / RU / UE / AUS) - 152cm (cable)
	1 - Kit de Tornillos
	1 - Soporte de disco duro HDD
	1 - Guía Rápida de Instalación

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.