

## Gabinete USB 3.1 (10 Gbps) para disco SATA III de 3.5 pulgadas

ID del Producto: S351BU313



Ahora es posible disfrutar de un almacenamiento de datos externo que ofrece la velocidad y la capacidad que desea. Este gabinete de una unidad para discos duros SATA de 3.5" le ofrece el rendimiento a alta velocidad de USB 3.1 Gen 2 (10Gbps), con capacidad de gran volumen de hasta 6TB.

USB 3.1 Gen 2 ofrece mayor ancho de banda y velocidad, con tasas de transferencia de archivos de hasta 10Gbps: el doble que la velocidad que ofrece la tecnología USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1). Permite aprovechar al máximo el alto rendimiento de los modelos más recientes de unidades SSD y discos duros, lo cual evita los cuellos de botella en las transferencias de datos.

El diseño compacto y minimalista hace de este gabinete el accesorio de escritorio perfecto para su Mac o PC. Está fabricado con aluminio duradero, sin ventiladores, lo cual garantiza un funcionamiento silencioso. También incluye un soporte vertical diseñado para que ocupe el más mínimo espacio en su área de trabajo.

Este versátil gabinete incluye un cable USB Tipo A a B, lo cual ofrece retrocompatibilidad con puertos o hardware USB existentes. También es compatible con UASP, para mayor rendimiento.

El modelo S351BU313 está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

### Aplicaciones

- Aproveche al máximo los nuevos modelos de computadoras de escritorio y laptops gracias a la

tecnología de conectividad USB 3.1 Gen 2 (10Gbps)

- Transforme una unidad de disco duro SATA de gran capacidad en almacenamiento externo portátil
- Cree una solución rápida de almacenamiento externo para computadoras de escritorio, laptops o netbooks
- Actualice su caja de unidad USB 3.0 a la tecnología más rápida que ofrece USB 3.1 Gen 2
- Agregue almacenamiento adicional de datos a casi cualquier sistema informático equipado con USB
- Permite realizar copias de respaldo en un dispositivo de almacenamiento externo
- Permite compartir archivos grandes entre computadoras en forma rápida y segura sin conexión a una red
- Convierta una unidad SATA no utilizada en espacio externo adicional de almacenamiento

## Características

- Cree almacenamiento externo de gran capacidad para un DD SATA de 3.5" con el rendimiento a alta velocidad de USB 3.1 Gen 2
- Compatible con SATA I, II y III (probado con hasta 6 Gbps)
- Compatibilidad con UASP para un rendimiento óptimo
- Diseño sin ventiladores con funcionamiento silencioso
- Duradera caja de aluminio que incluye soporte vertical
- Bandeja con agujeros de ventilación que facilitan la disipación del calor
- Soporta Hot swap
- Cable USB-A a B retrocompatible con USB 3.0, 2.0 y 1.x

---

### Hardware

Política de Garantía	2 Years
Ventilador(es)	No
Interfaz	USB 3.1 Gen 2
Tipo de Bus	USB 3.1 Gen 2
Cantidad de Unidades	1



Tamaño de la Unidad	3.5in
Unidades Compatibles	SATA
Instalación de la Unidad	Fijo
ID del Conjunto de Chips	ASMedia - ASM1351

---

#### Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	10 Gbps
Tipo y Velocidad	USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
Compatibilidad con UASP	Sí
TRIM Support	Sí
4Kn Support	Sí
Tipo y Velocidad	SATA III (6 Gbps)
MTBF	234.284 horas

---

#### Conector(es)

Conectores de la Unidad	Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15 pines)
Conectores del Host	USB 3.1 USB Type-B (9 pines, Gen 2, 10Gbps)

---

#### Software

Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
-------------------	---

---

#### Observaciones / Requisitos

Nota	Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.
------	--

---

#### Indicadores

Indicadores LED	Alimentación y actividad
-----------------	--------------------------

---

#### Requisitos de Energía



Adaptador de Corriente Includo    Adaptador de alimentación de CA incluido

Tensión de Entrada    100 - 240 AC

Corriente de Entrada    0.6A

Tensión de Salida    12V DC

Alimentación de Salida    2000mA

Polaridad Central    Positivo

Tipo de Enchufe    M

Consumo de Energía    24

#### Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa    0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Temperatura de Almacenamiento    -10°C to 65°C (14°F to 149°F)

Humedad    Humedad de funcionamiento: 10% ~ 90% RH (humedad relativa)  
Humedad de almacenamiento: 5% ~ 95% RH (humedad relativa)

#### Características Físicas

Color    Negro

Tipo de Gabinete    Aluminio y Plástico

Longitud del Producto    7.5 in [19.2 cm]

Ancho del Producto    4.5 in [11.5 cm]

Altura del Producto    1.2 in [31.4 mm]

Peso del Producto    11.5 oz [325 g]

#### Información de la Caja

Longitud de la Caja    8.7 in [22 cm]



Ancho de la Caja	5.3 in [13.5 cm]
Altura de la Caja	4.2 in [10.6 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	26.1 oz [738 g]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	Gabinete de disco duro USB 3.1 a DD SATA
	Cable USB 3.0 A a B - 102cm
	Adaptador universal de alimentación (NA / RU / UE / AUS) - 152cm (cable)
	Kit de Tornillos
	Soporte de disco duro HDD
	Guía Rápida de Instalación

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

