USB 3.1 (10Gbps) Behuizing voor 3.5” SATA Drives - Ondersteunt SATA III (6 Gbps) - Compatibel met USB 3.0 & 2.0 Systemen

Productcode: S351BU313

Verkrijg nu de gewenste snelheid en capaciteit, die u voor externe datopslag wilt. Deze 1-schijfsbehuizing voor 3,5 inch SATA harde schijven biedt u de high-speed USB 3.1 Gen 2 (10 Gbps) prestatie met een grote schijfcapaciteit.

USB 3.1 Gen 2 biedt u meer bandbreedte en snelheid, met bestandstransmissiesnelheden tot 10 Gbps - twee keer zo snel als USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1). Daardoor kunt u de hoge prestaties van de laatste SSD's en harde schijven benutten, terwijl knelpunten in uw datatransmissie worden opgelost.

Dankzij het slanke en eenvoudige design past deze behuizing perfect bij uw Mac of pc. Het is gemaakt van duurzaam aluminium en heeft geen ventilator, waardoor het geluidsarm werkt. Ook wordt een verticale standaard meegeleverd zodat minimale ruimte in uw werkomgeving in beslag wordt genomen.

Deze veelzijdige behuizing wordt geleverd met een USB Type A-naar-B-kabel, waardoor het neerwaarts compatibel is met bestaande USB-poorten of hardware. Verder wordt UASP ondersteund voor nog betere prestaties.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

• Profiteer van nieuwe laptops en desktops met USB 3.1 Gen 2 (10 Gbps) connectiviteit

• Verander een SATA harde schijf met veel capaciteit in een draagbaar, externe opslagapparaat

• Maak een snelle, externe opslagoplossing voor desktops, laptops of netbooks

• Upgrade een USB 3.0-schijfbehuizing naar een snellere USB 3.1 Gen 2

• Voeg extra opslagcapaciteit toe aan bijna elk USB-computersysteem

• Maak een back-up van belangrijke gegevens op een extern opslagmedium

• Deel snel en veilig grote bestanden tussen computers onderling zonder een netwerk

• Verander een ongebruikte SATA-schijf in een extra externe opslagruimte

Eigenschappen

• HOGERE SNELHEDEN: De USB 3.2 Gen 2 externe harde schijf behuizing biedt u meer bandbreedte en snelheid met bestand transfer snelheden tot 10 Gbps (dubbel zo snel als USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1) technologie)

• HOGERE PRODUCTIVITEIT: Met de 3,5 inch SATA externe harde schijf behuizing kunt u genieten van de hogere prestaties van de nieuwste SSD's (solid-state drives) en HDD's (harde schijven), terwijl knelpunten in uw data transfers worden verholpen

• STIJLVOL ONTWERP: De HDD-behuizing voor 3,5 inch SATA-schijven is gemaakt van duurzaam aluminium; Geventileerde lade met geruisloze ventilator zorgt voor maximale passieve warmteafvoer; Inclusief verticale steun om ruimte op het bureau te besparen

• MAXIMALE COMPATIBILITEIT: Deze behuizing voor harde schijven zonder ventilator wordt geleverd met een USB-A naar USB-B kabel, die backwards compatibiliteit biedt met bestaande USB-poorten of hardware

• DE KEUZE VAN DE IT-PRO: deze 3.5in harde schijf behuizing werd ontworpen en gemaakt voor IT-professionals en geniet van gratis levenslange 24/5 meertalige technische ondersteuning

---

Hardware

Garantiebeleid	2 Years

	Ventilator(en)	Nee
	Interface	USB 3.2 Gen 2
	Bus type	USB 3.2 Gen 2
	Aantal stations	1
	Schijfgrootte	3.5in
	Schijftype	SATA
	Schijfinstallatie	Vast
	Chipsetcode	ASMedia - ASM235CM
Prestaties		
	Maximale overdrachtsnelheid	10 Gbps
	Type en snelheid	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
	UASP ondersteuning	Ja
	TRIM Support	Ja
	4Kn Support	Ja
	Type en snelheid	SATA III (6 Gbps)
	MTBF	234.284 uur
Connector(en)		
	Schijfaansluitingen	1 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig)
	Hostaansluitingen	1 - USB 3.2 USB Type-B (9 pin, Gen 2, 10 Gbps)
Software		
	Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
Speciale opmerkingen / vereisten		
	Notitie	Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.

Indicatoren		
	LED-indicatoren	1 - Voeding & activiteit
Voeding		
	Voedingsbron	Inclusief wisselstroomadapter
	Ingangsspanning	100 - 240 AC
	Ingangsstroom	0.6A
	Uitgangsspanning	12V DC
	Uitgangsstroom	2000mA
	Polariteit pin midden	Positief
	Stekkertype	M
	Vermogensopname	24
Gebruiksomgeving		
	Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Opslagtemperatuur	-10°C to 65°C (14°F to 149°F)
	Vochtigheid	Vochtigheid tijdens gebruik: 10% ~ 90% RV
		Vochtigheid tijdens opslag: 5% ~ 95% RV
Fysieke eigenschappen		
	Kleur	Zwart
	Type behuizing	Aluminium en kunststof
	Lengte product	7.5 in [19.2 cm]
	Breedte product	4.5 in [11.5 cm]
	Hoogte product	1.2 in [3.1 cm]
	Gewicht product	11.5 oz [325 g]
Verpakkingsinformatie		
	Verpakkingsaantal	1

	Package Length	8.7 in [22 cm]
	Package Width	5.3 in [13.5 cm]
	Package Height	4.2 in [10.6 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	26.1 oz [738 g]
Wat wordt er meegeleverd		
	Meegeleverd	1 - USB 3.1 naar SATA HDD-behuizing
		1 - USB 3.0 A naar B kabel - 102 cm
		1 - Universele voedingsadapter (NA / GB / EU / AUS) - 152 cm (kabel)
		1 - Set schroeven
		1 - HDD Stand
		1 - Verkorte handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.