

USB 3.1 (10 Gbps) behuizing voor 3,5 inch SATA-schijven

Productcode: S351BU313



Verkrijg nu de gewenste snelheid en capaciteit, die u voor externe datopslag wilt. Deze 1-schijfsbehuizing voor 3,5 inch SATA harde schijven biedt u de high-speed USB 3.1 Gen 2 (10 Gbps) prestatie met een grote schijfcapaciteit.

USB 3.1 Gen 2 biedt u meer bandbreedte en snelheid, met bestandstransmissiesnelheden tot 10 Gbps - twee keer zo snel als USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1). Daardoor kunt u de hoge prestaties van de laatste SSD's en harde schijven benutten, terwijl knelpunten in uw datatransmissie worden opgelost.

Dankzij het slanke en eenvoudige design past deze behuizing perfect bij uw Mac of pc. Het is gemaakt van duurzaam aluminium en heeft geen ventilator, waardoor het geluidsarm werkt. Ook wordt een verticale standaard meegeleverd zodat minimale ruimte in uw werkomgeving in beslag wordt genomen.

Deze veelzijdige behuizing wordt geleverd met een USB Type A-naar-B-kabel, waardoor het neerwaarts compatibel is met bestaande USB-poorten of hardware. Verder wordt UASP ondersteund voor nog betere prestaties.

De S351BU313 wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit

## Toepassingen

- Profiteer van nieuwe laptops en desktops met USB 3.1 Gen 2 (10 Gbps) connectiviteit

- Verander een SATA harde schijf met veel capaciteit in een draagbaar, externe opslagapparaat
- Maak een snelle, externe opslagoplossing voor desktops, laptops of netbooks
- Upgrade een USB 3.0-schijfbehuizing naar een snellere USB 3.1 Gen 2
- Voeg extra opslagcapaciteit toe aan bijna elk USB-computersysteem
- Maak een back-up van belangrijke gegevens op een extern opslagmedium
- Deel snel en veilig grote bestanden tussen computers onderling zonder een netwerk
- Verander een ongebruikte SATA-schijf in een extra externe opslagruimte

## Eigenschappen

- Creëer een omvangrijke draagbare externe opslag voor een 3,5 inch SATA HDD met USB 3.1 Gen 2 high-speed prestaties
- Ondersteunt SATA I, II en III (getest tot 6 Gbps)
- UASP-ondersteuning voor verbeterde prestaties
- Geen ventilator betekent minder geluidsoverlast
- Duurzame aluminium behuizing inclusief verticale standaard
- Geventileerde schijftray voor warmteafvoer
- Hot-swappable
- USB A-naar-B-kabel voor neerwaartse compatibiliteit met USB 3.0, 2.0 en 1.x

---

### Hardware

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Garantiebeleid  | 2 Years       |
| Ventilator(en)  | Nee           |
| Interface       | USB 3.1 Gen 2 |
| Bus type        | USB 3.1 Gen 2 |
| Aantal stations | 1             |
| Schijfgrootte   | 3.5in         |
| Schijftype      | SATA          |

|                                  |                             |  |
|----------------------------------|-----------------------------|--|
|                                  | Schijfinstallatie           | Vast   |
|                                  | Chipsetcode                 | ASMedia - ASM1351  |
| <hr/>                            |                             |  |
| Prestaties                       |                             |  |
|                                  | Maximale overdrachtsnelheid | 10 Gbps  |
|                                  | Type en snelheid            | USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s  |
|                                  | UASP ondersteuning          | Ja   |
|                                  | TRIM Support                | Ja   |
|                                  | 4Kn Support                 | Ja   |
|                                  | Type en snelheid            | SATA III (6 Gbps)  |
|                                  | MTBF                        | 234.284 uur  |
| <hr/>                            |                             |  |
| Connector(en)                    |                             |  |
|                                  | Schijfaansluitingen         | SATA data & voeding combinatie (7+15-polig)  |
|                                  | Hostaansluitingen           | USB 3.1 USB Type-B (9-polig, Gen 2, 10 Gbps)   |
| <hr/>                            |                             |  |
| Software                         |                             |  |
|                                  | Besturingssystemen          | OS independent; No software or drivers required                                      |
| <hr/>                            |                             |  |
| Speciale opmerkingen / vereisten |                             |  |
|                                  | Notitie                     | Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices. |
| <hr/>                            |                             |  |
| Indicatoren                      |                             |  |
|                                  | LED-indicatoren             | Voeding & activiteit   |
| <hr/>                            |                             |  |
| Voeding                          |                             |  |
|                                  | Inclusief voedingsadapter   | Inclusief wisselstroomadapter  |
|                                  | Ingangsspanning             | 100 - 240 AC   |
|                                  | Ingangsstroom               | 0.6A   |



|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Uitgangsspanning      | 12V DC   |
| Uitgangsstroom        | 2000mA   |
| Polariteit pin midden | Positief |
| Stekkertype           | M        |
| Vermogensopname       | 24       |

---

#### Gebruiksomgeving

|                     |  |
|---------------------|--|
| Bedrijfstemperatuur | 0°C to 40°C (32°F to 104°F)  |
| Opslagtemperatuur   | -10°C to 65°C (14°F to 149°F)  |
| Vochtigheid         | Vochtigheid tijdens gebruik: 10% ~ 90% RV<br>Vochtigheid tijdens opslag: 5% ~ 95% RV |

---

#### Fysieke eigenschappen

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Kleur           | Zwart                  |
| Type behuizing  | Aluminium en kunststof |
| Lengte product  | 7.5 in [19.2 cm]       |
| Breedte product | 4.5 in [11.5 cm]       |
| Hoogte product  | 1.2 in [31.4 mm]       |
| Gewicht product | 11.5 oz [325 g]        |

---

#### Verpakkingsinformatie

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Package Length           | 8.7 in [22 cm]   |
| Package Width            | 5.3 in [13.5 cm] |
| Package Height           | 4.2 in [10.6 cm] |
| Verzendgewicht (verpakt) | 26.1 oz [738 g]  |

---

#### Wat wordt er meegeleverd

|             |                                 |
|-------------|---------------------------------|
| Meegeleverd | USB 3.1 naar SATA HDD-behuizing |
|-------------|---------------------------------|



USB 3.0 A naar B kabel - 102 cm

Universele voedingsadapter (NA / GB / EU / AUS) - 152  
cm (kabel)

Set schroeven

HDD Stand

Verkorte handleiding

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

