

USB 3.1-kabinett (10 Gbps) för 3,5" SATA-enheter

Produkt ID: S351BU313




Nu får du hastigheten och kapaciteten du vill ha till din externa datalagring. Kabinettet för en enda 3,5" SATA-hårddisk ger dig snabb USB 3.1 Gen 2-prestanda (10 Gbps) med hög kapacitet.

USB 3.1 Gen 2 ger dig högre bandbredd och hastighet med filöverföringshastigheter på upp till 10 Gbps - dubbla hastigheten jämfört med USB 3.0-teknik (USB 3.1 Gen 1). Det låter dig utnyttja de senaste SSD-enheter och hårddiskarnas höga prestanda och samtidigt mildra flaskhalsar i dina dataöverföringar.

Den rena och enkla designen gör detta kabinett till den perfekta skrivbordsvännen för din Mac eller PC. Det är tillverkat av tåligt aluminium med en fläktlös design som garanterar tyst användning. Det levereras dessutom med ett vertikalt ställ så att det tar upp minimalt med utrymme på din arbetsyta.

Detta mångsidiga kabinett levereras med en USB Type A till B-kabel för bakåtkompatibilitet med befintliga USB-portar eller hårdvara. Det ger dessutom UASP-stöd för förbättrad prestanda.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Utnyttja nya bärbara och stationära datorer med USB 3.1 Gen 2-anslutning (10 Gbps)
- Gör om en SATA-hårddisk med hög kapacitet till bärbar, extern lagring
- Skapa en snabb och extern lagringslösning för stationära eller bärbara datorer
- Uppgradera från USB 3.0-kabinett till snabbare USB 3.1 Gen 2
- Lägg till extra datalagring till nästan vilken USB-kapabel dator som helst
- Säkerhetskopiera viktig data till en extern lagringsenhet
- Dela stora filer mellan datorer snabbt och enkelt utan nätverk
- Få ny användning av en oanvänd SATA-enhet som extra externt lagringsutrymme

Funktioner

- **SNABBA HASTIGHETER:** USB 3.2 Gen 2 extern hårddiskskabinett ger dig högre bandbredd och hastighet med filöverföringshastigheter på upp till 10 Gbps (dubbla hastigheten jämfört med USB 3.0-teknik (USB 3.2 Gen 1)).
- **ÖKAD PRODUKTIVITET:** Med den externa 3,5-tums SATA-hårddiskskabinetten kan du utnyttja den höga prestandan hos de senaste SSD-enheterna (Solid State Drives) och HDD-enheterna (Hard Drives), samtidigt som du minskar flaskhalsarna i dina dataöverföringar
- **SLIMMAD DESIGN:** HDD-kabinetten för 3,5-tums SATA-hårddiskar är tillverkad av tålig aluminium med en fläktlös design som garanterar tyst drift. Ventilerad design för maximal passiv värmeavledning. Inkluderar vertikalt stativ för att spara utrymme på skrivbordet
- **MAXIMAL KOMPATIBILITET:** Denna fläktfria hårddiskskabinett levereras med en USB A- till B-kabel för bakåtkompatibilitet med befintliga USB-portar eller hårdvara
- Ventilerat enhetsfack för värmeavledning

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Fläkt(ar)	Nej
Gränssnitt	USB 3.2 Gen 2
Busstyp	USB 3.2 Gen 2
Antal enheter	1

Enhetsstorlek	3.5in
Enhetstyp	SATA
Enhetsinstallation	Fixerad
Chipset-ID	ASMedia - ASM235CM

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	10 Gbps
Typ och hastighet	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
UASP-stöd	Ja
TRIM Support	Ja
4Kn Support	Ja
Typ och hastighet	SATA III (6 Gbps)
Medeltid mellan fel (MTBF)	234,284 hours

Kontakt(er)

Enhetskontakter	1 - SATA data- & ström-kombo (7+15-stifts)
Värdkontakter	1 - USB 3.2 USB Type-B (9 stift, Gen 2, 10 Gbps)

Mjukvara

OS-kompatibilitet	OS independent; No software or drivers required
-------------------	---

Särskilda anmärkningar/krav

Obs.	Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.
------	--

Indikatorer

LED-indikatorer	1 - Ström & aktivitet
-----------------	-----------------------

Ström

Strömkälla	AC-adapter medföljer
Inspänning	100 - 240 AC

Inström	0.6A
Utspänning	12V DC
Utström	2000mA
Polaritet på mittpol	Positiv
Kontakttyp	M
Strömförbrukning	24

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur	-10°C to 65°C (14°F to 149°F)
Luftfuktighet	Luftfuktighet vid användning: 10% ~ 90% RH Luftfuktighet vid förvaring: 5% ~ 95% RH

Utseende

Färg	Svart
Kabinetttyp	Aluminium och plast
Produktlängd	7.5 in [19.2 cm]
Produktbredd	4.5 in [11.5 cm]
Produkthöjd	1.2 in [3.1 cm]
Produktvikt	11.5 oz [325 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	8.7 in [22 cm]
Paketets bredd	5.3 in [13.5 cm]
Paketets höjd	4.2 in [10.6 cm]
Fraktvikt (förpackning)	26.1 oz [738 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - USB 3.1 till SATA HDD-kabinett
	1 - USB 3.0 A- till B-kabel - 102 cm
	1 - Universell strömadapter (NA/UK/EU/AUS) - 152 cm (kabel)
	1 - Skruvsats
	1 - HDD-stativ
	1 - Snabbinstallationsguide

Warranty
Information

Warranty	2 År
----------	------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.