

Gigabit NAS RAID-behuizing met 2 bays voor 3,5 inch SATA harde schijven met WebDAV en Media Server

Productcode: S352BMU3N



Met de S352BMU3N NAS RAID-behuizing met 2 bays kunt een veilige externe RAID-array bouwen met twee 3,5 inch SATA harde schijven, en direct verbinding maken met uw gigabitnetwerk zonder een hostcomputer voor snelle toegang tot uw hele netwerk.

Voor compatibiliteit met vele verschillende apparaten beschikt deze NAS-behuizing over WebDAV, waarmee u toegang hebt tot bestanden vanaf elk voor browsers geschikt apparaat op het netwerk zoals een computer, tablet, iPhone® of smartphone. Externe mobiele apps worden ook ondersteund voor intuïtief en vertrouwd bestandsbeheer.

Voor probleemloze media-integratie ondersteunt de behuizing UPnP en DLNA® zodat u direct video's, foto's en muziek direct naar een ondersteunde smart-tv, Blu-Ray/set-top box en videogameconsoles kunt streamen.

Voor betere prestaties of om data-redundantie te garanderen, is de behuizing voorzien van een ingebouwde hardware RAID-controller, die RAID 0, 1 en JBOD ondersteunt.

Om bestanden gemakkelijk te kunnen delen, ondersteunt de behuizing FTP en SMB, waardoor u openbaar bestanden via het netwerk of internet kunt delen, met behulp van de software die door client is gekozen.

Verhoog de snelheid lokaal met USB DAS (Direct-Attached Storage), waarmee u de behuizing via USB 3.0 op uw computer kunt aansluiten en zo beschikt over een transmissiesnelheid van max. 5 Gbps.

Om de compatibiliteit met uw computersysteem te garanderen, ondersteunt de S352BMU3N alle toonaangevende besturingssystemen, inclusief: Microsoft Windows® (8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003), Apple® OSX (10.9/10.8/10.7/10.6), Linux en Google Chrome OS™.

Voor maximale duurzaamheid en betrouwbaarheid is de S352BMU3N voorzien van een ventilator,

gemaakt van een hoogwaardige aluminium constructie en wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Heb toegang tot bestanden op een netwerk vanaf elk voor browsers geschikt apparaat in een kantoor-netwerkttoepassing
- Voor het eenvoudig overzetten van opslagmedia tussen verschillende computersystemen en een grote hoeveelheid externe opslag voor backup / archivering
- Zorg voor cloud-opslag
- Heb toegang tot de schijf met apparaten zoals tablets en smartphones die wellicht geen File Explorer hebben
- Zet een redundante RAID-array op om bestanden te beschermen tegen schijfuitval

Eigenschappen

- Open bestanden van vele verschillende apparaten inclusief smartphones en tablets met ondersteuning van externe iOS en Android WebDAV apps
- Stream muziek en videobestanden naar smart TV's, blu-ray spelers en gaming consoles met UPnP- en DLNA-ondersteuning
- Bescherm uw data met redundantie of verhoog de prestatie en volumecapaciteit, met ondersteuning van Hardware RAID (0,1, JBOD)
- Compatibel met SATA gereviseerde I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)-schijven
- Dubbele 3,5 inch SATA drive bay
- Geïntegreerde ventilator
- Maak verbinding met uw netwerk via gigabit LAN, of direct met uw computer met USB 3.0 DAS

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Ventilator(en)	Ja

Ventilatoren	40 mm
Interface	USB 3.0
	RJ45 (gigabit Ethernet)
Aantal stations	2
Schijfgrootte	3.5in
Schijftype	SATA
Schijfinstallatie	Vast
Aantal interne 3,5 inch bays	2
Lagertype ventilator	Kogellager
Chipsetcode	JMicron - JCS358

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	1000 mbps (Ethernet) 5 Gbps (USB 3.0)
Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP ondersteuning	Nee
Type en snelheid	SATA III (6 Gbps)
RAID	Ja
Ondersteunde RAID-niveaus	RAID 1 (mirror) RAID 0 (stripe) JBOD - (Just a Bunch of Disks)
Max. schijfcapaciteit	Momenteel getest tot 4 TB 7200 RPM harde schijven
Hot-swappable	Nee

Connector(en)

Schijfaansluitingen	SATA data & voeding combinatie (7+15-polig)
---------------------	---

Hostaansluitingen	USB Type-B (9-polig) USB 3.0 RJ-45
-------------------	---------------------------------------

Software

Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
--------------------	---

Indicatoren

LED-indicatoren	Power Schijf 1 activiteit Schijf 2 activiteit
-----------------	---

Voeding

Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	100 - 240 AC
Uitgangsspanning	12V DC
Uitgangsstroom	3 A
Stekkertype	M
Vermogensopname	36

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Vochtigheid	20%RV ~ 80%RV

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Aluminium
Lengte product	7.1 in [18.0 cm]
Breedte product	4.5 in [11.6 cm]
Hoogte product	3.3 in [85 mm]



Gewicht product 22.1 oz [627 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length 5.5 in [14 cm]
Package Width 10.0 in [25.5 cm]
Package Height 7.1 in [18.1 cm]
Verzendgewicht (verpakt) 3.0 lb [1.4 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd

- NAS HDD RAID-behuizing
- Ethernet-kabel
- USB 3.0-kabel
- Universele voedingsadapter: is geschikt voor NA/EU/GB wanneer gekocht in NA/EU/GB; is geschikt voor Australië en Nieuw-Zeeland wanneer gekocht in Australië en Nieuw-Zeeland.
- Set met rubberen pootjes
- Verkorte handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

