

Gigabit NAS RAID-kabinett med två fack för 3,5" SATA-hårddiskar med WebDAV och mediaserver

Produkt ID: S352BMU3N



S352BMU3N NAS RAID-kabinettet med 2 fack gör det möjligt att bygga en säker extern RAID-array med två 3,5" SATA-hårddiskare och ansluta den direkt till ditt Gigabit-nätverk utan en värddator för snabb åtkomst till hela nätverket.

För bred enhetskompatibilitet har NAS-kabinettet WebDAV, vilket ger dig åtkomst till filer från alla enheter i nätverket som har webbläsare, som till exempel en dator, surfplatta, iPhone® eller smarttelefon. Mobilappar från tredje part stöds även för intuitiv och bekant filhantering.

För problemfri mediaintegration stöder kabinettet UPnP och DLNA® vilket gör att du kan strömma videor, bilder och musik direkt till en kompatibel smart-TV, Blu-Ray-spelare, digitalbox och TV-spelkonsol.

För att få bättre prestanda och säkrare dataredundans har kabinettet en inbyggd hårdvaru-RAID-kontroller med stöd för RAID 0, 1 och JBOD.


För enklare fildelning stöder kabinettet FTP- och SMB-tjänster, vilket gör att du kan dela filer offentligt över nätverket eller Internet med valfri klientprogramvara.

Öka hastigheten lokalt med USB DAS (Direct-Attached Storage), vilket gör att du kan ansluta kabinettet till datorn med USB 3.0 för att få överföringshastigheter på upp till 5 Gbps.

För att garantera kompatibilitet med ditt datorsystem stöder S352BMU3N alla ledande operativsystem, inklusive: Microsoft Windows® (8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003), Apple® OSX (10.9/10.8/10.7/10.6), Linux och Google Chrome OS™.

S352BMU3N maximerar både hållbarhet och pålitlighet med inbyggd fläkt, solid aluminiumkonstruktion och täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

## Certifikat, rapporter och kompatibilitet



## Användning

- Få åtkomst till filer på ett nätverk från en enhet med webbläsare via ett kontorsnätverk
- När man enkelt behöver kunna överföra lagrad data mellan olika datorsystem och stora externa lagringsutrymmen för säkerhetskopiering/arkivering
- Skapa en molnlagringslösning
- Nå enheten med surfplattor och smarttelefoner som inte har ett filhanteringsverktyg
- Installera en redundant RAID-array för att skydda filer mot enhetsfel

## Funktioner

- Nå filer från många olika enheter inklusive smarttelefoner och surfplattor med stöd för iOS- och Android WebDAV-appar från tredje part
- Strömma musik och videofiler till smart-TV-apparater, Blu-Ray spelare och spelkonsoler med UPnP- och DLNA-stöd
- Skydda din data med redundans eller öka prestanda & volymkapacitet, med stöd för hårdvaru-RAID (0,1 JBOD)
- Kompatibel med SATA revision I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
- Dubbelt 3,5" SATA-enhetsfack
- Inbyggd kylfläkt
- Anslut till nätverket med Gigabit LAN eller direkt till datorn med USB 3.0 DAS

---

Hårdvara

|                             |                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|
| Garantipolicy               | 2 Years                                           |
| Fläkt(ar)                   | Ja                                                |
| Flaktar                     | 1 - 40 mm                                         |
| Gränssnitt                  | USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)<br>RJ45 (Gigabit Ethernet) |
| Antal enheter               | 2                                                 |
| Enhetsstorlek               | 3.5in                                             |
| Enhetsstyp                  | SATA                                              |
| Enhetsinstallation          | Fixerad                                           |
| Antal interna 3,5 tums fack | 2                                                 |
| Fläktlagerstyp              | Kullager                                          |
| Chipset-ID                  | JMicron - JCS358                                  |

---

#### Prestanda

|                                  |                                                                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maximal dataöverföringshastighet | 1000 mbps (Ethernet)<br>5 Gbps (USB 3.0)                                                 |
| Typ och hastighet                | USB 3.0 - 5 Gbit/s                                                                       |
| UASP-stöd                        | Nej                                                                                      |
| Typ och hastighet                | SATA III (6 Gbps)                                                                        |
| RAID                             | Ja                                                                                       |
| RAID-lägen som stöds             | RAID 1 (speglade enheter)<br>RAID 0 (stripade enheter)<br>JBOD - (Just a Bunch of Disks) |
| Maximal enhetskapacitet          | För närvarande testad med hårddiskar på upp till 4 TB<br>7200 RPM                        |
| Hot swap-förmåga                 | Nej                                                                                      |

|             |                      |                                                 |
|-------------|----------------------|-------------------------------------------------|
| Kontakt(er) | Enhetskontakter      | 2 - SATA data- & ström-kombo (7+15-stifts)      |
|             | Värdkontakter        | 1 - USB 3.2 Type-B (9 stift, Gen 1, 5 Gbps)     |
|             |                      | 1 - RJ-45                                       |
| Mjukvara    | OS-kompatibilitet    | OS independent; No software or drivers required |
|             |                      |                                                 |
| Indikatorer | LED-indikatorer      | 1 - Ström                                       |
|             |                      | 1 - Enhet 1 aktivitet                           |
|             |                      | 1 - Enhet 2 aktivitet                           |
| Ström       | Strömkälla           | AC-adapter medföljer                            |
|             | Inspänning           | 100 - 240 AC                                    |
|             | Utpänning            | 12V DC                                          |
|             | Utström              | 3 A                                             |
|             | Kontakttyp           | M                                               |
|             | Strömförbrukning     | 36                                              |
| Miljö       | Drifttemperatur      | 5°C to 35°C (41°F to 95°F)                      |
|             | Förvaringstemperatur | -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)                   |
|             | Luftfuktighet        | 20 ~ 80 % RH                                    |
| Utseende    | Färg                 | Svart                                           |
|             | Kabinetttyp          | Aluminium                                       |
|             | Produktlängd         | 7.1 in [18.0 cm]                                |
|             | Produktbredd         | 4.5 in [11.6 cm]                                |

|                      |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | Produkthöjd             | 3.3 in [8.5 cm]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                      | Produktvikt             | 1.4 lb [0.6 kg]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <hr/>                |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Förpackning          | Förpackningsantal       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                      | Paketets längd          | 5.5 in [14.0 cm]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                      | Paketets bredd          | 10.0 in [25.5 cm]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                      | Paketets höjd           | 7.1 in [18.1 cm]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                      | Fraktvikt (förpackning) | 3.0 lb [1.4 kg]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <hr/>                |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Vad det är i lådan   | Ingår i paketet         | <p>1 - NAS HDD RAID-kabinett</p> <p>1 - Ethernet-kabel</p> <p>1 - USB 3.0-kabel</p> <p>1 - Universal strömadapter: endast redo för NA/EU/UK om du köper i NA/EU/UK; endast redo för Australien och Nya Zeeland om du köper i Australien eller Nya Zeeland.</p> <p>1 - Paket med gummifötter</p> <p>1 - Snabbinstallationsguide</p> |
| <hr/>                |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Warranty Information | Warranty                | 2 År                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <hr/>                |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.