

USB 3.1 Dual 3.5" SATA (6Gbps) HDD behuizing met RAID - USB-C en USB-A

Productcode: S352BU313R



Met deze USB 3.1 dual-bay schijfbehuizing kunt u eenvoudig high-performance externe dataopslag met hoge capaciteit aan uw laptop of desktopcomputer toevoegen. De dual-bay RAID-behuizing ondersteunt twee 3,5 inch SATA harde schijven met ultrasnelle dataoverdracht en configureerbare RAID-modi.

Maak een externe dataopslagoplossing met hoge capaciteit, met ondersteuning van twee 3,5 inch HDD's, SSD's of SSHD's. Deze 2-bay 3,5 inch schuifbehuizing biedt hoge bestandsoverdrachtsnelheden tot 10 Gbps met USB 3.1 Gen 2 prestatie. Deze schijfbehuizing ondersteunt SATA I, II en III en is verbeterd met UASP om de prestatie en snelheid van uw SATA III-schrijven te maximaliseren.

De dual-bay RAID-behuizing is een effectieve oplossing voor creatieve professionals, kantoormedewerkers, onderzoekers en medisch personeel voor het opslaan, back-uppen en beveiligen van belangrijke bestanden. Deze schijfbehuizing zorgt voor gemoedsrust omdat u weet dat uw data veilig, beveiligd en beschermd zijn.

Met meerdere RAID-opties kunt u meer opslagcapaciteit, prestatie of redundantie verkrijgen. De behuizing ondersteunt RAID 0, RAID 1, JBOD en SPAN (BIG), waardoor u uw back-up-voorkeursmethode kunt kiezen en uw schijfconfiguratie aan uw opslageisen kunt aanpassen.

Voor zowel maximale duurzaamheid als betrouwbaarheid beschikt de externe RAID-behuizing over een aluminium en kunststofbehuizing met een metalen montage-tray voor harde schijven. Deze schijfbehuizing is ook voorzien van een ventilator, om warmte tijdens het gebruik af te voeren en een optimale bedrijfsomgeving te behouden ter beveiliging van de schijf.

Bij de dual-bay schijfbehuizing worden zowel een USB-C- als een USB-A-kabel geleverd voor flexibel gebruik met de nieuwste laptops en tablets uitgerust met een USB-C™ poort, Thunderbolt™ 3 USB-C poort alsmede oudere apparaten. De behuizing werkt onafhankelijk van het besturingssysteem, waardoor geen extra software of stuurprogramma's nodig zijn.

De S352BU313R wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Bouw een externe RAID array voor data-redundantie ter beveiliging tegen schijfuitval wanneer u met belangrijke gegevens werkt, en dus ideaal voor kleine bedrijven en thuishkantoren
- Professionele/enthousiaste videobewerkers of fotografen kunnen veilig met zeer grote bestanden werken
- Snel en veilig grote bestanden overdragen tussen computers, zonder een netwerk
- Eenvoudige opslagoverdracht tussen verschillende computersystemen en een groot volume externe opslag voor back-up/archivering

Eigenschappen

- Ondersteunt twee 3,5 inch SATA HDD's/SSD's/SSHD's
- Dataoverdrachtsnelheden tot 10 Gbps dankzij USB 3.1 Gen 2 connectiviteit
- Aluminium en kunststofbehuizing met een metalen harde schijf tray
- Compatibel met Thunderbolt 3 USB-C poort
- Ingebouwde ventilator
- Inclusief 2 kabels, USB-C naar B en USB-A naar B
- Neerwaarts compatibel met USB 3.0 (USB Gen 1), USB 2.0
- Ondersteunt RAID 0, RAID 1, JBOD en SPAN (BIG)
- Ondersteunt SATA revisie I/II/III (tot 6 Gbps)

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Ventilator(en)	Ja
Ventilatoren	50 mm

Interface	USB 3.1 Gen 2
Bus type	USB 3.1 Gen 2
Aantal stations	2
Schijfgrootte	3.5in
Schijftype	SATA
Schijfinstallatie	Vast
Lagertype ventilator	Hulslager
Chipsetcode	ASMedia - ASM1352R

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	10 Gbps
Type en snelheid	USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
UASP ondersteuning	Ja
TRIM Support	Ja
4Kn Support	Ja
Type en snelheid	SATA III (6 Gbps)
RAID	Ja
Ondersteunde RAID-niveaus	RAID 0 (stripe) RAID 1 (mirror) JBOD - (Just a Bunch of Disks) BIG (span of lineair)
Max. schijfcapaciteit	Getest tot 10 TB
MTBF	100.000 uur

Connector(en)



Schijfaansluitingen	SATA data & voeding combinatie (7+15-polig)
Hostaansluitingen	USB 3.1 USB Type-B (9-polig, Gen 2, 10 Gbps)

Software

Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
--------------------	---

Speciale opmerkingen / vereisten

Notitie	Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.
---------	--

Indicatoren

LED-indicatoren	Power
	Schijfactiviteit

Voeding

Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	100 - 240 AC
Ingangsstroom	1.0A
Uitgangsspanning	12V DC
Uitgangsstroom	3.0A
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	M
Vermogensopname	36W

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 65°C (14°F to 149°F)
Vochtigheid	5% - 95% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen



Kleur	Zwart
Type behuizing	Aluminium en kunststof
Lengte product	7.5 in [19 cm]
Breedte product	3.0 in [75 mm]
Hoogte product	4.9 in [12.5 cm]
Gewicht product	35.3 oz [1000 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	10.3 in [26.1 cm]
Package Width	7.3 in [18.6 cm]
Package Height	5.9 in [15.1 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	3.9 lb [1.8 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	dual-bay behuizing
	universele voedingsadapter (N-A/JP, GB, EU, AU)
	USB-A naar USB-B kabel
	Standaard
	drive-schroeven
	verkorte handleiding
	USB-C naar USB-B kabel

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

