

USB 3.1 dubbel 3,5 tums SATA (6Gbps) HDD-kabinett med RAID - USB-C och USB-A

Produkt ID: S352BU313R



Detta USB 3.1 hårddiskabinett med två platser gör det enkelt att lägga till extern datalagring med hög kapacitet och hög prestanda till din bärbara eller stationära dator. Detta RAID-kabinett med två platser stöder två 3,5 tums SATA-hårddiskar med ultrasnabb dataöverföringshastighet och konfigurerbara RAID-lägen.

Skapa en extern lagringslösning med hög kapacitet, med stöd för två 3,5 tums hårddiskar, SSD eller SSHD. Detta 3,5 tums hårddiskabinett med två platser tillhandahåller snabba filöverföringshastigheter på upp till 10Gbps med USB 3.1 Gen 2 prestanda. Det stöder SATA I, II och III och är förstärkt med UASP för att maximera prestandan och hastigheten på dina SATA III-hårddiskar.

RAID-kabinettet med två platser ger en effektiv lösning för kreativa proffs, kontorsanställda, forskare och sjukvårdspersonal för att lagra, komma åt, säkerhetskopiera och skydda viktiga filer. Du kan känna dig lugn när du vet att dina filer är säkra, trygga och skyddade.

Med flera RAID-alternativ kan du få ökad lagringsstorlek, prestanda, eller redundans. Kabinettet stödjer RAID 0, RAID 1, JBOD och SPAN (BIG), vilket gör det möjligt att välja önskad backup-läge och anpassa din uppsättning av hårddiskar baserat på dina lagringsbehov.

För att maximera både hållbarhet och tillförlitlighet, har den externa RAID-inneslutningen ett aluminium och plasthölje med monteringslåda för hårddiskar i metall. Den har även en inbyggd fläkt, för att hjälpa ventilera bort driftvärmen och bibehålla en optimal driftmiljö för skydd av hårddiskarna.

Kabinettet med två platser innefattar både en USB-C och USB-A-kabel för flexibel användning med de senaste bärbara datorer och surfplattor, utrustad med en USB-C™-port, Thunderbolt™ 3 USB-C-port, men även med äldre enheter. Kabinettet är OS-oberoende och behöver inte extra drivrutiner eller mjukvara.

S352BU313R täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

## Certifikat, rapporter och kompatibilitet

### Användning

- Idealisk för små företag eller hemmakontor, bygg en extern RAID-uppsättning för dataredundans, för att skydda mot diskhaverier när man arbetar med viktiga filer
- Videoredigerings eller bildproffs/-entusiaster kan arbeta säkert med mycket stora filer
- Överför stora filer mellan datorer snabbt och enkelt utan nätverk
- Enkla lagringsöverföringar mellan olika datasystem och extern lagring av stora volymer för säkerhetskopiering/arkivering

### Funktioner

- Med stöd för 3,5 tums SATA HDDs/SSDs/SSHDs
- Dataöverföringshastigheter på upp till 10Gbps via USB 3.1 Gen 2-anslutning
- Stöder RAID 0, RAID 1, JBOD och SPAN (BIG)
- Med stöd för SATA revision I/II/III (upp till 6 Gbps)
- Aluminium och plasthölje med monteringslåda för hårddiskar i metall
- Kompatibel med Thunderbolt 3 USB-C-port
- Inbyggd fläkt
- Inkluderar 2 kablar, USB-C till B och USB-A till B
- Bakåtkompatibel med USB 3.0 (USB Gen 1), USB 2.0

---

#### Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Fläkt(ar)	Ja
Flaktar	50 mm
Gränssnitt	USB 3.1 Gen 2
Busstyp	USB 3.1 Gen 2

Antal enheter	2
Enhetsstorlek	3.5in
Enhetsstyp	SATA
Enhetsinstallation	Fixerad
Fläktlagerstyp	Glidlager
Chipset-ID	ASMedia - ASM1352R

---

#### Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	10 Gbps
Typ och hastighet	USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
UASP-stöd	Ja
TRIM Support	Ja
4Kn Support	Ja
Typ och hastighet	SATA III (6 Gbps)
RAID	Ja
RAID-lägen som stöds	RAID 0 (stripade enheter) RAID 1 (speglade enheter) JBOD - (Just a Bunch of Disks) BIG (Omfång eller sammanfogning)
Maximal enhetskapacitet	Testad upp till 10 TB
Medeltid mellan fel (MTBF)	100 000 timmar

---

#### Kontakt(er)

Enhetskontakter	SATA data- & ström-kombo (7+15-stifts)
Värdkontakter	USB 3.1 USB Type-B (9-stifts, Gen 2, 10 Gbps)



Mjukvara	OS-kompatibilitet	OS independent; No software or drivers required
Särskilda anmärkningar/krav	Obs.	Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.
Indikatorer	LED-indikatorer	Ström Enhet aktivitet
Ström	Power Source	AC-adapter medföljer
	Inspänning	100 - 240 AC
	Inström	1.0A
	Utspänning	12V DC
	Utström	3.0A
	Polaritet på mittpol	Positiv
	Kontakttyp	M
	Strömförbrukning	36W
Miljö	Drifttemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Förvaringstemperatur	-10°C to 65°C (14°F to 149°F)
	Luftfuktighet	5%~95% RH
Utseende	Färg	Svart
	Kabinettyp	Aluminium och plast
	Produktlängd	7.5 in [19 cm]

Produktbredd	3.0 in [75 mm]
Produkt höjd	4.9 in [12.5 cm]
Produktvikt	35.3 oz [1000 g]

---

#### Förpackning

Package Length	10.3 in [26.1 cm]
Package Width	7.3 in [18.6 cm]
Package Height	5.9 in [15.1 cm]
Fraktvikt (förpackning)	3.9 lb [1.8 kg]

---

#### Vad det är i lådan

Ingår i paketet	Kabinett med två platser universell strömadapter (NA/JP, UK, EU, AU) USB-A till USB-B-kabel USB-C till USB-B-kabel Kabinettstativ drivskruvar snabbstartsguide
-----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

