

USB 3.0 / eSATA trayless 3,5 inch SATA III harde-schijfbehuizing met dubbele bay en UASP – SATA 6 Gbps Hot-Swap HDD-behuizing met 2 bays

Productcode: S352BU33RER



Met de S352BU33RER 2-bay RAID-behuizing kunt u een externe RAID array bouwen met twee 3,5 inch SATA harde schijven, en verbinding maken met uw computer via USB 3.0 of eSATA.

Voor snelle en efficiënte datatransmissie, bij aansluiting via eSATA, ondersteunt de behuizing de volle SATA III transmissiesnelheden -- tot 6 Gbps. Deze veelzijdige RAID-behuizing kan ook via USB 3.0 worden aangesloten, met ondersteuning van UASP, en werkt tot 70% sneller dan conventionele USB 3.0, wanneer hij wordt gecombineerd met een UASP-hostcontroller. Voor meer informatie zie onze UASP-testresultaten.

De externe RAID-behuizing is uitgerust met een hardware RAID-controller, die JBOD, Spanning, RAID 0, en RAID 1 ondersteunt -- voor een grotere schijfcapaciteit en beveiligde data-redundantie. Bovendien wordt de RAID-controller aan de voorkant gemonteerd voor gemakkelijke toegang als u uw RAID-modus vervangt.

Voor het snel en gemakkelijk installeren en verwijderen van schijven heeft de dubbele-schijfbehuizing een comfortabele trayless systeem, waardoor u uw schijven niet meer hoeft te monteren en bevestigen, wat weer tijd bespaart en problemen voorkomt.

Om de compatibiliteit met uw computersysteem te garanderen, ondersteunt de S352BU33RER alle toonaangevende besturingssystemen waaronder: Microsoft Windows® (8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003), Apple® OSX (10.9/10.8/10.7/10.6), Linux en Google Chrome OS™.

De S352BU33RER wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

UASP wordt ondersteund in Windows 8, Mac OSX (10.8 of hoger) en Linux. Uit tests blijkt dat UASP 70% sneller leest en 40% sneller schrijft dan traditionele USB 3.0 bij volle capaciteit.

Bij dezelfde volle capaciteit bleek uit de tests dat UASP ook 80% minder processorvermogen nodig heeft.

De testresultaten werden verkregen met een Intel® Ivy Bridge-systeem, een StarTech.com-behuizing met UASP en een SATA III solid state drive.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit

### Toepassingen

- Bouw een externe RAID 1-array voor data-redundantie voor bescherming tegen schijfuitval wanneer u met belangrijke gegevens werkt
- Werk extern op een veilige manier met zeer grote bestanden bij videobewerking of fotografiestoepassingen
- Voor snelle overdracht van grote databestanden van uw computer naar een veilige externe RAID-behuizing

### Eigenschappen

- Ondersteunt SATA III (6 Gbps) en UASP (5 Gbps) voor optimale prestaties
- Hardware RAID ondersteunt RAID 0 / RAID 1 / BIG / JBOD
- Trayless verwijderbare HDD-sleuven met schijfvergrendelingen
- Compatibel met SATA gereviseerde I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)-schijven
- Compatibel met USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gbps / 480 Mbps / 1,5 Mbps)
- Aan de voorkant gemonteerde RAID-controller
- Inclusief USB 3.0- en eSATA-kabels

---

#### Hardware

|                |         |
|----------------|---------|
| Garantiebeleid | 2 Years |
| Vergrendeling  | Ja      |
| Ventilator(en) | Ja      |
| Ventilatoren   | 70 mm   |

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Interface                    | USB 3.0 & eSATA  |
| Bus type                     | USB 3.0          |
| Aantal stations              | 2                |
| Schijfgrootte                | 3.5in            |
| Schijftype                   | SATA             |
| Schijfinstallatie            | Verwijderbaar    |
| Aantal interne 3,5 inch bays | 2                |
| Lagertype ventilator         | Hulslager        |
| Chipsetcode                  | JMicron - JMS562 |

---

Prestaties

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Luchtverplaatsing           | 12.72 CFM   |
| Geluidsniveau               | 26.24 dBa   |
| Maximale overdrachtsnelheid | 6 Gbit/s  |
| Type en snelheid            | USB 3.0 - 5 Gbit/s  |
| UASP ondersteuning          | Ja  |
| 4Kn Support                 | Nee   |
| Type en snelheid            | SATA III (6 Gbps)   |
| Port-multiplier             | Ja  |
| RAID                        | Ja  |
| Ondersteunde RAID-niveaus   | BIG (span of lineair)<br>JBOD - (Just a Bunch of Disks)<br>RAID 0 (stripe)<br>RAID 1 (mirror) |

|                       |                           |   |
|-----------------------|---------------------------|---|
|                       | Max. schijfcapaciteit     | Momenteel getest tot 4 TB 7200 RPM 3,5 inch harde schijven per bay (8 TB in totaal) en 2 TB 5900 RPM 2,5 inch harde schijven (2 TB in totaal) |
|                       | Hot-swappable             | Ja  |
| <hr/>                 |                           |   |
| Connector(en)         |                           |   |
|                       | Schijfaansluitingen       | SATA data & voeding combinatie (7+15-polig)   |
|                       | Hostaansluitingen         | USB Type-B (9-polig) USB 3.0<br><br>eSATA (7-polig, data)   |
| <hr/>                 |                           |   |
| Software              |                           |   |
|                       | Besturingssystemen        | OS independent; No software or drivers required   |
| <hr/>                 |                           |   |
| Indicatoren           |                           |   |
|                       | LED-indicatoren           | HDD 1 activiteit<br><br>HDD 2 activiteit<br><br>RAID LED  |
| <hr/>                 |                           |   |
| Voeding               |                           |   |
|                       | Inclusief voedingsadapter | Inclusief wisselstroomadapter   |
|                       | Ingangsspanning           | 100 - 240 AC  |
|                       | Uitgangsspanning          | 12V DC  |
|                       | Uitgangsstroom            | 3 A   |
|                       | Vermogensopname           | 36  |
| <hr/>                 |                           |   |
| Gebruiksomgeving      |                           |   |
|                       | Bedrijfstemperatuur       | 5°C to 35°C (41°F to 95°F)  |
|                       | Opslagtemperatuur         | -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)   |
|                       | Vochtigheid               | 20%RV~80%RV   |
| <hr/>                 |                           |   |
| Fysieke eigenschappen |                           |   |
|                       | Lengte product            | 8.5 in [21.5 cm]  |



|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Breedte product | 5.1 in [13 cm]   |
| Hoogte product  | 4.6 in [11.8 cm] |
| Gewicht product | 4.1 lb [1.8 kg]  |

---

Verpakkingsinformatie

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Package Length           | 11.9 in [30.1 cm] |
| Package Width            | 8.2 in [20.8 cm]  |
| Package Height           | 7.4 in [18.7 cm]  |
| Verzendgewicht (verpakt) | 6.3 lb [2.9 kg]   |

---

Wat wordt er meegeleverd

|             |  |
|-------------|--|
| Meegeleverd | USB 3.0/eSATA dubbele 3,5 inch SATA trayless HDD-behuizing |
|             | eSATA-kabel  |
|             | USB 3.0-kabel  |
|             | Drive Bay-toetsen  |
|             | Universele voedingsadapter (US/UK/EU)                      |
|             | Handleiding  |

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

