

## Caja Disco Duro Externo 4 Bahías de 3,5" SATA III USB 3.0 UASP eSATA con Ventilador - Negro

ID del Producto: S3540BU33E



La caja de disco duro HDD de 4 bahías, modelo S3540BU33E, permite instalar cuatro unidades de disco duro SATA de 3,5" en una caja externa, así como la conexión a un ordenador a través de USB 3.0 o eSATA.

Para un rápido rendimiento y eficaces transferencias de datos, la caja admite velocidades de transferencia SATA III: hasta 6 Gbps en conexiones con eSATA. La versátil caja también puede conectarse a través del puerto USB 3.0, y es compatible con UASP, con lo cual tiene un rendimiento un 70% superior al USB 3.0 convencional cuando se empareja con un controlador anfitrión compatible con UASP. Para obtener más detalles, véase a continuación los resultados de las pruebas UASP.

El modelo S3540BU33E está avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Soporte para UASP en Windows 10 / 8, Mac OSX (10.8 o superior) y Linux. En las pruebas realizadas, UASP obtuvo un rendimiento con una velocidad de lectura 70% más rápida y una velocidad de escritura 40% más rápida, en contraste con el rendimiento máximo de USB 3.0 convencional.

A la misma plena capacidad de rendimiento, las pruebas de UASP también muestran un 80% de reducción en los recursos necesarios de procesador.

Los resultados de las pruebas se obtuvieron al utilizar un sistema Ivy Bridge de Intel®, una caja de StarTech.com con UASP disponible, así como una unidad SATA III de estado sólido (SSD).

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

## Aplicaciones

- Las unidades de disco duro externo se utilizan en el caso de aplicaciones de alto rendimiento, como la edición de vídeos o fotografías
- Creación de copias de seguridad externas de los datos importantes
- Creación de una matriz RAID de software externa
- Ampliación de la capacidad de almacenamiento de un PC de sobremesa o portátil, mediante una conexión externa eSATA

## Características

- Compatible con SATA III (6 Gbps) y UASP (5 Gbps) para un rendimiento óptimo
- Compatible con unidades SATA, versiones I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
- Compatible con USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gbps / 480 Mbps / 1,5 Mbps)
- Cables USB 3.0 y eSATA incluidos
- Cuatro bahías de unidad de 3,5"
- Ventilador de enfriamiento integrado

---

### Hardware

Política de Garantía	2 Years
Ventilador(es)	Sí
Ventiladores	80 mm
Interfaz	USB 3.0 & eSATA
Tipo de Bus	USB 3.0
Cantidad de Unidades	4
Tamaño de la Unidad	3.5in
Unidades Compatibles	SATA
Instalación de la Unidad	Fijo
Cantidad de bahías	4

internas de 3,5  
pulgadas

ID del Conjunto de Chips JMicron - JMS567  
JMicron - JMB575

---

Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	6 Gbps (eSATA) 5 Gbps (USB 3.0)
Tipo y Velocidad	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Compatibilidad con UASP	Sí
Tipo y Velocidad	SATA III (6 Gbps)
Soporte para Multiplicador de Puertos	Sí
RAID	No
Capacidad Máxima de la Unidad	Actualmente se ha sometido a pruebas de hasta 6 TB y 7200 RPM
Soporta Hot Swap	No
Especificaciones Generales	Compatible con discos SSD ("Solid State Drives", unidades de estado sólido) y discos duros HDD de 2,5", mediante un adaptador de 2,5" a 3,5" como los modelos <a href="/product/25SAT35HDD">25SAT35HDD</a> y <a href="/product/25SATSAS35">25SATSAS35</a>

---

Conector(es)

Conectores de la Unidad	Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15 pines)
Conectores del Host	eSATA (7 pines, datos)

---

Software

Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
-------------------	---

---

Indicadores

Indicadores LED	LED de alimentación
-----------------	---------------------

## Indicadores LED de actividad del disco HDD

### Requisitos de Energía

Adaptador de Corriente Incluido	Adaptador de alimentación de CA incluido
Tensión de Entrada	100 - 240 AC
Corriente de Entrada	2.5 A
Tensión de Salida	12V DC
Alimentación de Salida	6.5 A
Consumo de Energía	78

### Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Humedad	20% a 80% RH (humedad relativa)

### Características Físicas

Longitud del Producto	7.9 in [20.0 cm]
Ancho del Producto	4.5 in [11.4 cm]
Altura del Producto	5.6 in [14.3 cm]
Peso del Producto	2.3 lb [1.0 kg]

### Información de la Caja

Longitud de la Caja	11.1 in [28.2 cm]
Ancho de la Caja	8.7 in [22.2 cm]
Altura de la Caja	7.8 in [19.7 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	4.9 lb [2.2 kg]



---

Contenido de la  
Caja

Incluido en la Caja	Caja de disco duro SATA de 3,5" USB 3.0/eSATA, con 4 bahías
	Cable eSATA
	Cable USB 3.0
	Adaptador universal de alimentación (NA/RU/UE)
	Manual de Instrucciones

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

