

Boîtier USB 3.0 / eSATA pour 4 disques durs SATA III 6Gb/s de 3,5" avec ventilateur intégré et UASP

N° de produit: S3540BU33E



Le boîtier de disque dur à 4 baies S3540BU33E vous permet d'installer quatre disques durs 3,5 po SATA dans un boîtier externe et de les connecter à votre ordinateur par USB 3.0 ou eSATA.

Pour un fonctionnement rapide et un transfert efficace des données, le boîtier prend en charge des vitesses de transfert SATA III jusqu'à 6 Gb/s lorsqu'il est branché sur un port eSATA. Ce boîtier polyvalent, qui se branche également sur un port USB 3.0 et prend en charge UASP, est 70 % plus rapide qu'un port USB 3.0 conventionnel lorsqu'il est couplé à un contrôleur hôte compatible UASP. Pour en savoir plus, consultez les résultats de test UASP ci-dessous.

Pour assurer la compatibilité avec votre système informatique, le modèle S3540BU33E prend en charge les principaux systèmes d'exploitation, dont : Microsoft Windows® (8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003), Apple® OSX (10.9/10.8/10.7/10.6), Linux et Google Chrome OS™.

Le S3540BU33E bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

UASP pris en charge dans Windows 8, Mac OSX (10.8 ou postérieur) et Linux. Les tests démontrent que la prise en charge UASP donne une vitesse de lecture de 70 % supérieure et une vitesse d'écriture de 40 % supérieure au traditionnel USB 3.0 à la capacité maximale.

Dans les mêmes conditions, UASP affiche une réduction de 80 % des ressources exigées du processeur.

Le test a été effectué avec un système Intel® Ivy Bridge, un boîtier StarTech.com avec UASP et un lecteur à état solide SATA III.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Utilisez des disques durs externes pour des applications haute performance, telles que l'édition vidéo ou la photographie
- Créez une sauvegarde externe des données importantes
- Créez une matrice de logiciel RAID
- Augmentez la capacité de stockage de votre ordinateur de bureau ou portable grâce à une connexion eSATA externe

Spécifications techniques

- Prend en charge les vitesses SATA III (6 Gb/s) et UASP (5 Gb/s) pour un rendement optimal
- Compatible avec les disques SATA révision I/II/III (1,5/3/6 Gb/s)
- Compatible avec les normes USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gb/s / 480 Mb/s / 1,5 Mb/s)
- Câbles USB 3.0 et eSATA inclus
- Quatre baies 3,5 po
- Ventilateur intégré

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Ventilateur(s)	Oui
Ventilateurs	80 mm
Interface	USB 3.0 & eSATA
Type de bus	USB 3.0
Nombre de disques	4
Taille du disque	3.5in
Disques compatibles	SATA
Installation du disque	Fixe

Nombre de baies 3,5 pouces internes	4
ID du chipset	JMicron - JMS567 JMicron - JMB575

Performance

Vitesse max. de transfert de données	6 Gbit/s (eSATA) 5 Gbit/s (USB 3.0)
Type et débit	USB 3.0 - 5 Gb/s
Prise en charge UASP	Oui
Type et débit	SATA III (6 Gbps)
Prise en charge multiplicateur de port	Oui
RAID	Non
Capacité max. de disque	Actuellement testé avec des disques durs de 7 200 tr/min pouvant atteindre 6 To
Capacité échange à chaud	Non
Spécifications générales	Prend en charge les disques durs (HDD) et les lecteurs à état solide (SSD) 2,5 pouces au moyen d'un adaptateur de disque 2,5 pouces vers 3,5 pouces comme les modèles 25SAT35HDD et 25SATSAS35

Connecteur(s)

Connecteurs de disque	Données et alimentation SATA combinées (7 + 15 broches)
Connecteurs hôte	eSATA (7 broches , données)

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	OS independent; No software or drivers required
--------------------------------------	---

Indicateurs



Indicateurs lumineux	DEL d'alimentation
	LED d'activité du lecteur de disque dur

Alimentation

Adaptateur d'alimentation inclus	Adaptateur secteur inclus
Tension d'entrée	100 - 240 AC
Courant d'entrée	2.5 A
Tension de sortie	12V DC
Courant de sortie	6.5 A
Consommation électrique	78

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Température de stockage	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Humidité	HR de 20 % ~ HR de 80 %

Caractéristiques physiques

Longueur du produit	7.9 in [20.0 cm]
Largeur du produit	4.5 in [11.4 cm]
Hauteur du produit	5.6 in [14.3 cm]
Poids du produit	2.3 lb [1.0 kg]

Informations d'emballage

Package Length	11.1 in [28.2 cm]
Package Width	8.7 in [22.2 cm]
Package Height	7.8 in [19.7 cm]



Poids brut 4.9 lb [2.2 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet

- Boîtier à 4 baies pour HDD SATA 3,5 po USB 3.0/eSATA
- Câble eSATA
- Câble USB 3.0
- Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / GB / EU)
- Manuel d'instruction

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

