

Box Case Esterno per 4 Hard Disk SATA III da 3,5" con interfacce eSATA e USB 3.0 con ventola - 6 Gbps e supporto UASP

ID prodotto: S3540BU33E



Il box esterno per HDD a 4 alloggiamenti S3540BU33E consente l'installazione di quattro dischi rigidi SATA da 3,5" in un box esterno da collegare al computer mediante USB 3.0 o eSATA.

Per prestazioni veloci ed efficienti trasferimenti di dati, il box esterno supporta velocità di trasferimento SATA III, fino a 6 Gbps se collegato mediante eSATA. Questo versatile box esterno può essere inoltre collegato mediante USB 3.0, con il supporto di UASP, con prestazioni fino al 70% più veloci della normale USB 3.0 se abbinato a un controller host dotato di UASP. Per maggiori dettagli consultare i risultati dei nostri test su UASP riportati di seguito.

Al fine di garantire la compatibilità con il sistema informatico utilizzato, S3540BU33E supporta tutti i principali sistemi operativi, tra cui: Microsoft Windows® (8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003), Apple® OSX (10.9/10.8/10.7/10.6), Linux e Google Chrome OS™.


S3540BU33E è coperto dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

UASP è supportato da Windows 8, Mac OSX (10.8 o superiore) e Linux. Nei test UASP presenta prestazioni fino al 70% più rapide nella lettura e fino al 40% più rapide nella scrittura rispetto alle massime prestazioni di una USB 3.0 tradizionale.

Durante i test con lo stesso picco, UASP presenta inoltre una riduzione dell'80% delle risorse del processore necessarie.

I risultati dei test sono stati ottenuti utilizzando un sistema Ivy Bridge Intel®, un box esterno StarTech.com dotato di UASP e un'unità a stato solido SATA III.

Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

- Permette l'utilizzo di dischi rigidi esterni per applicazioni ad alte prestazioni come il video editing o la fotografia
- Permette la creazione di un backup esterno di dati importanti
- Consente di creare un array RAID software esterno
- Permette di espandere le capacità di archiviazione del computer desktop o laptop mediante un collegamento eSATA esterno

## Caratteristiche

- Supporta SATA III (6 Gbps) e UASP (5 Gbps) per prestazioni ottimali
- Compatibile con unità SATA revisione I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
- Compatibile con USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gbps/480 Mbps/1,5 Mbps)
- Cavi USB 3.0 ed eSATA inclusi
- Quattro alloggiamenti per dischi da 3,5"
- Ventola di raffreddamento integrata

---

### Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Ventola/e	Sì
Ventole	1 - 80 mm
Interfaccia	USB 3.0 & eSATA
Tipo bus	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)

Numero di unità	4
Dimensioni unità	3.5in
Tipo unità	SATA
Installazione unità	Fisso
Numero alloggiamenti interni da 3,5"	4
ID chipset	JMicron - JMS567 JMicon - JMB575

---

#### Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	6 Gbps (eSATA) 5 Gbps (USB 3.0)
Tipo e velocità	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Supporto UASP	Sì
Tipo e velocità	SATA III (6 Gbps)
Moltiplicatore di porte	Sì
RAID	No
Capacità max unità	Attualmente testato con dischi rigidi fino a 6 TB 7200 RPM
Funzionalità hot swap	No
Specifiche generali	Supporta unità a stato solido (SSD) e dischi rigidi (HDD) da 2,5" utilizzando un adattatore da 2,5" a 3,5" come <a class="FeatureNavLink" href="/product/25SAT35HDD">25SAT35HDD</a> e <a class="FeatureNavLink" href="/product/25SATSAS35">25SATSAS35</a>

---

#### Connettore/i

Connettori unità	4 - Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin)
Connettori host	1 - eSATA (7 pin, dati)

---

#### Software

Compatibilità con	OS independent; No software or drivers required
-------------------	---

sistemi operativi

---

Indicatori

Indicatori LED	1 - LED alimentazione
	4 - LED attività HDD

---

Alimentazione

Fonte di Alimentazione	Adattatore CA incluso
Tensione ingresso	100 - 240 AC
Corrente ingresso	2.5 A
Tensione di uscita	12V DC
Corrente di uscita	6.5 A
Consumo energetico	78

---

Ambientale

Temperatura d'esercizio	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Temperatura di conservazione	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Umidità	20%RH ~ 80%RH

---

Caratteristiche fisiche

Lunghezza prodotto	7.9 in [20.0 cm]
Larghezza prodotto	4.5 in [11.4 cm]
Altezza prodotto	5.6 in [14.3 cm]
Peso prodotto	2.3 lb [1.0 kg]

---

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	11.1 in [28.2 cm]
Larghezza del Pacco	8.7 in [22.2 cm]

Altezza del Pacco 7.8 in [19.7 cm]

Peso spedizione  
(confezione) 4.9 lb [2.2 kg]

---

Contenuto della  
confezione

Incluso nella confezione	1 - Box esterno per dischi rigidi SATA 3,5" a 4 alloggiamenti USB 3.0/eSATA
	1 - Cavo eSATA
	1 - Cavo USB 3.0
	1 - Adattatore di alimentazione universale (NA/UK/EU)
	1 - Manuale di istruzioni

---

Informazioni sulla  
garanzia

Warranty	2 Anni
----------	--------

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.