

## 4-bay Thunderbolt 2 harde-schijfbehuizing – met RAID

Productcode: S354SMTB2R



Creatieve professionals, van digitale ontwerpers tot video-editors, stellen extreem hoge eisen aan externe opslagapparaten zowel qua capaciteit als snelheid. Nu krijgt u beide met deze 4-bay Thunderbolt 2® harde-schijfbehuizing. Deze behuizing biedt u 4 aanpasbare 3,5 inch drive bays, 20 Gbps snelheid met Thunderbolt 2 en de verbeterde prestatie en beveiliging van hardware RAID.

Ten slotte krijgt u ook de throughput die u nodig hebt. U kunt vier 3,5 inch SATA III harde schijven toevoegen aan uw Mac of pc via uw Thunderbolt-poort, en een externe RAID array bouwen voor verbeterde prestaties en databeveiliging.

De 4-bay Thunderbolt 2 harde-schijfbehuizing heeft een enorme capaciteit en snelheid, maar is desondanks compact - met een breedte van slechts 116 mm en een hoogte van 158 mm. Het slanke, ultracompacte design in hoogwaardig aluminium past perfect bij uw Mac, MacBook Pro®, Dell™ XPS, Dell Precision of ander apparaat

Tijd is geld; stelt u dus maar eens voor hoeveel u kunt besparen met Thunderbolt 2. Stream data snel. Werk moeiteloos met onbewerkte mediabestanden.

Met een throughput van 20 Gbps kunt u sneller dan ooit tevoren data naar en van uw externe schijven kopiëren. Door deze geweldige prestatie is Thunderbolt 2 de ideale externe opslagoplossing voor zeer geheugenintensieve applicaties inclusief editing van video's en foto's met hoge resolutie tijdens productie en nabewerking.

De harde-schijfbehuizing voldoet aan SATA III, II en I specificaties voor een snellere datatransmissie tot 6 Gbps. U kunt ook een 2,5 inch naar 3,5 inch SSD-adaptor (25SAT35HDD) gebruiken om een SSD aan uw array toe te voegen en Hyper Duo gebruiken, waarmee u over bijna-SSD met HDD capaciteit beschikt.

Bouw een externe opslagoplossing die aan uw steeds veranderende behoeften voldoet. U hebt ook genoeg capaciteit voor het opslaan van grote datahoeveelheden of het back-uppen van grote bestanden. U kunt de vier 3,5 inch drive bays geheel naar eigen wens configureren, waarbij u uw

eigen hardware RAID configuratie kunt kiezen.

De Thunderbolt 2 behuizing ondersteunt hardware RAID waardoor u uw prestatie nog verder kunt verbeteren en tegelijkertijd uw waardevolle data kunt beschermen, met ondersteuning van RAID modes: JBOD / 0 / 1 / 1+0. Met de meegeleverde software kunt u uw array bewaken en uw hardware RAID-configuratie instellen. Hardware RAID verhoogt uw prestatie omdat data worden opgeslagen op de behuizing, waardoor u systeembronnen vrijmaakt voor meer procesintensieve taken zoals bestandsrendering (3D/video).

Om piekprestaties te garanderen, biedt de Thunderbolt 2 behuizing de ideale omgeving ter bescherming van uw schijven. De behuizing is voorzien van een ventilator voor verbeterde luchtcirculatie en een aluminiumbehuizing die zorgt voor maximale warmteafvoer en robuuste duurzaamheid.

Benut de Thunderbolt daisy chain-poort. U kunt max. 6 extra apparaten aansluiten zoals schermen, docking stations of extra externe schijven - de perfecte oplossing voor Ultrabooks.

De S354SMTB2R 4-bay Thunderbolt 2 behuizing wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit

### Toepassingen

- Breid de opslagcapaciteit van uw Mac, MacBook Pro, Dell™ XPS 13, Dell Precision of ander apparaat uit.
- Voeg high-speed externe opslag toe voor grafisch intensieve toepassingen zoals het bewerken van video of foto's met hoge resolutie
- Kopieer snel grote databestanden van uw computer naar een externe harde schijf voor veilige back-ups
- Bouw een externe hardware RAID array om uw opslagsnelheid te maximaliseren of data-redundantie te garanderen

### Eigenschappen

- Maak een externe dataopslagoplossing met hoge capaciteit met vier 3,5 inch SATA drive bays (HDD's zijn niet inbegrepen)
- Kopieer bestanden bliksemsnel tot 20 Gbps met Thunderbolt 2
- Slank, ultracompact design – slechts 116 mm breed – in geborsteld aluminium dat past bij uw Mac of pc

- Zorg voor zeer veilige data-redundantie en vergroot de prestatie met ondersteuning voor hardware RAID 0, 1 en 10
- Direct te installeren – inclusief 2 m Thunderbolt-kabel
- HyperDuo-ondersteuning voor bijna-SSD prestaties bij HDD-mogelijkheden
- Ingebouwde ventilator voor optimale warmteafvoer
- Compatibel met SATA revisies I/II/III
- Ingebouwde Thunderbolt daisy chain-poort

---

#### Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Ventilator(en)	Ja
Ventilatoren	70 mm
Interface	ThunderBolt
Bus type	ThunderBolt
Aantal stations	4
Schijfgrootte	3.5in
Schijftype	SATA
Schijfinstallatie	Vast
Chipsetcode	Marvell - 88SE9230

---

#### Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	20 Gbps
Type en snelheid	Thunderbolt 2 - 20 Gbit/s
	SATA III (6 Gbps)
RAID	Ja
Ondersteunde RAID-niveaus	RAID 0 (stripe)



	RAID 1 (mirror)
	RAID 10 (1+0, stripe + mirror)
	JBOD - (Just a Bunch of Disks)
Max. schijfcapaciteit	Momenteel getest tot 6 TB 7200 RPM harde schijven
Hot-swappable	Nee
Temperatuuralarm	Nee
<hr/>	
Connector(en)	
Schijfaansluitingen	SATA data & voeding combinatie (7+15-polig)
Hostaansluitingen	Thunderbolt™ (20-polig)
<hr/>	
Software	
Besturingssystemen	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016 Mac OS® 10.6 tot 10.14 Linux 3.5.x tot 4.11.x alleen LTS-versies
<hr/>	
Speciale opmerkingen / vereisten	
Notitie	Voor de Marvell Storage Utility applicatie is macOS 10.9 tot 10.14 vereist.
<hr/>	
Indicatoren	
LED-indicatoren	Voeding-LED
	Activiteits-LED van schijf 1
	Activiteits-LED van schijf 2
	Activiteits-LED van schijf 3
	Activiteits-LED van schijf 4
<hr/>	
Voeding	
Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	100 - 240 AC
Uitgangsspanning	12V DC



Uitgangsstroom	10 A
Stekkertype	M
Vermogensopname	120

---

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Vochtigheid	20% - 80% rel. luchtvochtigheid

---

Fysieke eigenschappen

Lengte product	7.7 in [19.5 cm]
Breedte product	4.6 in [11.6 cm]
Hoogte product	6.2 in [15.8 cm]
Gewicht product	2.6 lb [1.2 kg]

---

Verpakkingsinformatie

Package Length	11.2 in [28.5 cm]
Package Width	11.0 in [28 cm]
Package Height	7.8 in [19.7 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	6.2 lb [2.8 kg]

---

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	Thunderbolt 4-bay 3,5 inch harde schijf RAID-behuizing
	2 m Thunderbolt-kabel
	Inbussleutel
	Universele voedingsadapter (N-A / VK / EU)
	Handleiding

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

