

USB 3.0 / eSATA 5-bay hot-swappable 2,5/3,5 inch SATA III harde-schijfbehuizing met UASP – 5-bay SATA 6 Gbps behuizing voor HDD / SSD

Productcode: S355BU33ERM



Met de S355BU33ERM uitneembare harde-schijfbehuizing met 5 bays hebt u tegelijkertijd toegang tot vijf afzonderlijke 2,5 of 3,5 inch harde schijven, via één eSATA- of USB-poortverbinding met uw laptop of desktop.

Voor snelle en efficiënte dataoverdracht kunt u de uitneembare schijfbehuizing via eSATA of USB 3.0 op uw computer aansluiten. De behuizing ondersteunt de volle SATA III dataoverdrachtsnelheden tot 6 Gbps, bij aansluiting via eSATA. Bij aansluiting via USB 3.0 ondersteunt de behuizing dataoverdrachtsnelheden tot 5 Gbps plus ondersteuning van UASP, die 70% sneller is dan conventionele USB 3.0 in combinatie met een UASP-hostcontroller.

De HDD-behuizing ondersteunt de snelste schijftechnologieën inclusief SATA III (6 Gbps), hybride schijven en solid-state drives (SSD), waardoor u tijd bespaart door geoptimaliseerde prestaties van uw externe opslagapparaten.

Voor optimale schijfprestaties en een lange levensduur is de HDD-/SSD-behuizing voorzien van een ventilator, die uw schijven koel houdt en maximale warmteafvoer garandeert.

Om de compatibiliteit met uw computersysteem te garanderen, ondersteunt de S355BU33ERM alle toonaangevende besturingssystemen, inclusief: Microsoft Windows® (8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003), Apple® OSX (10.9/10.8/10.7/10.6), Linux en Google Chrome OS™.

De S355BU33ERM wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

UASP wordt ondersteund in Windows 8, Mac OSX (10.8 of hoger) en Linux. Uit tests blijkt dat UASP 70% sneller leest en 40% sneller schrijft dan traditionele USB 3.0 bij piekbelasting.

Bij dezelfde piekbelasting bleek uit de tests dat UASP ook 80% minder processorvermogen nodig

heeft.

De testresultaten werden verkregen met een Intel® Ivy Bridge-systeem, een StarTech.com-behuizing met UASP en een SATA III solid-state drive.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Voeg een 5-bay hot-swappable behuizing toe aan een server of werkstationcomputer, voor een verwijderbare back-upoplossing
- Breid de opslagcapaciteit van een kleine-vormfactor/geïntegreerd systeem of laptop uit met externe schijven
- Voeg externe opslagcapaciteit toe voor video- of fotobewerking, zodat er gemakkelijker kan worden gewerkt met zeer grote bestanden
- Creëer extra back-up/archiefopslag
- Verander ongebruikte SATA harde schijven in extra externe dataopslag

Eigenschappen

- Ondersteunt SATA III (6 Gbps) en UASP voor optimale prestaties
- Ondersteunt harde schijven en solid-state drives met een vormfactor van 2,5 of 3,5 inch
- eSATA of USB-hostverbinding
- Vijf individuele drive bays met massief aluminium drive trays
- Geïntegreerde ventilator
- Compatibel met USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gbps / 480 Mbps / 1,5 Mbps)
- Compatibel met SATA gereviseerde I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)-schijven

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Ventilator(en)	Ja
Ventilatoren	120 mm

Interface	USB 3.0 & eSATA
Bus type	USB 3.0
Aantal stations	5
Schijfgrootte	2.5in & 3.5in
Schijftype	SATA
Schijfinstallatie	Verwijderbaar
Aantal 2,5 inch bays	5
Aantal interne 3,5 inch bays	5
Lagertype ventilator	Hulslager
Chipsetcode	JMicron - JMB575M JMicon - JMS567

Prestaties

Luchtverplaatsing	35CFM
Geluidsniveau	20.4 dBA
Maximale overdrachtsnelheid	6 Gbit/s
Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP ondersteuning	Ja
Type en snelheid	eSATA (6 Gbps)
Port-multiplier	Ja
RAID	Nee
Max. schijfcapaciteit	Momenteel getest tot 6 TB 7200 RPM harde schijven
Hot-swappable	Ja
Algemene specificaties	Supports 2.5in Solid State Drives (SSD) and Hard Drives (HDD) using a 2.5in to 3.5in drive adapter such as <a class="FeatureNavLink"

[25SAT35HDD](/product/25SAT35HDD) and
[25SATSAS35](/product/25SATSAS35)

Connector(en)

Schijfaansluitingen	SATA data & voeding combinatie (7+15-polig)
Hostaansluitingen	USB Type-B (9-polig) USB 3.0 eSATA (7-polig, data)

Software

Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
--------------------	---

Indicatoren

LED-indicatoren	Schijfactiviteit-/interface-LED Voeding-LED HDD-klaar-LED USB / eSATA LED
-----------------	--

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	5°C to 55°C (41°F to 131°F)
Opslagtemperatuur	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Vochtigheid	10% - 90% rel. luchtvochtigheid (niet-condenserend)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Lengte product	11.1 in [28.1 cm]
Breedte product	5.9 in [15.1 cm]
Hoogte product	8.5 in [21.5 cm]
Gewicht product	8.8 lb [4.0 kg]

Verpakkingsinformatie

Package Length	13.6 in [34.6 cm]
----------------	-------------------



Package Width	12.7 in [32.3 cm]
Package Height	8.3 in [21.2 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	11.6 lb [5.3 kg]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd	USB 3.0 / eSATA SSD-/HDD-behuizing 2,5/3,5 inch drive trays (vooraf geïnstalleerd) SATA naar eSATA full profile-steun eSATA-kabel USB 3.0-kabel 2,5/3,5 inch schijfinstallatieschroevenset Voedingskabels (N-A/VK/EU) Handleiding
-------------	--

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

