

USB 3.0/eSATA-kabinett med hot swap, UASP och 5 fack för 2,5/3,5" SATA III
hårddiskar – 6 Gbps SATA-kabinett med 5 fack för HDD/SSD

Produkt ID: S355BU33ERM



S355BU33ERM löstagbart hårddiskkabinett med 5 fack ger dig åtkomst till fem individuella 2,5 tums eller 3,5 tums hårddiskar samtidigt genom en enda eSATA- eller USB-portanslutning till din bärbara eller stationära dator.

Du kan ansluta det löstagbara hårddiskkabinettet till datorn genom antingen eSATA eller USB 3.0 för snabb prestanda och effektiva dataöverföringar. Kabinettet stöder SATA III-dataöverföringshastigheter på upp till 6 Gbps vid anslutning genom eSATA. Vid anslutning genom USB 3.0 stöder kabinettet överföringshastigheter på upp till 5 Gbps samt stöd för UASP, som är upp till 70 % snabbare än vanlig USB 3.0 vid användning med en UASP-kapabel värdkontroller.

Kabinettet stöder de snabbaste teknikerna som t.ex. SATA III (6 Gbps), hybridenheter och solid state-enheter (SSD-minnen) för att hjälpa dig spara tid genom optimerad prestanda från dina externa lagringsenheter.

För optimal enhetsprestanda och livslängd har HDD/SSD-kabinettet både en inbyggd fläkt och enhetsbrickor i solitt aluminium som hjälper till att kyla ner enheterna och samtidigt garantera maximal värmeavledning.

För att garantera kompatibiliteten med ditt datorsystem stöder S355BU33ERM alla ledande operativsystem, inklusive: Microsoft Windows® (8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003), Apple® OSX (10.9/10.8/10.7/10.6), Linux och Google Chrome OS™.

S355BU33ERM täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

UASP stöds av Windows 8, Mac OSX (10.8 eller senare) och Linux. Vid tester ger UASP 70 % snabbare läshastigheter och 40 % snabbare skrivhastigheter över vanlig USB 3.0.

Samtidigt uppvisade UASP-testerna även 80 % reducerad åtgång av processorns resurser.

Testerna utfördes med ett Intel® Ivy Bridge-system, ett UASP-kapabelt kabinett från StarTech.com och en SATA III solid state-enhet.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Lägg till ett hot-swap-kabinett med 5 fack till en server eller arbetsstation för en löstagbar lösning för säkerhetskopiering
- Få mer lagringsutrymme med externa enheter på din bärbara dator, inbyggda system eller system med liten formfaktor
- Lägg till extern lagring för videoeditorings- eller fotoeditoringsstationer och gör det enklare att arbeta med väldigt stora filer
- Skapa extra utrymme för säkerhetskopior/arkiv
- Gör om oanvända SATA-hårddiskar till extra extern datalagring

Funktioner

- Stöder SATA III (6 Gbps) och UASP för optimal prestanda
- Stöd för både 2,5 och 3,5 tums hårddiskar (HDD) och solid state-hårddiskar (SDD)
- eSATA- eller USB-värdanslutning
- Fem individuella enhetsfack
- Inbyggd kylfläkt
- Kompatibel med USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gbps / 480 Mbps / 1,5 Mbps)
- Kompatibel med SATA-hårddiskar revision I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Fläkt(ar)	Ja
Flaktar	1 - 120 mm
Gränssnitt	USB 3.0 & eSATA
Busstyp	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
Antal enheter	5
Enhetsstorlek	2.5in & 3.5in
Enhetstyp	SATA
Enhetsinstallation	Löstagbar
Antal 2,5 tums fack	5
Antal interna 3,5 tums fack	5
Fläktlagerstyp	Glidlager
Chipset-ID	JMicron - JMB575M JMicron - JMS567

Prestanda

Luftflödes hastighet	35CFM
Bullernivå	20.4 dBA
Maximal dataöverförings hastighet	6 Gbps
Typ och hastighet	USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP-stöd	Ja
Typ och hastighet	eSATA (6 Gbps)
Port Multiplier	Ja
RAID	Nej

	Maximal enhetskapacitet	För närvarande testad med hårddiskar på upp till 6 TB 7200 RPM
	Hot swap-förmåga	Ja
	Allmänna specifikationer	Supports 2.5in Solid State Drives (SSD) and Hard Drives (HDD) using a 2.5in to 3.5in drive adapter such as 25SAT35HDD and 25SATSAS35
Kontakt(er)	Enhetskontakter	5 - SATA data- & ström-kombo (7+15-stifts)
	Värdkontakter	1 - USB 3.2 Type-B (9 stift, Gen 1, 5 Gbps)
		1 - eSATA (7-stifts, data)
Mjukvara	OS-kompatibilitet	OS independent; No software or drivers required
Indikatorer	LED-indikatorer	5 - LED för enhetsaktivitet/gränssnitt
		1 - Ström-LED
		1 - LED för redo HDD
		1 - LED för USB/eSATA
Ström	Inspänning	5V DC / 12V DC (internal 100-230V)
	Utpänning	5 DC
Miljö	Drifttemperatur	5°C to 55°C (41°F to 131°F)
	Förvaringstemperatur	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
	Luftfuktighet	10 % - 90 % icke-kondenserande
Utseende	Färg	Svart

Produktlängd	11.1 in [28.1 cm]
Produktbredd	5.9 in [15.1 cm]
Produkthöjd	8.5 in [21.5 cm]
Produktvikt	8.8 lb [4.0 kg]

Förpackning

Paketets längd	13.6 in [34.6 cm]
Package Width	12.7 in [32.3 cm]
Paketets höjd	8.3 in [21.2 cm]
Fraktvikt (förpackning)	11.6 lb [5.3 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - USB 3.0/eSATA SSD/HDD-kabinett
	5 - Enhetsfack på 2,5/3,5" (förinstallerade)
	1 - SATA till eSATA-fäste i helprofil
	1 - eSATA-kabel
	1 - USB 3.0-kabel
	1 - Skruvsats för installation av enheter på 2,5/3,5"
	3 - Strömkablar (NA/UK/EU)
	1 - Instruktionsbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.