

USB 3.0/eSATA-kabinett med hot swap, UASP och 8 fack för 2,5/3,5" SATA III
hårddiskar – 6 Gbps SATA-kabinett med 8 fack för HDD/SSD

Produkt ID: S358BU33ERM



Det S358BU33ERM löstagbara hårddiskkabinettet med 8 fack ger dig åtkomst till åtta individuella 2,5" eller 3,5" hårddiskar samtidigt med en enda eSATA- eller USB-port.

HDD-kabinettet stöder SATA III-överföringshastigheter vid anslutning genom eSATA, för snabb prestanda och effektiva dataöverföringar - upp till 6 Gbps. För universell kompatibilitet kan kabinettet anslutas genom USB 3.0 med överföringshastigheter på upp till 5 Gbps samt stöd för UASP, som i sin tur stöder prestanda på upp till 70 % snabbare än vanlig USB 3.0 vid användning med en UASP-kapabel värdkontroller för att utnyttja dina SATA III-hårddiskars fulla potential. Se våra UASP-testresultat nedan för mer information.

HDD-kabinettet stöder de snabbaste teknikerna som t.ex. SATA III (6 Gbps), hybridenheter och solid state-enheter (SSD) för att hjälpa dig spara tid med optimerad prestanda från dina externa lagringsenheter.

För att hjälpa dig skydda enheterna har HDD/SSD-kabinettet en inbyggd fläkt som gör att enheterna har optimala temperaturer. Dessutom garanterar brickorna i metall maximal värmeavledning. För att garantera kompatibilitet med ditt datorsystem är hårddiskkabinettet OS-oberoende.

Observera att kabinettet kräver att din värdenhet stöder port multiplifier för att nå flera hårddiskar. För stationära datorer utan port multiplifier har StarTech.com PCI Express eSATA-kontrollerkort med 2 portar (PEXESATA2).

UASP stöds av Windows 8, Mac OSX (10.8 eller senare) och Linux. Vid tester ger UASP 70 % snabbare läshastigheter och 40 % snabbare skrivhastigheter över vanlig USB 3.0.

Samtidigt visade UASP-testerna på 80 % reducerad åtgång av processorns resurser.

Testerna utfördes med ett Intel® Ivy Bridge-system, ett UASP-kapabelt kabinett från StarTech.com

och en SATA III solid state-enhet.

S358BU33ERM täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Lägg till ett hot-swap-kabinett med 8 fack till en server eller arbetsstation för en löstagbar lösning för säkerhetskopiering
- Få mer lagringsutrymme med externa enheter på din bärbara dator, inbyggda system eller system med liten formfaktor
- Lägg till extern lagring för videoredigerings- eller fotoredigeringsstationer och gör det enklare att arbeta med väldigt stora filer
- Skapa extra utrymme för säkerhetskopior/arkiv
- Gör om oanvända SATA-hårddiskar till extra extern datalagring

Funktioner

- Stöder SATA III (6 Gbps) och UASP för optimal prestanda
- Stöd för både 2,5 och 3,5 tums hårddiskar (HDD) och solid state-hårddiskar (SDD)
- eSATA- eller USB-värdanslutning
- Åtta individuella enhetsfack
- Nå flera hårddiskar samtidigt - värdenheten måste ha stöd för port multiplier
- Inbyggd kylfläkt
- Kompatibel med USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gbps / 480 Mbps / 1,5 Mbps)
- Kompatibel med SATA-hårddiskar revision I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Fläkt(ar)	Ja
Flaktar	1 - 120 mm
Gränssnitt	USB 3.0 & eSATA
Busstyp	USB 3.0 & eSATA
Antal enheter	8
Enhetsstorlek	2.5in & 3.5in
Enhetstyp	SATA
Enhetsinstallation	Löstagbar
Antal 2,5 tums fack	8
Antal interna 3,5 tums fack	8
Fläktlagerstyp	Glidlager
Chipset-ID	JMicron - JMB575M JMicron - JMS567

Prestanda

Luftflödeshastighet	35CFM
Bullernivå	20.4 dBA
Maximal dataöverföringshastighet	6 Gbps
Typ och hastighet	USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP-stöd	Ja
Typ och hastighet	eSATA (6 Gbps)
Port Multiplier	Ja

RAID	Nej
Maximal enhetskapacitet	För närvarande testad med hårddiskar på upp till 6 TB 7200 RPM
Hot swap-förmåga	Ja
Allmänna specifikationer	Stöder 2,5" solid state-enheter (SSD) och hårddiskar (HDD) med en 2,5" till 3,5" hårddiskadapter som till exempel 25SAT35HDD & 25SATSAS35
Medeltid mellan fel (MTBF)	30,000 Hours
Kontakt(er)	
Enhetskontakter	8 - SATA data- & ström-kombo (7+15-stifts)
Värdkontakter	1 - USB 3.2 Type-B (9 stift, Gen 1, 5 Gbps) 1 - eSATA (7-stifts, data)
Mjukvara	
OS-kompatibilitet	OS independent; No software or drivers required
Särskilda anmärkningar/krav	
System- och kabelkrav	Datorsystem med ledig USB-port eller eSATA-port. Kabinettet kräver att värdenheten stöder port multiplier för att nå flera hårddiskar samtidigt.
Indikatorer	
LED-indikatorer	8 - LED för enhetsaktivitet/gränssnitt 1 - Ström-LED 1 - LED för redo HDD 1 - LED för USB/eSATA
Ström	
Strömkälla	AC-adapter medföljer
Inspänning	100 - 240 AC

	Inström	6 A
	Strömförbrukning	120
Miljö	Drifttemperatur	5°C to 55°C (41°F to 131°F)
	Förvaringstemperatur	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
	Luftfuktighet	10 % - 90 % icke-kondenserande
Utseende	Färg	Svart
	Produktlängd	13.8 in [35.0 cm]
	Produktbredd	5.9 in [15.0 cm]
	Produkthöjd	13.4 in [34.0 cm]
	Produktvikt	19.0 lb [8.6 kg]
Förpackning	Förpackningsantal	1
	Paketets längd	20.0 in [50.8 cm]
	Paketets bredd	19.8 in [50.4 cm]
	Paketets höjd	11.1 in [28.3 cm]
	Fraktvikt (förpackning)	19.0 lb [8.6 kg]
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - USB 3.0/eSATA SSD/HDD-kabinett 8 - Enhetsfack på 2,5/3,5" (förinstallerade) 1 - SATA till eSATA-fäste i helprofil 1 - eSATA-kabel 1 - USB 3.0-kabel 1 - Skruvsats för installation av enheter på 2,5/3,5"

3 - Strömkablar (NA/UK/EU)

1 - Instruktionsbok

Warranty
Information

Warranty

2 År

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.