

Cable Mini SAS Interno a SATA de 1m - Cable SFF-8643 a 4x SATA

ID del Producto: SAS43SAT1M



Este cable Mini-SAS a SATA interno constituye una solución económica para la conexión de un controlador SAS o SATA a cuatro unidades SATA. Es el reemplazo ideal de sus cables de almacenamiento de datos SFF.

El cable es compatible con unidades SATA de 6Gbps.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Conecte un controlador SAS a cuatro unidades SATA

Características

- Compatible con unidades SATA de 6Gbps
- Económico cable de reemplazo
- Fiabilidad garantizada avalada por la garantía de por vida de StarTech.com

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable Blindado	Lámina de aluminio y poliéster

Rendimiento

MTBF	250 Ciclos de Inserción
------	-------------------------

Conector(es)

Conector A	1 - SFF-8643 (36 pines, disco duro interno Mini SAS)
Conector B	1 - SATA (7 pines, datos)

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	-5°C ~ 60 °C (23°F ~ 140°F)
Temperatura de Almacenamiento	24°C ~ 26 °C (75°F ~ 79°F) - As close to this as possible for maximum longevity
Humedad	~ 60%

Características Físicas

Color	Negro y Plata
Estilo de Conector	Recto
Calibre del Conductor	30 AWG
Longitud del Cable	3.3 ft [1 m]
Longitud del Producto	39.4 in [100.0 cm]
Ancho del Producto	0.5 in [1.2 cm]
Altura del Producto	0.4 in [1.0 cm]
Peso del Producto	1.5 oz [42.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
----------------------	---

Longitud de la Caja	5.4 in [13.8 cm]
Ancho de la Caja	5.0 in [12.7 cm]
Altura de la Caja	1.0 in [2.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	1.6 oz [44.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable SFF-8643 a 4x SATA de 1m
---------------------	------------------------------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.