

Câble Mini SAS vers SATA interne de 1 m - SFF-8643 vers 4x SATA

Nº de produit: SAS43SAT1M



Ce câble mini-SAS vers SATA interne offre une solution économique pour connecter un contrôleur SATA ou SAS à quatre disques SATA Il remplace parfaitement vos câbles de stockage de données SFF.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Connectez un contrôleur SAS à quatre disques SATA

Spécifications techniques

- Compatible avec les disques SATA 6 Gb/s
- Câble de rechange économique
- Bénéficie d'une garantie à vie pour la fiabilité

Matériel

[Politique de garantie](#) [Lifetime](#)

Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride

Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-polyester

Performance

MTBF 250 Cycles d'Insertion

Connecteur(s)

Connecteur A	1 - SFF-8643 (36 broches , Mini-SAS haute densité interne)
Connecteur B	1 - SATA (7 broches , données)

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	-5°C ~ 60 °C (23°F ~ 140°F)
Température de stockage	24°C ~ 26 °C (75°F ~ 79°F) - As close to this as possible for maximum longevity
Humidité	~ 60%

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir et argent
Style de connecteur	Droit
Calibre du fil	30 AWG
Longueur de câble	3.3 ft [1 m]
Longueur du produit	39.4 in [100.0 cm]
Largeur du produit	0.5 in [1.2 cm]
Hauteur du produit	0.4 in [1.0 cm]
Poids du produit	1.5 oz [42.0 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet 1

Longueur du Paquet	5.4 in [13.8 cm]
Largeur du Paquet	5.0 in [12.7 cm]
Hauteur du Paquet	1.0 in [2.5 cm]
Poids brut	1.6 oz [44.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Câble SFF-8643 vers 4x SATA de 1 m

Informations de
garantie

Warranty À Vie

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

