

1 m Infiniband externe SAS-kabel - SFF-8470-naar-SFF-8470

Productcode: SAS7070S100



De SAS7070S100 SAS-kabel is voorzien van twee 4x Infiniband®-connectoren met schroefvergrendeling voor betrouwbare connectiviteit en hoge prestaties van schijven en backplanes. De kabel van SFF-8470 naar SFF-8470 wordt geleverd met levenslange garantie voor optimale functionaliteit en duurzaamheid. De 1 meter lange SAS7070S100 SAS-kabel van StarTech.com is vergelijkbaar met HP artikelnummer 389665-B21.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Sluit SAS-backplanes aan op SATA-schijven

Eigenschappen

- Compatibel met allerlei servers, waaronder: Dell PowerVault MD1120HP ProLiant DL140 G2HP ProLiant DL320 G3HP ProLiant DL360 G4HP ProLiant DL360 G4pHP ProLiant DL385HP ProLiant DL580 G2HP ProLiant DL580 G3HP ProLiant ML310 G2HP ProLiant ML350 G4HP ProLiant ML350 G4pHP ProLiant ML370 G4HP ProLiant ML570 G2HP ProLiant ML570 G3HP Smart Array P600 ControllerHP StorageWorks Modular Smart Array 50
- Duurzame metalen aansluitingen
- Infiniband®-connector met vergrendeling voor veilige verbindingen
- Snelle overdrachtsnelheden tot 6 Gbit/s

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Aantal geleiders	32
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelafscherming	Drievoudige afscherming (dubbele folie en vlechtwerk)

Connector(en)

Connector A	SFF-8470 (32-polig, Infiniband, externe SAS)
Connector B	SFF-8470 (32-polig, Infiniband, externe SAS)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Draaddikte	28 AWG
Kabellengte	39.4 in [100 cm]
Lengte product	39.4 in [100.0 cm]
Breedte product	0.0 in [0.0 mm]
Hoogte product	0.0 in [0.0 mm]
Gewicht product	0.0 oz [0.0 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	5.4 in [13.8 cm]
Package Width	0.6 in [15.0 mm]
Package Height	11.0 in [28.0 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	7.1 oz [200.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	100cm Serial Attached SCSI SAS Kabel - SFF-8470 naar SFF-8470
-------------	---



* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

