

## Câble SAS Serial Attached SCSI 1 m - SFF-8087 vers 4 SATA à verrouillage

N° de produit: SAS8087S4100



Le câble SAS SFF-8087 vers 4 SATA SAS8087S4100 comporte une prise à 36 broches (SFF-8087) qui se divise en quatre prises SATA à 7 broches, offrant ainsi une solution fiable pour la connexion d'un HDD SATA à un contrôleur ou une face arrière SAS.

Conçu et fabriqué pour garantir une fiabilité et une performance durables, ce câble SAS SFF-8087 vers 4 SATA de 1 m bénéficie de la garantie à vie StarTech.com.

### Certifications, rapports et compatibilité

### Applications

- Connectez un disque dur Serial ATA à un contrôleur ou une face arrière Serial-Attached SCSI (SAS)

### Spécifications techniques

- Prise en charge d'un débit pouvant atteindre 6 Gb/s par voie
- 4 connecteurs à verrouillage
- Câble SATA à voies multiples

---

Matériel

Politique de garantie    Lifetime

Nombre de conducteurs 2

---

Performance

Type et débit SATA III (6 Gbps)

---

Connecteur(s)

Connecteur A SFF-8087 (36 broches , Mini-SAS interne)

Connecteur B SATA (7 broches , données)

---

Caractéristiques physiques

Couleur Rouge

Style de connecteur A verrouillage

Calibre du fil 30 AWG

Longueur de câble 39.4 in [100 cm]

Longueur du produit 39.4 in [100.0 cm]

Largeur du produit 0.0 in [0.0 mm]

Hauteur du produit 0.0 in [0.0 mm]

Poids du produit 2.8 oz [80.0 g]

---

Informations d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 8.9 in [22.5 cm]

Package Width 4.9 in [12.5 cm]

Package Height 0.9 in [22.0 mm]

Poids brut 3.0 oz [85.0 g]

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet Câble SAS Serial Attached SCSI 1 m - SFF-8087 vers 4 SATA à verrouillage

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

