

Câble Mini SAS SFF-8087 vers 4 SATA avec verrouillage - 50 cm

N° de produit: SAS8087S450



Le câble SAS SFF-8087 vers 4 SATA SAS8087S450 comporte une prise à 36 broches (SFF-8087) qui se divise en quatre prises SATA à 7 broches, offrant ainsi une solution fiable pour pouvoir connecter jusqu'à quatre disques durs SATA à un contrôleur ou une face arrière SAS.

Conçu et fabriqué pour garantir une fiabilité et une performance durables, ce câble Mini-SAS vers 4 SATA de 50 cm bénéficie de la garantie à vie.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Connectez jusqu'à quatre disques durs Serial ATA à un contrôleur ou une face arrière Serial-Attached SCSI (SAS)

Spécifications techniques

- 1 connecteur SFF-8087
 - 4 connecteurs à verrouillage
 - Prise en charge d'un débit pouvant atteindre 6 Gb/s par voie
 - Conception à voies multiples
-

Matériel

Politique de garantie Lifetime

Nombre de conducteurs 2

Performance

Type et débit SATA III (6 Gbps)

Connecteur(s)

Connecteur A SFF-8087 (36 broches , Mini-SAS interne)

Connecteur B SATA (7 broches , données)

Caractéristiques physiques

Couleur Rouge

Style de connecteur A verrouillage

Calibre du fil 30 AWG

Longueur de câble 19.7 in [50 cm]

Longueur du produit 19.7 in [50 cm]

Poids du produit 1.7 oz [47 g]

Informations d'emballage

Package Length 8.9 in [22.5 cm]

Package Width 4.9 in [12.5 cm]

Package Height 0.8 in [20 mm]

Poids brut 1.8 oz [52 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet Câble SAS Serial Attached SCSI 50 cm - SFF-8087 vers 4 SATA à verrouillage

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis