

Cavo SAS Serial Attached SCSI 50 cm - SFF-8087 a 4 Latching SATA

ID prodotto: SAS8087S450



Il cavo SAS SFF-8087 a 4 SATA SAS8087S450 presenta un connettore a 36 pin (SFF-8087) che si dirama in quattro connettori SATA a 7 pin offrendo una soluzione affidabile per il collegamento di massimo quattro HDD SATA a un controller SAS o scheda backplane.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Permette di collegare fino a quattro dischi rigidi Serial ATA a un controller SCSI (SAS) seriale collegato o a una scheda backplane

Caratteristiche

- 1 connettore SFF-8087
- 4 connettori latching SATA
- Supporta fino a 6 Gbps per canale
- Design multicorsia

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Numero di conduttori	2

Prestazioni

Tipo e velocità	SATA III (6 Gbps)
-----------------	-------------------

Connettore/i

Connettore A	1 - SFF-8087 (36 pin, Mini-SAS interno)
Connettore B	4 - SATA (7 pin, dati)

Caratteristiche
fisiche

Colore	Rosso
Stile connettori	Latch
Diametro filo	30 AWG
Lunghezza del cavo	1.6 ft [0.5 m]
Lunghezza prodotto	19.7 in [50.0 cm]
Larghezza prodotto	0.5 in [1.2 cm]
Altezza prodotto	0.4 in [1.0 cm]
Peso prodotto	1.7 oz [47.0 g]

Informazioni
confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	8.9 in [22.5 cm]
Larghezza del Pacco	4.9 in [12.5 cm]
Altezza del Pacco	0.8 in [2.0 cm]
Peso spedizione (confezione)	1.8 oz [52.0 g]

Contenuto della

confezione

Incluso nella
confezione

1 - Cavo SAS Serial Attached SCSI 50 cm - SFF-8087 a
4 Latching SATA

Informazioni sulla
garanzia

Warranty

A vita

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.