

50 cm lange, serieel aangesloten SCSI SAS-kabel - SFF-8087 naar 4x vastklikkend SATA

Productcode: SAS8087S450



De SAS8087S450 SFF-8087-naar-4x-SATA-SAS-kabel heeft één 36-pinsstekker (SFF-8087), die zich opsplitst in vier SATA 7-pinscontacten, en biedt daardoor een betrouwbare oplossing voor de aansluiting van max. vier SATA HDD's op een SAS-controller of backplane.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Sluit maximaal vier seriële ATA harde schijven op een serieel aangesloten SCSI (SAS)-controller of backplane aan

Eigenschappen

- 1x SFF8087-connector
- 4x vergrendelbare SATA-connectoren
- Ondersteunt tot 6 Gbps per kanaal
- Meerkanaals ontwerp

Hardware

Garantiebeleid Lifetime

Aantal geleiders 2

Prestaties

Type en snelheid SATA III (6 Gbps)

Connector(en)

Connector A 1 - SFF-8087 (36-polig, interne Mini-SAS)

Connector B 4 - SATA (7-polig, data)

Fysieke eigenschappen

Kleur Rood

Stijl connector Vergrendelbaar

Draaddikte 30 AWG

Kabellengte 1.6 ft [0.5 m]

Lengte product 19.7 in [50.0 cm]

Breedte product 0.5 in [1.2 cm]

Hoogte product 0.4 in [1.0 cm]

Gewicht product 1.7 oz [47.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal 1

Lengte Verpakking 8.9 in [22.5 cm]

Package Width 4.9 in [12.5 cm]

Package Height 0.8 in [2.0 cm]

Verzendgewicht (verpakt) 1.8 oz [52.0 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd

1 - 50 cm lange, serieel aangesloten SCSI SAS-kabel -
SFF-8087 naar 4x vastklikkend SATA

Garantiebepalinge
n

Warranty

Levenslang

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.