

50 cm Serial Attached SCSI SAS-kabel - SFF-8087 till 4x SATA med lås

Produkt ID: SAS8087S450



SAS8087S450 SAS-kabeln för anslutning mellan SFF-8087 och 4x SATA har en 36-stifts-kontakt (SFF-8087), som delas upp till fyra 7-stifts-SATA-kontakter, och är en pålitlig lösning för anslutning av SATA-hårddiskar till en SAS-kontroller eller bakpanel.

50 cm SAS-kabeln för anslutning mellan SFF-8087 och 4x SATA är designad och tillverkad för långvarig pålitlighet och täcks av livstidsgaranti.

## Certifikat, rapporter och kompatibilitet

## Användning

- Anslut upp till fyra seriella ATA-hårddiskar till en SAS-kontroller (serial-attached SCSI) eller bakpanel

## Funktioner

- 1x SFF-8087-kontakt
  - 4x SATA-kontakter med lås
  - Stöder upp till 6 Gbps per kanal
  - Multi lane-design
-

## Hårdvara

Garantipolicy Lifetime

Antal ledare 2

---

## Prestanda

Typ och hastighet SATA III (6 Gbps)

---

## Kontakt(er)

Connector A SFF-8087 (36-stifts, intern Mini-SAS)

Connector B SATA (7-stifts, data)

---

## Utseende

Färg Röd

Kontakttyp Med lås

Tråddimension 30 AWG

Kabellängd 19.7 in [50 cm]

Produktlängd 19.7 in [50.0 cm]

Produktbredd 0.5 in [12.0 mm]

Produkt höjd 0.4 in [10.0 mm]

Produktvikt 1.7 oz [47.0 g]

---

## Förpackning

Package Length 8.9 in [22.5 cm]

Package Width 4.9 in [12.5 cm]

Package Height 0.8 in [20.0 mm]

Fraktvikt (förpackning) 1.8 oz [52.0 g]

---

## Vad det är i lådan

Ingår i paketet 50 cm Serial Attached SCSI SAS-kabel - SFF-8087 till 4x SATA med lås

---

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.