


Cavo SAS SCSI seriale collegato 100 cm - Da 8087 a SFF-8087

ID prodotto: SAS8787100



Il cavo Mini-SAS interno da 1 metro SAS8787100 (con bande laterali) dispone di due connettori SFF-8087 che consentono di trasmettere, gestire e proteggere i dati critici e contenuti digitali. Progettato per fornire una resistente connettività per reti, server, workstation e desktop ad alte prestazioni, questo cavo Mini-SAS è dotato della garanzia a vita StarTech.com.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

Caratteristiche

- Doppie prese interne Mini-SAS SFF-8087

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Numero di conduttori	32
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo	Pellicola in alluminio-poliestere

Connettore/i

Connettore A	SFF-8087 (36 pin, Mini-SAS interno)
Connettore B	SFF-8087 (36 pin, Mini-SAS interno)

Caratteristiche
fisiche

Diametro filo	30 AWG
Lunghezza cavo	39.4 in [100 cm]
Lunghezza prodotto	39.4 in [100 cm]
Peso prodotto	1.8 oz [51.8 g]

Informazioni
confezione

Package Length	5.4 in [13.8 cm]
Package Width	0.7 in [17 mm]
Package Height	11.0 in [28 cm]
Peso spedizione (confezione)	1.8 oz [51.8 g]

Contenuto
della
confezione

Incluso nella confezione	Cavo SAS SCSI seriale collegato 100 cm - Da 8087 a SFF-8087
-----------------------------	---

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

