

100 cm Serial Attached SCSI SAS-kabel - SFF-8087 till SFF-8087

Produkt ID: SAS8787100



SAS8787100 1 meter intern mini-SAS-kabel (med sidoband) har två SFF-8087-kontakter som låter dig sända, hantera och skydda kritisk data och digitalt innehåll.

Mini-SAS-kabeln är utformad för pålitlig anslutning till högpresterande nätverk, servrar, arbetsstationer samt stationära datorer.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

Funktioner

- Dubbla SFF-8087 interna mini-SAS-pluggar

Hårdvara

Garantipolicy

Lifetime

Antal ledare

32

	Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
	Kabelskärmning	Aluminiumpolyesterfolie
Kontakt(er)		
	Connector A	1 - SFF-8087 (36-stifts, intern Mini-SAS)
	Connector B	1 - SFF-8087 (36-stifts, intern Mini-SAS)
Utseende		
	Färg	Svart
	Tråddimension	30 AWG
	Kabellängd	3.3 ft [1 m]
	Produktlängd	39.4 in [100.0 cm]
	Produktbredd	0.0 in [0.0 cm]
	Produkthöjd	0.0 in [0.0 cm]
	Produktvikt	1.8 oz [51.8 g]
Förpackning		
	Förpackningsantal	1
	Paketets längd	5.4 in [13.8 cm]
	Paketets bredd	0.7 in [1.7 cm]
	Paketets höjd	11.0 in [28.0 cm]
	Fraktvikt (förpackning)	1.8 oz [51.8 g]
Vad det är i lådan		
	Ingår i paketet	1 - 100 cm Serial Attached SCSI SAS-kabel - SFF-8087 till SFF-8087
Warranty Information		
	Warranty	Livslängd

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.