

Boîtier pour disque dur SuperSpeed USB 3.0 SATA 2,5 pouces - HDD 9,5/12,5 mm

N° de produit: SAT2510B12U3



Le boîtier pour disque dur externe USB 3.0 SATA SAT2510B12U3 vous permet de connecter un disque dur 2,5 pouces (SATA, SATA II, SATA III) ou un lecteur à état solide (disque SSD) par USB 3.0. Sa conception unique lui permet d'accueillir à la fois les disques durs de 9,5 mm et les disques haute capacité de 12,5 mm de hauteur pour une compatibilité avec presque tous les disques durs SATA disponibles. Les disques grande capacité (testés jusqu'à 1 To) peuvent être utilisés pour nettement améliorer les capacités de stockage/sauvegarde de votre ordinateur.

Prenant en charge des vitesses de transfert pouvant atteindre 5 Gb/s, ce boîtier pour HDD externe permet d'accéder aux fichiers à des vitesses prodigieuses : 10 fois supérieures à celles de l'USB 2.0 et 60 % plus rapides que celles de l'eSATA SATA II. En outre, l'interface USB 3.0 est rétrocompatible avec l'USB révisions 2.0 et 1.1, ce qui permet au boîtier d'être utilisé avec les anciens systèmes qui ne prennent pas en charge la dernière norme USB (à des vitesses de 480 Mb/s et 12 Mb/s respectivement).

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Exploitez les avantages des nouveaux ordinateurs portables et de bureau grâce à la connectivité USB 3.0
- Transformez un disque dur SATA 2,5 pouces haute capacité en espace de stockage externe, portable
- Créez une solution de stockage rapide et portable pour les ordinateurs de bureau, portables ou netbooks
- Passez d'un boîtier pour disque USB 2.0 à USB 3.0, plus rapide
- Ajoutez de l'espace de stockage à presque tout type de système informatique compatible USB
- Sauvegardez les données importantes sur un périphérique de stockage externe
- Partagez d'importants fichiers entre plusieurs ordinateurs, rapidement et en toute sécurité, sans réseau
- Récupérez les données d'un ancien disque SATA ou transformez le disque inutilisé en un espace de stockage externe supplémentaire

Spécifications techniques

- Prise en charge des disques durs SATA 2,5 pouces de 9,5 et 12,5 mm
- Interface hôte compatible SuperSpeed USB 3.0 avec la prise en charge de vitesses de transfert pouvant atteindre 5 Gb/s
- Interface hôte conforme USB 2.0 haute vitesse, avec vitesses de transfert jusqu'à 480 Mb/s.
- Alimentation directe par le port USB
- Panneaux latéraux en aluminium légers et durables
- Indicateur d'alimentation/d'activité à DEL
- Compatible avec les disques SATA révision 1/2/3 (1,5/3/6 Gb/s)
- Conforme aux spécifications du stockage de masse USB BOT (Bulk-only Transport), révisions 1.3.
- Compatible avec une installation plug-and-play et l'échange à chaud

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Ventilateur(s)	Non
Interface	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)

Nombre de disques	1
Taille du disque	2.5in
Disques compatibles	SATA
Installation du disque	Fixe
ID du chipset	ASMedia - ASM1051

Performance

Type et débit	USB 3.0 - 5 Gb/s
Prise en charge UASP	Non
Type et débit	SATA III (6 Gbps)
RAID	Non
Capacité max. de disque	Actuellement testé avec des disques durs de 5 400 tr/min pouvant atteindre 1 To

Connecteur(s)

Connecteurs de disque	1 - Données et alimentation SATA combinées (7 + 15 broches)
Connecteurs hôte	1 - USB 3.0 Micro-B (10 broches , SuperSpeed)

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	OS independent; No software or drivers required
--------------------------------------	-------------------------------------------------

Notes spéciales / Configuration

Configurations du système et du câblage	Port USB disponible
-----------------------------------------	---------------------

Indicateurs

Indicateurs lumineux	1 - Vert - Alimentation et activité
----------------------	-------------------------------------

Alimentation

Source d'alimentation	Alimentation par USB
-----------------------	----------------------

Conditions environnementales

Température de	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
----------------	-----------------------------

fonctionnement

Température de stockage -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)

Humidité Humidité relative de 10 % ~ 90 %

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Aluminium et plastique
Hauteur de disque max.	0.5 in [12.5 mm]
Longueur du produit	5.5 in [14 cm]
Largeur du produit	3.0 in [7.5 cm]
Hauteur du produit	0.6 in [1.5 cm]
Poids du produit	6.7 oz [190 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	7.1 in [18 cm]
Package Width	4.7 in [12 cm]
Package Height	2.6 in [65 mm]
Poids brut	11.7 oz [331 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Boîtier pour disque dur USB 3.0 2,5 pouces
	1 - Câble USB 3.0
	1 - Jeu de vis
	1 - Tournevis
	1 - Manuel d'instruction

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

