

Box esterno USB 3.0 per disco rigido SATA 2,5" - HDD 9,5/12,5 mm

ID prodotto: SAT2510B12U3



Questa enclosure per disco rigido esterno SATA USB 3.0 SAT2510B12U3 permette la connessione di dischi rigidi 2,5" (SATA, SATA II, SATA III) o unità a stato solido (SDD) tramite USB 3.0. Progettato appositamente per adattarsi a dischi rigidi sia da 9,5 mm sia da 12,5 mm a elevata capacità, per garantire compatibilità con praticamente qualsiasi disco rigido SATA disponibile. È possibile utilizzare unità di capacità elevate (testate fino a 1 TB) per migliorare notevolmente le capacità di archiviazione e backup del computer.

Grazie al supporto di velocità di trasferimento dati fino a 5 Gbps, questa enclosure per disco rigido esterno offre l'accesso ai file ad altissime velocità: 10 volte maggiori rispetto a USB 2.0 e più veloce del 60% rispetto a SATA II e eSATA. Inoltre, l'interfaccia USB 3.0 è compatibile all'indietro con le revisioni USB 2.0 e 1.1, in modo da poter utilizzare l'enclosure con sistemi meno recenti che non supportano lo standard USB più recente (rispettivamente a velocità di 480 Mbps e 12 Mbps).

## Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

- Per sfruttare le funzionalità dei nuovi laptop e desktop con connettività USB 3.0

- Trasforma un disco rigido SATA da 12,5 mm in una soluzione di archiviazione esterna e portatile
- Per creare una soluzione di archiviazione esterna rapida e portatile per laptop, netbook e computer desktop
- Per passare da enclosure per dischi rigidi a USB 2.0 a enclosure con il più rapido USB 3.0
- Per aggiungere maggiore capacità di archiviazione a qualsiasi sistema dotato di USB
- Per il backup dei dati importanti in un dispositivo di archiviazione esterno
- Per la condivisione di file di grandi dimensioni tra computer in maniera rapida e sicura senza ricorrere all'utilizzo di una rete
- Permette di recuperare dati da unità SATA meno recenti o di trasformare quelle inutilizzate in spazio di archiviazione esterno aggiuntivo

## Caratteristiche

- Supporta dischi rigidi SATA con fattore di forma 2,5" da 9,5 mm e da 12,5 mm
- Interfaccia host conforme allo standard USB 3.0 SuperSpeed, con velocità di trasferimento dei dati fino a 5 Gbps
- Interfaccia host USB 2.0 ad alta velocità, con velocità di trasferimento fino a 480 Mbps
- Alimentato direttamente dalla porta USB
- Pannelli laterali leggeri in alluminio e di lunga durata
- Indicatore di batteria/attività LED
- Compatibile con unità SATA revisione 1/2/3 (1,5/3,0/6,0 Gbps)
- Conforme ad archiviazione di massa USB classe trasporto bulk-only con specifiche rev. 1.3
- Compatibile con funzioni plug-and-play e hot-swap

---

### Hardware

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Norme di garanzia | 2 Years                |
| Ventola/e         | No                     |
| Interfaccia       | USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) |
| Numero di unità   | 1                      |

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Dimensioni unità    | 2.5in             |
| Tipo unità          | SATA              |
| Installazione unità | Fisso             |
| ID chipset          | ASMedia - ASM1051 |

---

#### Prestazioni

|                    |  |
|--------------------|--|
| Tipo e velocità    | USB 3.0 - 5 Gbit/s   |
| Supporto UASP      | No   |
| Tipo e velocità    | SATA III (6 Gbps)  |
| RAID               | No   |
| Capacità max unità | Attualmente testato con dischi rigidi fino a 1 TB 5400 RPM |

---

#### Connettore/i

|                  |  |
|------------------|--|
| Connettori unità | 1 - Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin) |
| Connettori host  | 1 - USB 3.0 micro-B (10 pin, SuperSpeed)       |

---

#### Software

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Compatibilità con sistemi operativi | OS independent; No software or drivers required |
|-------------------------------------|---|

---

#### Note/requisiti speciali

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Requisiti di sistema e cavi | Porta USB disponibile |
|-----------------------------|-----------------------|

---

#### Indicatori

|                |                                      |
|----------------|--------------------------------------|
| Indicatori LED | 1 - Verde - Alimentazione e attività |
|----------------|--------------------------------------|

---

#### Alimentazione

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Fonte di Alimentazione | Alimentazione USB |
|------------------------|-------------------|

---

#### Ambientale

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Temperatura d'esercizio      | 0°C to 60°C (32°F to 140°F)   |
| Temperatura di conservazione | -20°C to 70°C (-4°F to 158°F) |

Umidità 10% ~ 90% RH

---

Caratteristiche  
fisiche

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Colore             | Nero                 |
| Tipo enclosure     | Alluminio e plastica |
| Altezza max unità  | 0.5 in [12.5 mm]     |
| Lunghezza prodotto | 5.5 in [14 cm]       |
| Larghezza prodotto | 3.0 in [7.5 cm]      |
| Altezza prodotto   | 0.6 in [1.5 cm]      |
| Peso prodotto      | 6.7 oz [190 g]       |

---

Informazioni  
confezione

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Quantità confezione             | 1               |
| Lunghezza Confezione            | 7.1 in [18 cm]  |
| Package Width                   | 4.7 in [12 cm]  |
| Package Height                  | 2.6 in [65 mm]  |
| Peso spedizione<br>(confezione) | 11.7 oz [331 g] |

---

Contenuto della  
confezione

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Incluso nella<br>confezione | 1 - Enclosure disco rigido USB 3.0 2,5" |
|                             | 1 - Cavo USB 3.0                        |
|                             | 1 - Confezione di viti                  |
|                             | 1 - Cacciavite                          |
|                             | 1 - Manuale di istruzioni               |

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.