

2,5 inch USB 3.0 SATA Harde Schijf Behuizing - 9,5/12,5mm

Productcode: SAT2510B12U3



Met de SAT2510B12U3 USB 3.0 Externe SATA Harde Schijf Behuizing kunt u een 2,5 inch SATA (SATA, SATA II, SATA III) harde schijf of solid-state drive aansluiten via USB 3.0. Uniek ontwerp geschikt voor zowel 9,5 mm als 12,5 mm harde schijven met hoge capaciteit voor compatibiliteit met vrijwel alle verkrijgbare SATA harde schijven. Er kunnen schijven met hoge capaciteit (getest tot 1 TB) worden gebruikt om de opslag/backup-mogelijkheden van uw computer zeer te verbeteren.

Deze externe schijfbehuizing ondersteunt overdrachtsnelheden tot 5 Gbit/s en levert razendsnel toegang tot bestanden - 10x sneller dan USB 2.0 en 60% sneller dan SATA II eSATA. De USB 3.0-interface is bovendien achterwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.1, zodat de behuizing ook kan worden gebruikt met oudere systemen die de nieuwste USB-standaard niet ondersteunen (bij respectievelijke snelheden tot 480Mbit/s en 12 Mbit/s).

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit

### Toepassingen

- Maak optimaal gebruik van nieuwe laptops en desktopcomputers met USB 3.0-connectiviteit
- Maak van een 12,5mm hoge SATA-schijf met hoge capaciteit een draagbaar extern opslagmedium
- Snelle en draagbare externe opslag voor laptops, netbooks of pc's
- Upgrade van een USB 2.0-schijfbehuizing naar het snellere USB 3.0
- Extra opslagruimte voor vrijwel elk computersysteem voorzien van USB

- Maak een back-up van belangrijke gegevens op een extern opslagmedium
- Deel snel en veilig grote bestanden tussen computers onderling zonder een netwerk
- Zet gegevens over vanuit uw oude SATA-schijf of zet een ongebruikte schijf om in extra externe opslagruimte

## Eigenschappen

- Ondersteunt zowel 9,5 mm als 12,5 mm hoge 2,5 inch harde schijven
- SuperSpeed USB 3.0 aansluiting met overdrachtsnelheden tot 5 Gbit/s
- High-speed USB 2.0 aansluiting met overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s
- Rechtstreeks gevoed via de USB-poort
- Duurzame en lichtgewicht aluminium zijpanelen
- LED-indicator voor voeding / activiteit
- Compatibel met SATA harde schijven versie 1/2/3 (1,5/3,0/6,0 Gbit/s)
- Compatibel met USB-massaopslagprotocol Bulk-Only Transport specificaties versie 1.3
- Plug-and-play en hot-swappable

---

### Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Ventilator(en)	Nee
Interface	USB 3.0
Aantal stations	1
Schijfgrootte	2.5in
Schijftype	SATA
Schijfinstallatie	Vast
Chipsetcode	ASMedia - ASM1051

---

### Prestaties

Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
------------------	--------------------

	UASP ondersteuning	Nee
	Type en snelheid	SATA III (6 Gbps)
	RAID	Nee
	Max. schijfcapaciteit	Tot nu toe getest met harde schijven van 5400 rpm en 1 TB of minder
<hr/>		
Connector(en)		
	Schijfaansluitingen	SATA data & voeding combinatie (7+15-polig)
	Hostaansluitingen	USB 3.0 Micro-B (10-polig, SuperSpeed)
<hr/>		
Software		
	Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
<hr/>		
Speciale opmerkingen / vereisten		
	Systeem- en kabelvereisten	Vrije USB-poort
<hr/>		
Indicatoren		
	LED-indicatoren	Groen - power en activiteit
<hr/>		
Voeding		
	Inclusief voedingsadapter	Gevoed via USB
<hr/>		
Gebruiksomgeving		
	Bedrijfstemperatuur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
	Vochtigheid	10% - 90% rel. luchtvochtigheid
<hr/>		
Fysieke eigenschappen		
	Kleur	Zwart
	Type behuizing	Aluminium en kunststof
	Max. schijfhoogte	0.5 in [12.5 mm]
	Lengte product	5.5 in [14 cm]

Breedte product	3.0 in [75 mm]
Hoogte product	0.6 in [15 mm]
Gewicht product	6.7 oz [190 g]

---

Verpakkingsinformatie

Package Length	7.1 in [18 cm]
Package Width	4.7 in [12 cm]
Package Height	2.6 in [65 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	11.7 oz [331 g]

---

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	2,5 inch USB 3.0 harde schijfbehuizing
	USB 3.0-kabel
	Pakje met schroeven
	Schroevendraaier
	Handleiding

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

