

2,5" USB 3.0 kabinett för SATA-hårddisk - 9,5/12,5 mm HDD

Produkt ID: SAT2510B12U3



Med SAT2510B12U3 extern USB 3.0 SATA-hårddiskabinett kan du ansluta en 2,5 tums hårddisk (SATA, SATA II, SATA III) eller en solid state-hårddisk (SSD) via USB 3.0. Unik formgivning för att passa både 9,5 mm hårddiskar och högkapacitets 12,5 mm hårddiskar vilket ger kompatibilitet med i stort sett alla SATA-hårddiskar på marknaden. Enheter med hög kapacitet (testad med upp till 1 TB) kan användas för att förbättra datorns lagrings/säkerhetskopieringsmöjligheter.

Detta externa HDD-kabinett stödjer dataöverföringshastigheter på ut till 5 Gbps och ger blixtsnabb åtkomst till filer – 10x snabbare än USB 2.0 och 60 % snabbare än SATA II och eSATA. Dessutom är USB 3.0-gränssnittet bakåtkompatibelt med USB-revisionerna 2.0 och 1.1, så kabinettet kan användas med äldre system som inte har stöd för den senaste USB-standarden (med hastigheter på 480 Mbps respektive 12 Mbps).

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Dra nytta av nya bärbara och stationära datorer med USB 3.0-anslutningsbarhet

- Förvandla en 12,5 mm SATA-hårddisk med hög kapacitet till en bärbar, extern lagringsenhet
- Skapa en snabb och portabel extern förvaring till stationära eller bärbara datorer
- Uppgradera från kabinett med USB 2.0 till snabbare USB 3.0
- Lägg till extra lagring till nästan vilket datorsystem med USB som helst
- Säkerhetskopiera viktig data till en extern lagringsenhet
- Dela stora filer mellan datorer snabbt och enkelt utan nätverk
- Hämta data från en gammal SATA-hårddisk eller gör om den oanvända enheten till extra externt lagringsutrymme

Funktioner

- Stöd för både 9,5 mm och 12,5 mm höga 2,5" SATA-hårddiskar
- SuperSpeed USB 3.0-kompatibelt värdgränssnitt med stöd för överföringshastigheter på upp till 5 Gbps
- High speed USB 2.0-kompatibelt värdgränssnitt med överföringshastigheter på upp till 480 Mbps
- Strömförses direkt från USB-porten
- Lätta och hållbara sidopaneler i aluminium
- LED-indikator för ström/aktivitet
- Kompatibel med SATA revision 1/2/3 (1,5/3,0/6,0 Gbps) -hårddiskar
- Kompatibel med USB-masslagringsklass, Bulk-Only-transportspecifikationer revision 1.3
- Plug-and-play- och hot-swap-kompatibel

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Fläkt(ar)	Nej
Gränssnitt	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
Antal enheter	1
Enhetsstorlek	2.5in

	Enhetstyp	SATA
	Enhetsinstallation	Fixerad
	Chipset-ID	ASMedia - ASM1051
Prestanda		
	Typ och hastighet	USB 3.0 - 5 Gbit/s
	UASP-stöd	Nej
	Typ och hastighet	SATA III (6 Gbps)
	RAID	Nej
	Maximal enhetskapacitet	För närvarande testad med upp till 1 TB 5400 RPM-hårddiskar
Kontakt(er)		
	Enhetskontakter	1 - SATA data- & ström-kombo (7+15-stifts)
	Värdkontakter	1 - USB 3.0 Micro-B (10-stifts, SuperSpeed)
Mjukvara		
	OS-kompatibilitet	OS independent; No software or drivers required
Särskilda anmärkningar/krav		
	System- och kabelkrav	Tillgänglig USB-port
Indikatorer		
	LED-indikatorer	1 - Grön – ström och aktivitet
Ström		
	Strömkälla	Strömförsörjd via USB
Miljö		
	Drifttemperatur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Förvaringstemperatur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
	Luftfuktighet	10% ~ 90% RH
Utseende		

Färg	Svart
Kabinettyp	Aluminium och plast
Maximal enhetshöjd	0.5 in [12.5 mm]
Produktlängd	5.5 in [14 cm]
Produktbredd	3.0 in [7.5 cm]
Produkt höjd	0.6 in [1.5 cm]
Produktvikt	6.7 oz [190 g]
Förpackning	
Förpackningsantal	1
Paketets längd	7.1 in [18 cm]
Paketets bredd	4.7 in [12 cm]
Paketets höjd	2.6 in [65 mm]
Fraktvikt (förpackning)	11.7 oz [331 g]
Vad det är i lådan	
Ingår i paketet	1 - 2,5" USB 3.0 SATA-hårddiskabinett
	1 - USB 3.0-kabel
	1 - Förpackning med skruvar
	1 - Skruvmejsel
	1 - Instruktionsbok
Warranty Information	
Warranty	2 År

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.