

Caja de Disco Duro HDD de 2,5" SATA externo USB 2.0 - Carcasa Negro Portátil

ID del Producto: SAT2510BU2



Este gabinete para disco duro externo convierte un disco duro o de estado sólido SATA (SATA, SATA II, SATA III) de 2,5 pulgadas en una conveniente solución de almacenamiento portátil.

Ideal para almacenar multimedia digital y otras aplicaciones exigentes, el gabinete permite sacar el máximo provecho de su disco duro cuando se lo conecta a un ordenador host a través de USB 2.0 (también es compatible con USB 1.1), alcanzando velocidades de transferencia de datos de hasta 480Mbps. Se pueden utilizar unidades de gran capacidad (probado con hasta 1TB) para mejorar significativamente las funciones de almacenamiento o para realizar copias de seguridad de su ordenador.

Además, el gabinete para disco duro externo incluye un cable-Y USB que al conectar los dos conectores USB macho al ordenador host no se requiere adaptador de alimentación externo.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Permite crear una solución de almacenamiento portátil en forma rápida – ideal para ordenadores portátiles o netbooks
- Permite ampliar el almacenamiento a cualquier ordenador equipado con USB
- Permite realizar copias de seguridad en un dispositivo de almacenamiento externo
- Permite recuperar información del disco de un ordenador antiguo, o convertir un disco sin usar en un espacio extra de almacenamiento externo

Características

- Fabricado en aluminio, durable y liviano
- Interfaz de host compatible con USB 2.0 de alta velocidad – soporta velocidades de transferencia de hasta 480 Mbps
- LED de Encendido/Actividad
- Compatible con unidades SATA revisión 1/2/3 (1,5/3,0/6,0 Gbps)
- Soporta discos duros y unidades de estado sólido SATA con factor de forma de 2,5 pulgadas
- Alimentado directamente desde los puertos USB
- Diseño compacto, portátil
- Incluye una funda protectora

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Ventilador(es)	No
Interfaz	USB 2.0
Cantidad de Unidades	1
Tamaño de la Unidad	2.5in
Unidades Compatibles	SATA
Instalación de la Unidad	Fijo
ID del Conjunto de Chips	SunplusIT - SPIF225A

Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	480Mbps
Compatibilidad con UASP	No
RAID	No



Capacidad Máxima de la Unidad	Hasta el momento ha sido probado con discos duros de hasta 1TB de 5400 RPM
-------------------------------	--

Conector(es)

Tipo(s) de Conector(es)	USB Mini B (5 pines)
-------------------------	----------------------

Software

Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
-------------------	---

Indicadores

Indicadores LED	Verde: Encendido / Rojo: Actividad de la Unidad
-----------------	---

Requisitos de Energía

Adaptador de Corriente Incluido	No incluido (no necesario para aplicaciones estándar)
Tensión de Entrada	5 DC

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Aluminio
Altura Máxima de la Unidad	0.4 in [9.5 mm]
Longitud del Producto	4.7 in [12 cm]
Ancho del Producto	3.0 in [75 mm]
Altura del Producto	0.4 in [10 mm]
Peso del Producto	2.2 oz [62.1 g]

Información de la Caja

Longitud de la Caja	8.3 in [21.2 cm]
Ancho de la Caja	2.0 in [52 mm]
Altura de la Caja	5.2 in [13.3 cm]



Peso (de la Caja) del Envío 7.8 oz [220 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	
	Gabinete SATA de 2,5"
	Cable Y USB 2.0
	Kit de Tornillos
	Mini Destornillador
	Funda Protectora
	Manual de Instrucciones

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

