

2.5" USB 2.0 externe harde schijf behuizing voor SATA HDD -zwart

Productcode: SAT2510BU2



Deze externe schijfbehuizing maakt van een 2,5 inch SATA (SATA, SATA II, SATA III) harde schijf of SSD het perfecte draagbare opslagmedium.

De behuizing is ideaal voor het opslaan van multimediate bestanden en andere veeleisende toepassingen – op deze manier haalt u het meeste uit uw harde schijf. Het kan op een computer worden aangesloten via USB 2.0 (of eventueel USB 1.1) voor maximale overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s. Er kunnen schijven met hoge capaciteit (getest tot 1 TB) worden gebruikt om de opslag/backup-mogelijkheden van uw computer zeer te verbeteren.

De externe schijfbehuizing wordt bovendien geleverd met een USB Y-kabel, zodat er als beide USB-mannetjes zijn aangesloten op de computer geen externe voedingsadapter nodig is.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Snelle en uiterst draagbare externe opslag voor laptops of netbooks
- Extra opslag voor elk computersysteem voorzien van USB
- Maak een back-up van uw gegevens op een extern opslagapparaat
- Zet gegevens over vanuit uw oude laptopschijf of zet een ongebruikte schijf om in extra externe opslagruimte

Eigenschappen

- Lichte, duurzame aluminium constructie
- High-speed USB 2.0-aansluiting met overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s
- LED voor voeding / activiteit
- Compatibel met SATA harde schijven versie 1/2/3 (1,5/3,0/6,0 Gbit/s)
- Ondersteunt SATA harde schijven (HDD) en solid state drives (SSD) met een vormfactor van 2,5 inch
- Rechtstreeks gevoed via de USB-poorten
- Compact, draagbaar ontwerp
- Inclusief beschermende draagtas

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Ventilator(en)	Nee
Interface	USB 2.0
Aantal stations	1
Schijfgrootte	2.5in
Schijftype	SATA
Schijfinstallatie	Vast
Chipsetcode	SunplusIT - SPIF225A

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	480Mbit/s
UASP ondersteuning	Nee
RAID	Nee
Max. schijfcapaciteit	Tot nu toe getest met harde schijven van 5400 rpm en 1 TB of minder

Connector(en)	Type connector(en)	USB Mini-B (5-polig)
Software	Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
Indicatoren	LED-indicatoren	Groen: Power / Rood: Schijfactiviteit
Voeding	Inclusief voedingsadapter	Niet meegeleverd (niet vereist voor standaardapplicaties)
	Ingangsspanning	5 DC
Fysieke eigenschappen	Kleur	Zwart
	Type behuizing	Aluminium
	Max. schijfhoogte	0.4 in [9.5 mm]
	Lengte product	4.7 in [12 cm]
	Breedte product	3.0 in [75 mm]
	Hoogte product	0.4 in [10 mm]
	Gewicht product	2.2 oz [62.1 g]
Verpakkingsinformatie	Package Length	8.3 in [21.2 cm]
	Package Width	2.0 in [52 mm]
	Package Height	5.2 in [13.3 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	7.8 oz [220 g]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	2,5 inch SATA Behuizing

USB 2.0 Y-adapter

Set schroeven

Mini-schroevendraaier

Beschermhoes

Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

