

2,5" svart USB 2.0 kabinett för extern SATA-hårddisk

Produkt ID: SAT2510BU2



Den här externa hårddiskkabinetten gör om en 2,5 tums SATA (SATA, SATA II, SATA III) hårddisk eller SSD till en perfekt och bärbar lagringslösning.

Kabinettet är idealiskt för lagring av digital multimedia och andra krävande applikationer och låter dig få ut det mesta av din hårddisk och ansluter till en värddator med USB 2.0 (även bakåtkompatibelt med USB 1.1) för maximal dataöverföringshastigheter på upp till 480 Mbps. Enheter med hög kapacitet (testad med upp till 1 TB) kan användas för att förbättra datorns lagrings/säkerhetskopieringsmöjligheter.

Dessutom medföljer en USB Y-kabel till den externa hårddiskkabinetten. När båda hankontakterna på USB:n kopplas till värddatorn behöver du inte en extern strömadapter.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Skapa en snabb och ultraportabel extern förvaring till bärbara datorer
- Tillägsförvaring till ett USB-aktiverat datorsystem
- Gör en säkerhetskopiering till en extern lagringsenhet
- Hämta data från en gammal bärbar dators hårddisk eller gör om den oanvända enheten till ett extra externt lagringsutrymme

Funktioner

- Lätt, hållbar konstruktion av aluminium
- USB 2.0-kompatibelt värdgränssnitt med överföringshastigheter på upp till 480 Mbps
- Ström/aktivitet LED
- Kompatibel med SATA revision 1/2/3 (1,5/3,0/6,0 Gbps) -hårddiskar
- Stödjer 2,5 tums SATA-hårddisksformfaktorer (HDD) och SSD.
- Strömförses direkt från USB-portar
- Kompakt, portabel design
- En skyddande bärpåse medföljer

Hårdvara

| | |
|--------------------|----------------------|
| Garantipolicy | 2 Years |
| Fläkt(ar) | Nej |
| Gränssnitt | USB 2.0 |
| Antal enheter | 1 |
| Enhetsstorlek | 2.5in |
| Enhetsstyp | SATA |
| Enhetsinstallation | Fixerad |
| Chipset-ID | SunplusIT - SPIF225A |

Prestanda

| | |
|----------------------------------|---|
| Maximal dataöverföringshastighet | 480 Mbps |
| UASP-stöd | Nej |
| RAID | Nej |
| Maximal enhetskapacitet | För närvarande testad med upp till 1 TB 5400 RPM-hårddiskar |

| | | |
|--------------------|-------------------------|--|
| Kontakt(er) | Kontakttyp(er) | USB Mini-B (5-stifts) |
| Mjukvara | OS-kompatibilitet | OS independent; No software or drivers required |
| Indikatorer | LED-indikatorer | Grön: Ström / Röd: Enhet aktivitet |
| Ström | Power Source | Medföljer ej (behövs ej vid vanlig användning) |
| | Inspänning | 5 DC |
| Utseende | Färg | Svart |
| | Kabinetttyp | Aluminium |
| | Maximal enhetshöjd | 0.4 in [9.5 mm] |
| | Produktlängd | 4.7 in [12 cm] |
| | Produktbredd | 3.0 in [75 mm] |
| | Produkthöjd | 0.4 in [10 mm] |
| | Produktvikt | 2.2 oz [62.1 g] |
| Förpackning | Package Length | 8.3 in [21.2 cm] |
| | Package Width | 2.0 in [52 mm] |
| | Package Height | 5.2 in [13.3 cm] |
| | Fraktvikt (förpackning) | 7.8 oz [220 g] |
| Vad det är i lådan | Ingår i paketet | 2,5 tums SATA-kabinett USB 2.0 Y-kabel Skruvsats |

Miniskruvmejsel

Skyddsfodral

Instruktionsbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

