

2,5 inch eSATA USB Externe SATA Harde Schijf Behuizing Zwart

Productcode: SAT2510BU2E



Deze eSATA/USB Externe Harde Schijf Behuizing maakt van vrijwel elke 2,5 inch SATA (SATA, SATA II, SATA III) harde schijf of solid state drive (SSD) een kosteneffectief draagbaar opslagmedium.

De 2,5 inch SATA-schijfbehuizing is ideaal voor het opslaan van multimediabestanden en andere veeleisende toepassingen en kan op een computer worden aangesloten via USB 2.0 of eSATA voor maximale overdrachtsnelheden tot 3 Gbit/s (via eSATA) of 480 Mbit/s (via USB). Er kunnen schijven met hoge capaciteit (getest tot 1 TB) worden gebruikt om de opslag/backup-mogelijkheden van uw computer zeer te verbeteren.

De compacte schijfbehuizing is uitgevoerd in duurzaam aluminium met een compact en licht ontwerp en is een echt draagbare oplossing dat perfect past in uw zak of notebooktas wanneer het niet in gebruik is. Om u de moeite van het zoeken naar een stopcontact te besparen, net wanneer u een back-up wilt maken van uw gegevens of uw opgeslagen bestanden wilt laden, wordt de USB/eSATA-behuizing gevoed via USB en heeft daardoor geen externe voeding nodig.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Snelle en draagbare externe opslag voor laptops, netbooks of pc's
- Extra opslagruimte voor vrijwel elk computersysteem voorzien van USB
- Maak een back-up van belangrijke gegevens op een extern opslagmedium
- Deel snel en veilig grote bestanden tussen computers onderling zonder een netwerk

- Zet gegevens over vanuit uw oude SATA-schijf of zet een ongebruikte schijf om in extra externe opslagruimte

Eigenschappen

- eSATA-aansluiting (voldoet aan SATA versie 2) met overdrachtsnelheden tot 3 Gbit/s
- High-speed USB 2.0-aansluiting met overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s
- Rechtstreeks gevoed via de USB-poort
- Duurzame en lichtgewicht aluminium behuizing
- LED-indicator voor voeding / activiteit
- Compatibel met SATA harde schijven versie 1/2/3 (1,5/3,0/6,0 Gbit/s)
- Ondersteunt SATA harde schijven (HDD) of solid state drives (SSD) met een vormfactor van 2,5 inch
- Plug-and-play en hot-swappable
- Inclusief beschermende draagtas

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Ventilator(en)	Nee
Interface	USB 2.0 & eSATA
Aantal stations	1
Schijfgrootte	2.5in
Schijftype	SATA
Schijfinstallatie	Vast
Chipsetcode	JMicron - JMB351

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	eSATA - 3 Gbit/s
	USB 2.0 - 480 Mbit/s
UASP ondersteuning	Nee



	RAID	Nee
	Max. schijfcapaciteit	Tot nu toe getest met harde schijven van 5400 rpm en 1 TB of minder
<hr/>		
Connector(en)		
	Type connector(en)	eSATA (7-polig, data) USB Mini-B (5-polig)
	Schijfaansluitingen	SATA data & voeding combinatie (7+15-polig)
<hr/>		
Software		
	Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
<hr/>		
Indicatoren		
	LED-indicatoren	Enkele LED, knippert bij schijfactiviteit
<hr/>		
Voeding		
	Inclusief voedingsadapter	Gevoed via USB
	Ingangsspanning	5 DC
	Polariteit pin midden	Positief
	Stekkertype	H
<hr/>		
Gebruiksomgeving		
	Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
	Vochtigheid	5% - 95% rel. luchtvochtigheid
<hr/>		
Fysieke eigenschappen		
	Kleur	Zwart
	Type behuizing	Aluminium
	Max. schijfhoogte	0.4 in [9.5 mm]
	Lengte product	5.3 in [13.5 cm]



Breedte product	2.8 in [70 mm]
Hoogte product	0.6 in [15 mm]
Gewicht product	3.2 oz [90 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	7.7 in [19.5 cm]
Package Width	6.1 in [15.5 cm]
Package Height	1.6 in [40 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	12.0 oz [340 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	2,5 inch SATA Behuizing
	USB-kabel
	USB-naar-DC-kabel
	eSATA-kabel
	Schroeven
	Schroevendraaier
	Reisetui
	Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

