

Gabinete de Disco Duro HDD 2.5" SATA externo USB 3.0 Super Speed - Negro Aluminio

ID del Producto: SAT2510BU32



El Gabinete para Disco Duro USB 3.0 SuperSpeed a SATA de 2.5 pulgadas, SAT2510BU32 permite convertir un disco duro (HDD) o de estado sólido (SSD) SATA de 2.5 pulgadas en un disco duro externo y portátil. Con conexión a una computadora host a través de USB 3.0 sin necesidad de alimentación externa, este gabinete admite velocidades de transferencia de datos USB SuperSpeed de hasta 5 Gbps - 10 veces más rápido que el estándar USB 2.0, y sigue siendo compatible con conexiones USB más antiguas (USB 2.0). De diseño ligero y portátil este gabinete para Disco Duro USB 3.0 SATA está fabricado en aluminio por lo que ofrece máxima durabilidad y disipación del calor. Ofrece 2 años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Permite aprovechar la conectividad USB 3.0 de las nuevas laptops y ordenadores de escritorio
- Permite actualizar un gabinete para disco duro USB 2.0 en uno más rápido con conexión USB 3.0
- Permite crear una rápida solución de almacenamiento externo para ordenadores de escritorio,

laptops o netbooks

- Permite agregar almacenamiento extra a prácticamente cualquier sistema equipado con USB
- Permite realizar copias de seguridad en un dispositivo de almacenamiento externo para una mayor seguridad/redundancia de datos
- Permite compartir archivos grandes entre ordenadores en forma rápida y segura sin conexión a una red
- Permite recuperar datos de un disco SATA de 2,5" antiguo, o convertir el disco fuera de uso en espacio de almacenamiento externo adicional

Características

- Interfaz de host compatible con USB 3.0 SuperSpeed con velocidades de transferencia de hasta 5Gbps
- Soporta discos duros (HDD) y de estado sólido (SSD) SATA de 2.5 pulgadas
- Se alimenta directamente del puerto USB
- Compatible con unidades SATA revisión 1/2/3 (1.5/3.0/6.0 Gbps)
- Interfaz de host compatible con USB 2.0 de alta velocidad que admite tasas de transferencia de hasta 480 Mbps
- Indicador LED de Encendido/Actividad
- Soporta Plug and Play y Hot-Swap

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Ventilador(es)	No
Interfaz	USB 3.2 Gen 1(5Gbps)
Cantidad de Unidades	1
Tamaño de la Unidad	2.5in
Unidades Compatibles	SATA
Instalación de la Unidad	Fijo

ID del Conjunto de Chips ASMedia - ASM1053

Rendimiento

Tipo y Velocidad	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Compatibilidad con UASP	No
4Kn Support	Sí
Tipo y Velocidad	SATA II (3 Gbps)
Capacidad Máxima de la Unidad	Hasta el momento ha sido probado con discos duros de hasta 1TB de 5400 RPM

Conector(es)

Conectores de la Unidad	1 - Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15 pines)
Conectores del Host	1 - USB 3.0 Micro-B (10 pines, SuperSpeed)

Software

Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
-------------------	---

Indicadores

Indicadores LED	1 - Encendido/Actividad
-----------------	-------------------------

Requisitos de Energía

Fuente de alimentación	Alimentado por USB
Tensión de Entrada	5V DC
Tensión de Salida	5 DC

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Humedad	HR 10% ~ 90%

Características

Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Aluminio
Altura Máxima de la Unidad	0.4 in [9.5 mm]
Longitud del Producto	4.7 in [12.0 cm]
Ancho del Producto	3.0 in [7.5 cm]
Altura del Producto	0.4 in [1.0 cm]
Peso del Producto	2.9 oz [81.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	6.3 in [16.0 cm]
Ancho de la Caja	5.2 in [13.2 cm]
Altura de la Caja	1.3 in [3.2 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	6.0 oz [170.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Gabinete USB a SATA
	1 - Cable USB 3.0
	1 - Kit de Herramientas
	1 - Funda Protectora
	1 - Manual de Instrucciones

Información Acerca de la Garantía

Warranty	2 Años
----------	--------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.