

2,5 inch USB 3.0 SATA SSD Harde Schijf Behuizing

Productcode: SAT2510BU32



De SAT2510BU32 2,5 inch SuperSpeed USB 3.0 Harde Schijf Behuizing maakt van een normale 2,5 inch SATA harde schijf of solid state drive een draagbare externe harde schijf. Deze behuizing kan worden aangesloten op een computer via USB 3.0 zonder dat er externe voeding voor nodig is en ondersteunt SuperSpeed USB overdrachtsnelheden tot 5 Gbit/s – 10x sneller dan de USB 2.0-standaard – en is achterwaarts compatibel met oudere USB-aansluitingen (USB 2.0). Deze lichte, draagbare USB 3.0 SATA-schijfbehuizing is gemaakt van aluminium voor een maximale duurzaamheid en warmteafvoer.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Maak optimaal gebruik van nieuwe laptops en desktopcomputers met USB 3.0-connectiviteit
- Upgrade van een USB 2.0-schijfbehuizing naar het snellere USB 3.0
- Snelle en draagbare externe opslag voor laptops, netbooks of pc's

- Extra opslagruimte voor vrijwel elk computersysteem voorzien van USB
- Maak een back-up van belangrijke gegevens op een extern opslagmedium
- Deel snel en veilig grote bestanden tussen computers onderling zonder een netwerk
- Zet gegevens over vanuit een oude 2,5 inch SATA-schijf of zet een ongebruikte schijf om in extra externe opslagruimte

Eigenschappen

- SuperSpeed USB 3.0 aansluiting met overdrachtsnelheden tot 5 Gbit/s
- Ondersteunt SATA harde schijven (HDD) en solid state drives (SSD) met een vormfactor van 2,5 inch
- Rechtstreeks gevoed via de USB-poort
- Compatibel met SATA harde schijven versie 1/2/3 (1,5/3,0/6,0 Gbit/s)
- High-speed USB 2.0 aansluiting met overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s
- LED-indicator voor voeding / activiteit
- Plug-and-play en hot-swappable

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Ventilator(en)	Nee
Interface	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
Aantal stations	1
Schijfgrootte	2.5in
Schijftype	SATA
Schijfinstallatie	Vast
Chipsetcode	ASMedia - ASM1053

Prestaties

Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
------------------	--------------------

	UASP ondersteuning	Nee
	4Kn Support	Ja
	Type en snelheid	SATA II (3 Gbps)
	Max. schijfcapaciteit	Tot nu toe getest met harde schijven van 5400 rpm en 1 TB of minder
Connector(en)	Schijfaansluitingen	1 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig)
	Hostaansluitingen	1 - USB 3.0 Micro-B (10-polig, SuperSpeed)
Software	Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
Indicatoren	LED-indicatoren	1 - Power/Activiteit
Voeding	Voedingsbron	Gevoed via USB
	Ingangsspanning	5V DC
	Uitgangsspanning	5 DC
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
	Vochtigheid	10% - 90% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen	Kleur	Zwart
	Type behuizing	Aluminium
	Max. schijfhoogte	0.4 in [9.5 mm]
	Lengte product	4.7 in [12.0 cm]
	Breedte product	3.0 in [7.5 cm]

Hoogte product	0.4 in [1.0 cm]
Gewicht product	2.9 oz [81.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	6.3 in [16.0 cm]
Package Width	5.2 in [13.2 cm]
Package Height	1.3 in [3.2 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	6.0 oz [170.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - USB-naar-SATA-behuizing
	1 - USB 3.0-kabel
	1 - Gereedschap
	1 - Beschermhoes
	1 - Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.