

Box esterno USB 2.0 per disco rigido SATA da 2,5" con cavo USB integrato

ID prodotto: SAT2510SCB



L'enclosure per disco rigido esterno SAT2510SCB trasforma qualsiasi disco rigido SATA 2,5" (SATA, SATA II, SATA III) o unità a stato solido (SDD) in una soluzione con disco rigido esterno portatile USB. È possibile utilizzare unità di capacità elevate (testate fino a 1 TB) per migliorare notevolmente le capacità di archiviazione e backup del computer.

Progettata per offrire convenienza e portabilità, l'enclosure per disco rigido mette a disposizione un cavo USB 2.0 incorporato e una struttura in alluminio resistente e leggera che consente di conservarla in tasca o nella borsa per laptop quando non viene utilizzata.

Per semplificare la connessione al computer desktop o laptop host, è possibile alimentare l'enclosure mediante la connessione USB incorporata, senza bisogno di ricorrere ad alimentazione esterna e di dover trovare una presa adeguata, agevolando l'esecuzione di backup dei dati o di caricamento di file archiviati.

## Certificazioni, report e compatibilità











**Applicazioni** 



- Per i viaggiatori impegnati che non hanno tempo da perdere per trovare o posizionare cavi mentre sono in viaggio
- Per creare una soluzione di archiviazione esterna rapida e portatile per laptop, netbook e computer desktop
- Per aggiungere maggiore capacità di archiviazione a qualsiasi sistema dotato di USB
- Per il backup dei dati importanti in un dispositivo di archiviazione esterno
- Per la condivisione di file di grandi dimensioni tra computer in maniera rapida e sicura senza ricorrere all'utilizzo di una rete
- Permette di recuperare dati da unità SATA meno recenti o di trasformare quelle inutilizzate in spazio di archiviazione esterno aggiuntivo

## Caratteristiche

- Cavo USB integrato da 5 cm
- Interfaccia host USB 2.0 ad alta velocità, con supporto per velocità di trasferimento fino a 480 Mbps
- Alimentata direttamente dalla porta USB
- Chassis leggero in alluminio e di lunga durata
- Indicatore di batteria/attività LED
- Compatibile con unità SATA revisione 1/2/3 (1,5/3,0/6,0 Gbps)
- Supporta dischi rigidi (HDD) SATA o unità a stato solido (SSD) con fattori di forma 2,5"
- Compatibile con funzioni plug-and-play e hot-swap

Hardware		
	Norme di garanzia	2 Years
	Ventola/e	No
	Interfaccia	USB 2.0
	Numero di unità	1
	Dimensioni unità	2.5in
	Tipo unità	SATA





	Installazione unità	Fisso
	ID chipset	SunplusIT - SPIF301
Prestazioni		
	Tipo e velocità	USB 2.0 - 480 Mbit/s
	Supporto UASP	No
	RAID	No
	Capacità max unità	Attualmente testato con dischi rigidi fino a 1 TB 5400 RPM
Connettore/i		
	Connettori unità	1 - Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin)
	Connettori host	1 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)
Software	Compatibilità con sistemi operativi	OS independent; No software or drivers required
Indicatori	Indicatori LED	1 - Blu Alimentazione e attività
Alimentazione		
	Fonte di Alimentazione	Non incluso (non necessario per applicazioni standard)
	Tensione di uscita	5 DC
	Corrente di uscita	0.5A
	Tipo punta centrale	Positivo
	Tipo presa	Н
Ambientale		
	Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Temperatura di conservazione	-20°C to 75°C (-4°F to 167°F)
	Umidità	Da 10 a 90% RH



## Caratteristiche fisiche

	Colore	Argento
	Tipo enclosure	Alluminio
	Altezza max unità	0.4 in [9.5 mm]
	Lunghezza prodotto	5.2 in [13.1 cm]
	Larghezza prodotto	3.3 in [8.4 cm]
	Altezza prodotto	0.6 in [1.6 cm]
	Peso prodotto	5.1 oz [145 g]
Informazioni confezione		
	Quantità confezione	1
	Lunghezza Confezione	7.2 in [18.3 cm]
	Package Width	1.6 in [41 mm]
	Package Height	6.0 in [15.2 cm]
	Peso spedizione (confezione)	9.9 oz [280 g]
Contenuto della confezione		
COMCZIONE	Incluso nella confezione	1 - Enclosure in alluminio 2,5" con cavo USB integrato
		1 - Cavo Y USB per estensione
		1 - Confezione di viti
		1 - Manuale

<sup>\*</sup> L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.