

Box esterno USB 2.0 per disco rigido SATA da 2,5" con cavo USB integrato

ID prodotto: SAT2510SCB



L'enclosure per disco rigido esterno SAT2510SCB trasforma qualsiasi disco rigido SATA 2,5" (SATA, SATA II, SATA III) o unità a stato solido (SDD) in una soluzione con disco rigido esterno portatile USB. È possibile utilizzare unità di capacità elevate (testate fino a 1 TB) per migliorare notevolmente le capacità di archiviazione e backup del computer.

Progettata per offrire convenienza e portabilità, l'enclosure per disco rigido mette a disposizione un cavo USB 2.0 incorporato e una struttura in alluminio resistente e leggera che consente di conservarla in tasca o nella borsa per laptop quando non viene utilizzata.

Per semplificare la connessione al computer desktop o laptop host, è possibile alimentare l'enclosure mediante la connessione USB incorporata, senza bisogno di ricorrere ad alimentazione esterna e di dover trovare una presa adeguata, agevolando l'esecuzione di backup dei dati o di caricamento di file archiviati.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Per i viaggiatori impegnati che non hanno tempo da perdere per trovare o posizionare cavi mentre sono in viaggio
- Per creare una soluzione di archiviazione esterna rapida e portatile per laptop, netbook e computer desktop
- Per aggiungere maggiore capacità di archiviazione a qualsiasi sistema dotato di USB

- Per il backup dei dati importanti in un dispositivo di archiviazione esterno
- Per la condivisione di file di grandi dimensioni tra computer in maniera rapida e sicura senza ricorrere all'utilizzo di una rete
- Permette di recuperare dati da unità SATA meno recenti o di trasformare quelle inutilizzate in spazio di archiviazione esterno aggiuntivo

Caratteristiche

- Cavo USB integrato da 5 cm
- Interfaccia host USB 2.0 ad alta velocità, con supporto per velocità di trasferimento fino a 480 Mbps
- Alimentata direttamente dalla porta USB
- Chassis leggero in alluminio e di lunga durata
- Indicatore di batteria/attività LED
- Compatibile con unità SATA revisione 1/2/3 (1,5/3,0/6,0 Gbps)
- Supporta dischi rigidi (HDD) SATA o unità a stato solido (SSD) con fattori di forma 2,5"
- Compatibile con funzioni plug-and-play e hot-swap

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Ventola/e	No
Interfaccia	USB 2.0
Numero di unità	1
Dimensioni unità	2.5in
Tipo unità	SATA
Installazione unità	Fisso
ID chipset	SunplusIT - SPIF301

Prestazioni

Tipo e velocità	USB 2.0 - 480 Mbit/s
-----------------	----------------------



Supporto UASP	No
RAID	No
Capacità max unità	Attualmente testato con dischi rigidi fino a 1 TB 5400 RPM

Connettore/i

Connettori unità	Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin)
Connettori host	USB Type-A (4 pin) - USB 2.0

Software

Compatibilità con sistemi operativi	OS independent; No software or drivers required
-------------------------------------	---

Indicatori

Indicatori LED	Blu Alimentazione e attività
----------------	------------------------------

Alimentazione

Adattatore di alimentazione incluso	Non incluso (non necessario per applicazioni standard)
Tensione di uscita	5 DC
Corrente di uscita	0.5A
Tipo punta centrale	Positivo
Tipo presa	H

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione	-20°C to 75°C (-4°F to 167°F)
Umidità	Da 10 a 90% RH

Caratteristiche fisiche

Colore	Argento
Tipo enclosure	Alluminio



Altezza max unità	0.4 in [9.5 mm]
Lunghezza prodotto	5.2 in [13.1 cm]
Larghezza prodotto	3.3 in [84 mm]
Altezza prodotto	0.6 in [16 mm]
Peso prodotto	5.1 oz [145 g]

Informazioni confezione

Package Length	7.2 in [18.3 cm]
Package Width	1.6 in [41 mm]
Package Height	6.0 in [15.2 cm]
Peso spedizione (confezione)	9.9 oz [280 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	Enclosure in alluminio 2,5" con cavo USB integrato
	Cavo Y USB per estensione
	Confezione di viti
	Manuale

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

